


- Forti deformazioni che permettono grandi assorbimenti d'energia
- Assorbimento progressivo dell'energia
- Materiali:
  - Armatura: piastra in acciaio
  - Cilindro: gomma
- Durezza: NK 55-60 shore A
- T° d'utilizzo: da -40°C a +70°C

### Utilizzo

- Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti

### Info.

- Venduto a multipli, contattateci
- Carichi e rigidità forniti a titolo esclusivamente indicativo



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+	200+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	Compressione		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
				Rigidità (N/mm)	Carico Max. (N)		
E-ZY4-10-10	M4	10	10	38	43	✓	1,16 €
E-ZY4-10-15	M4	10	15	-	-	✓	1,43 €
E-ZY4-15-15	M4	15	15	74	95	✓	1,50 €
E-ZY6-20-15	M6	20	15	138	170	✓	1,97 €
E-ZY6-20-20	M6	20	20	-	-	✓	2,06 €
E-ZY6-25-10	M6	25	10	-	-	✓	2,22 €
E-ZY6-25-20	M6	25	20	128	280	✓	2,84 €
E-ZY6-25-30	M6	25	30	80	280	✓	2,84 €
E-ZY8-30-15	M8	30	15	-	-	✓	2,75 €
E-ZY8-30-17	M8	30	17	-	-	✓	2,84 €
E-ZY8-30-20	M8	30	20	200	400	✓	3,19 €
E-ZY8-30-30	M8	30	30	120	400	✓	3,89 €
E-ZY8-40-30	M8	40	30	23	234	✓	4,80 €
E-ZY10-50-20	M10	50	20	680	1000	✓	6,08 €
E-ZY10-50-30	M10	50	30	425	1000	-	6,63 €
E-ZY10-50-40	M10	50	40	-	-	✓	7,29 €
E-ZY10-50-50	M10	50	50	-	-	✓	8,53 €
E-ZY12-75-25	M12	75	25	2000	2300	✓	12,93 €
E-ZY12-75-55	M12	75	55	-	-	✓	19,26 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




ACL-APB  
Sistema di chiusura,  
Fermporta magnetico



HG8-ECO  
Ingranaggio dritto  
acciaio, Acciaio C45




PNA  
Giunto elastico  
PERIFLEX®, Giunto  
completo



RPP  
Piastra di giunzione  
per cinghia RPP, RPP8



CABma  
Manicotto ovale per  
cavo, Per la  
crimpatura di un cavo  
in acciaio



LAT2  
Attuatore lineare a  
motore 2A, 2 ampere



M1  
Coppia ruota e vite  
senza fine , Acciaio  
temprato



PSG05HC  
Ingran. dritto di  
precisione trattato  
skiving, Acciaio  
20NCD2 cement...



PCLA\_M  
Maniglia a ripresa -  
femmina, Plastica



CHINV2  
Cerniera invisibile,  
Invisibile - Apertura  
fino a 125°



KBS\_UU  
Manicotto chiuso a  
sfere inox di  
precisione, Di



GE\_ET\_2RS  
Snodo sferico, Cromo  
duro/PTFE con  
guarnizioni di tenuta

## Prodotti correlati



DZY  
Piedino antivibrante  
cilindrico, Acciaio



EZYSS  
Piedino antivibrante  
cilindrico inox, inox



AZY  
Antivibrante elastico  
cilindrico, Acciaio



BZY\_SS  
Antivibrante elastico  
cilindrico inox, Inox