

- Le forti deformazioni consentono un elevato assorbimento di energia
- Assorbimento progressivo dell'energia
- Materiali:

Armatura: piastra inox A2

Cilindro: gomma



- Durezza: NK 55-60 shore A
- T° d'utilizzo: da -40°C a +70°C

Utilizzo

- Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti

Info

- Venduto a multipli, contattateci
- Carichi e rigidità forniti unicamente a titolo indicativo



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØG	ØD	H	Compressione		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
				Rigidità (N/mm)	Carico Max (N)		
E-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	38	43	✓	2,55 €
E-ZY4-10-15/SS	M4	10	15	-	-	✓	1,98 €
E-ZY4-15-15/SS	M4	15	15	74	95	✓	2,18 €
E-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	138	170	✓	2,89 €
E-ZY6-20-20/SS	M6	20	20	-	-	✓	3,03 €
E-ZY6-25-10/SS	M6	25	10	-	-	✓	3,17 €
E-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	128	280	✓	3,40 €
E-ZY6-25-30/SS	M6	25	30	80	280	✓	4,02 €
E-ZY8-30-15/SS	M8	30	15	-	-	✓	4,02 €
E-ZY8-30-17/SS	M8	30	17	-	-	✓	4,02 €
E-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	200	400	✓	4,49 €
E-ZY8-30-30/SS	M8	30	30	120	400	✓	5,47 €
E-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	23	234	✓	6,71 €
E-ZY10-50-20/SS	M10	50	20	680	1000	✓	8,55 €
E-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	425	1000	✓	9,30 €
E-ZY10-50-40/SS	M10	50	40	-	-	✓	10,15 €
E-ZY10-50-50/SS	M10	50	50	-	-	✓	11,99 €
E-ZY12-75-25/SS	M12	75	25	2000	2300	-	18,37 €
E-ZY12-75-55/SS	M12	75	55	-	-	-	26,95 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PRES
Accessori per pressa
PRES-3HR e
PRES-4HR, Portapinzine



LR
Cuscinetti a sfere -
Accessorio, Ghiera di
regolazione



CLG2
Ingranaggio dritto in
plastica stampata ,
Nylon stampato



ZG2
Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)



RTN
Giunto Bowex®, a
dentatura bombata,
Nylon




MDB_MTB
Ingranaggio conico in
plastica stampata, 2:1



CHMR40
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
57 Nm



RIMple
Ruota di livellamento,
Con piastra



CFC
Pressore a molla con
esagono incassato, A



GAC
Chiusura a leva con
serratura, Bloccabile




CHINV
Cerniera invisibile,
Invisibile - Apertura



DB_ECO
Ingranaggio conico -
Acciaio C43 - ECO, 2:1

Prodotti correlati



EZY
Piedino antivibrante
cilindrico, Acciaio



DZYSS
Piedino antivibrante
cilindrico inox, inox