

- **Indicator with an external sensor**
- Resolution: 0.1mm
- Max speed: 2.5m/s
- Display range: -99999 to 99999
- Display: LCD, character height 7.5mm
- Max distance between sensor and band: 1mm
- 3 button tactile keypad
- Sensor IP rating: IP57
- Indicator IP protection: IP54
- Working temperature: 0 to 50°C
- Relative humidity: 35-85%
- EMC protection: 2004/108/EC
- Power supply: ½AA 3.6B battery (Lithium-thionyl chloride)
- Battery life: Approx 4 years
- Material:

Sensor: Black anodised aluminium


Display housing: Plastic

NEW!



Parameters

- Reset/preset, absolute/incremental, mm/inch/degrees, 3 origin points



DISCOUNTS

Qty	1+	3+
Disc	List	On request

Part number	View	Length of sensor (mm)	Price each 1 to 2
F7-E-A-500	A	500	378,94 €
F7-E-A-1000	A	1000	378,94 €
F7-E-A-3000	A	3000	401,27 €
F7-E-A-5000	A	5000	423,60 €
F7-E-B-500	B	500	378,94 €
F7-E-B-1000	B	1000	378,94 €
F7-E-B-3000	B	3000	401,27 €
F7-E-B-5000	B	5000	423,60 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



BABFCFO
Perno autobloccante,
Boccole di fissaggio
con flangia ovale



RBGpl
Ruota girevole a
doppio bloccaggio,
Acciaio - gomma
grigia




DZYSS
Piedino antivibrante
cilindrico inox, inox



CNA-CNG
Staffa di montaggio
per molla a gas,
Staffa di montaggio a
squadra p...




PCS37
Pignone a catena -
acciaio, 9.525mm
(DIN06B-1)



NRR
Morsetto orientabile,
Montaggio e
regolazione rapidi




TUBE25_25
Tubo quadrato,
Alluminio



HLUT
Volantino con razze e
impugnatura girevole,
Alluminio




PCS37SS
Pignone a catena -
Inox, 9.525 (DIN
06B-1)



EZY
Piedino antivibrante
cilindrico, Acciaio



MRAeco
Maglia rapida
economica, Acciaio



RPPM
Cinghia aperta al
metro tipo RPP, RPP8
Poliuretano armatura
in acciaio

Prodotti correlati



F7-P-AM
Visualizzatore
multifunzione, Banda
magnetica



F7-P-AM
Visualizzatore
multifunzione, Anello
magnetico