Piede snodato semplice

Carico max: fino a 7700N

FAD


Piede inclinabile senza disco antiscivolo


- *Angolo d'inclinazione: +/-10°*
- *Materiali:*
  Base: plastica
  Rinforzata con fibre di vetro
  Stelo: acciaio zincato

Montaggio

- *Tramite incastro (mazzuola o pressa)*







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	ØD	ØM	L	ØR	SW	F	H	Carico (N)	Stock*	Prezzo Unit. 1 à 9
FAD25-6-20	24	M6	20	10	10	17,5	10,4	1000	✔	2,84 €
FAD25-6-40	24	M6	40	10	10	17,5	10,4	1000	✔	2,93 €
FAD25-8-20	24	M8	20	10	13	17,5	10,4	2000	-	3,09 €
FAD25-10-20	24	M10	20	10	13	17,5	10,4	2000	✔	3,03 €
FAD25-10-40	24	M10	40	10	13	17,5	10,4	2000	✔	3,26 €
FAD25-10-60	24	M10	60	10	13	17,5	10,4	2000	✔	3,48 €
FAD40-6-20	39	M6	20	10	10	17,5	10,4	1000	✔	2,93 €
FAD40-8-20	39	M8	20	10	13	17,5	10,4	2500	✔	3,19 €
FAD40-10-40	39	M10	40	10	13	17,5	10,4	4000	✔	3,35 €
FAD40-10-60	39	M10	60	10	13	17,5	10,4	4000	✔	3,58 €
FAD50-6-15	49	M6	15	15	14	29,5	18,0	1000	✔	4,96 €
FAD50-6-30	49	M6	30	15	14	29,5	18,0	1000	-	6,70 €
FAD50-8-25	49	M8	25	15	14	29,5	18,0	3500	-	4,84 €
FAD50-10-45	49	M10	45	15	14	29,5	18,0	4700	✔	5,22 €
FAD50-12-45	49	M12	45	15	14	29,5	18,0	7700	✔	5,61 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*