

Rapporto 4:1

Acciaio C43


Serie economica

- Modulo da 1,5 a 5
- Dentatura a norma DIN 3967, tranne modulo 1 dentatura Gleason
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Acciaio C43
- Per una coppia, occorrono due pezzi



Info.

- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Denti		ØD _n	ØD _e	F	L	ØD _m	Prealesaggio non garantito			Lm	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 3
	Z	mod						ØA**	V	S			
FB1-15/ECO	15	1	17,8	9,3	17,2	13,3	4	20,8	-	7,7	-	-	
FB1-60/ECO	60	1	60	60,3	9,3	17,1	30,3	8	4,9	1,9	10	-	
FB1.5-16/ECO	16	1,5	24	26,91	12	25,0	18	10	36,02	1,0	12,2	✓ 20,28 €	
FB1.5-64/ECO	64	1,5	96	96,73	12	22,0	70	15	8,53	3,0	10,0	✓ 89,49 €	
FB2-16/ECO	16	2	32	35,88	15	24,0	25	12	49,07	1,0	8,2	✓ 25,07 €	
FB2-64/ECO	64	2	128	128,97	15	24,0	80	20	11,79	4,0	10,0	✓ 121,36 €	
FB2.5-16/ECO	16	2,5	40	44,85	18	30,5	30	12	61,99	1,5	11,7	- 38,27 €	
FB2.5-64/ECO	64	2,5	160	161,21	18	29,0	90	20	13,77	5,0	10,0	- 144,78 €	
FB3-16/ECO	16	3	48	53,82	22	34,0	40	15	74,05	2,0	11,0	- 46,72 €	
FB3-64/ECO	64	3	192	193,45	22	30,0	100	20	16,41	6,0	10,0	- 280,30 €	
FB3.5-16/ECO	16	3,5	56	62,80	25	45,0	48	15	87,13	2,0	19,1	- 54,42 €	
FB3.5-64/ECO	64	3,5	224	225,70	25	50,0	100	20	19,32	7,0	22,0	- 429,77 €	
FB4-16/ECO	16	4	64	71,76	30	50,0	50	20	98,21	2,0	18,5	- 63,85 €	
FB4-64/ECO	64	4	256	257,94	30	50,0	120	20	21,72	8,0	20,0	- 523,20 €	
FB4.5-16/ECO	16	4,5	72	80,73	32	53,0	55	20	112,08	2,5	19,0	- 70,54 €	
FB4.5-64/ECO	64	4,5	288	290,18	32	53,0	130	20	24,83	9,0	23,0	- 814,44 €	
FB5-16/ECO	16	5	80	89,70	35	58,0	60	20	125,06	2,5	20,6	- 80,10 €	
FB5-64/ECO	64	5	320	322,42	35	58,0	150	20	27,65	10,0	25,0	- 1009,12 €	

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



HTD5M_15
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Acciaio



UTKswr
Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V



T5M T10M
Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



NT92
Riduttore coassiale a treni paralleli, da 15 a 40 Nm - a treni paral...



AC
Plastrina di riscontro, 12mm



SVT15
Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



PAL
Dado di sicurezza, Per bloccaggio assiale



PAMF120
Articulated fixable foot, pressed bolt-down base Ø 120, Ø 120



DOMI30
Kit di raccordo, Kit di raccordo XZ



BTCW
Tappo inox per tubo quadrato, A saldare



PTA50
Piede snodato con base stampata Ø50, Ø 50



ZG4
Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)

Prodotti correlati