

Sealing brush strips

FBL

Advantages and applications


Advantages



- No wastage, only the length required is removed from the roll.
- Reduced storage/transport space, each box contains 25 metres.



- Special scissors allow the strip to be cut to the required length.




- Flexible in terms of positioning and fitting.


Applications



- Splash guard for wheel arches on a lorry



- Waterproofness of floor cleaning machines



- Guiding PET bottles

Brush strip **horsehair fibres** Ø0.2

For ensuring a seal up to 125°C

FBL6000
FBL6001

Brush strip to cut to desired length.

Uses


- Sealing
- Cable entries
- Guiding parts

Materials


- **Fibres:** Horsehair. No risk of static charge, excellent for dusting, brushing, sealing and for applying liquids (can be used as paintbrush)
 - **Support:** Thermoplastic rubber. Good UV and ozone resistance. Practically unaffected by most chemicals.
- Maximum temperature: +150°C
Working temperature: -40 to +125°C

Info.

- Sold in 5 metre lengths.
 - Maximum length of a single brush is 25 metres.
 - Special scissors for cutting to length
- FBL-TOOL**



Horsehair fibres



DISCOUNTS

Qty	1+	2+	5+
Disc.	List	-10%	On request

Part number	Bristle diameter (mm)	BH	Length	Price each	
				Straight profile	90° profile
FBL6000-K19	-	0,2	15	5m	63,64 €
FBL6000-K20	-	0,2	20	5m	68,86 €
FBL6000-K21	FBL6001-K21	0,2	30	5m	74,33 €
FBL6000-K23	FBL6001-K23	0,2	40	5m	92,79 €
FBL6000-K24	FBL6001-K24	0,2	50	5m	108,10 €

Tools

FBL-TOOL	Cutting scissors	193,51 €
----------	------------------	----------

*Depending on availability - Dimensions in mm

Spazzola al metro fibre PA6 da Ø0,2 a Ø0,3 Stock

FBL6000 FBL6001

Garantisce l'impermeabilità all'interno

Spazzola a listello. Il taglio alla lunghezza desiderata è a vostra cura.

Applicazioni

- Tenuta,
- Passaggio di cavi
- Guida

Materiali


- **Fibre PA6:** materiale standard per spazzola destinata a pulire, guidare, trasportare, impermeabilizzare parti mobili
T° d'utilizzo: da -20°C a +100°C
- **Base portante in gomma termoplastica:** buona resistenza ai raggi UVA e all'ozono. Praticamente insensibile alle influenze chimiche
T° d'utilizzo: da -40°C a +125°C

Info.

- Vendita in tagli da 5 metri
- Taglio unico da 25 metri max.
- Forbici per tagliare le spazzole **FBL-TOOL**



Fibre in PA6



FBL6001
Profilo a 90°

FBL6000
Profilo dritto

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo -10%	-	Su richiesta

Codice		Diametro del filo (mm)	BH	Lunghezza	Profilo dritto		Prezzo unit.		
Profilo dritto	Profilo a 90°				Stock*	Stock*	Profilo dritto	Profilo a 90°	
Filo nero Poliammide 6 (PA6)									
FBL6000-K1	FBL6001-K1	0,2	10	5m	✓	✓	48,53 €	48,53 €	
FBL6000-K2	FBL6001-K2	0,2	15	5m	✓	✓	49,78 €	49,78 €	
FBL6000-K3	FBL6001-K3	0,2	20	5m	✓	✓	51,26 €	51,26 €	
FBL6000-K4	FBL6001-K4	0,2	25	5m	✓	-	52,74 €	52,74 €	
FBL6000-K5	FBL6001-K5	0,2	30	5m	✓	✓	54,21 €	54,21 €	
FBL6000-K7	-	0,3	15	5m	✓	-	49,78 €	-	
FBL6000-K8	-	0,3	20	5m	✓	-	51,26 €	-	
FBL6000-K9	-	0,3	25	5m	✓	-	52,74 €	-	
FBL6000-K10	-	0,3	30	5m	✓	-	54,21 €	-	
FBL6000-K11	-	0,3	40	5m	✓	-	57,33 €	-	
FBL6000-K12	-	0,3	50	5m	✓	-	60,29 €	-	

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Stock Spazzola al metro fibre PA6 da Ø0,3 a Ø0,5

Garantisce l'impermeabilità all'interno

FBL4004
FBL4005

Spazzola a listello. Il taglio alla lunghezza desiderata è a vostra cura.

Applicazioni


- Tenuta,
- Passaggio di cavi
- Guida

Materiali


- **Fibre PA6:** materiale standard per spazzola destinata a pulire, guidare, trasportare, impermeabilizzare parti mobili
T° d'utilizzo: da -20°C a +100°C
- **Base portante in gomma termoplastica:** buona resistenza ai raggi UVA e all'ozono. Praticamente insensibile alle influenze chimiche
T° d'utilizzo: da -40°C a +125°C

Info.

- Vendita in tagli da 5 metri
- Taglio unico da 25 metri max.
- Forbici per tagliare le spazzole **FBL-TOOL**



Fibre in PA6



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Diametro del filo (mm)	BH	Lunghezza	Profilo dritto		Profilo a 90°		Prezzo unit.	
				Stock*	Stock*	Profilo dritto	Profilo a 90°		
Filo nero Poliammide 6 (PA6)									
FBL4004-K8	-	0,3	20	5m	✓	-	140,75 €	-	-
FBL4004-K9	-	0,3	30	5m	✓	-	147,61 €	-	-
FBL4004-K13	-	0,5	30	5m	✓	-	147,61 €	-	-
FBL4004-K14	-	0,5	40	5m	✓	-	154,69 €	-	-
FBL4004-K15	-	0,5	50	5m	✓	-	161,80 €	-	-
FBL4004-K18	FBL4005-K15	0,5	80	5m	✓	✓	193,81 €	193,81 €	-

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Spazzola al metro fibre PP Ø0,2



FBL6000
FBL6001

Garantisce l'impermeabilità
all'esterno

Spazzola a listello. Il taglio alla lunghezza desiderata è a vostra cura.

Applicazioni

- Tenuta,
- Passaggio di cavi
- Guida

Materiali


- **Fibre in polipropilene PP:** nessun assorbimento d'acqua, buona resistenza ai prodotti chimici
T° d'utilizzo: da -20°C (occasionale) a +80°C
- **Base portante in gomma termoplastica:** buona resistenza ai raggi UV e all'ozono. Praticamente insensibile alle influenze chimiche
T° d'utilizzo: da -40°C a +125°C

Info.

- Vendita in tagli da 5 metri
 - Taglio unico da 25 metri max.
 - Forbici per tagliare le spazzole
- FBL-TOOL**



Fibre in PP



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice		Diametro del filo (mm)	BH	Lunghezza	Profilo dritto		Prezzo unit.		
Profilo dritto	Profilo a 90°				Stock*	Stock*	Profilo dritto	Profilo a 90°	
Filo nero striato in polipropilene (PP)									
FBL6000-K13	FBL6001-K13	0,2	10	5m	✓	✓	44,56 €	44,56 €	
FBL6000-K14	FBL6001-K14	0,2	15	5m	✓	✓	44,98 €	44,98 €	
FBL6000-K15	FBL6001-K15	0,2	20	5m	✓	✓	45,38 €	45,38 €	
FBL6000-K17	FBL6001-K17	0,2	30	5m	✓	-	46,66 €	46,66 €	
FBL6000-K18	FBL6001-K18	0,2	40	5m	✓	✓	47,69 €	47,69 €	

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Garantisce l'impermeabilità
all'esterno

FBL4004
FBL4005

Spazzola a listello. Il taglio alla lunghezza desiderata è a vostra cura.

Applicazioni

- Tenuta,
- Passaggio di cavi
- Guida


Materiali

- **Fibre in polipropilene PP:** nessun assorbimento d'acqua, buona resistenza ai prodotti chimici
T° d'utilizzo: da -20°C (occasionale) a +80°C
- **Base portante in gomma termoplastica:** buona resistenza ai raggi UV e all'ozono. Praticamente insensibile alle influenze chimiche
T° d'utilizzo: da -40°C a +125°C


Info.

- Vendita in tagli da 5 metri
- Tagli unico da 25 metri max.
- Forbici per tagliare le spazzole

FBL-TOOL



Fibre in PP



FBL4005
Profilo a 90°

FBL4004
Profilo dritto

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Diametro del filo (mm)	BH	Lunghezza	Profilo dritto		Prezzo unit.		
				Profilo dritto	Profilo a 90°	Profilo dritto	Profilo a 90°	
Profilo dritto	Profilo a 90°			Stock*	Stock*			
Filo nero striato in polipropilene (PP)								
FBL4004-K34	-	0,3	30	5m	✓	-	130,13 €	-
FBL4004-K35	-	0,3	40	5m	✓	-	132,49 €	-
FBL4004-K36	FBL4005-K31	0,3	50	5m	✓	✓	134,99 €	134,99 €
FBL4004-K37	FBL4005-K32	0,3	60	5m	✓	-	137,47 €	137,47 €
FBL4004-K38	-	0,3	70	5m	✓	-	151,08 €	-

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm