Shaft end support


Surface mounting

SFWR


- ***For linear guide shaft***
- ***End support bracket***
- *Material: Aluminium*
- *Adjustable backlash*
- *Mounting holes conform to DIN912 8.8*

Accessories

- *Linear shaft*
  Z-A (vol. 1 p.554)
  Z-B (vol. 1 p.555)



NUOVO !



DISCOUNTS

Qty	1+	5+	10+	25+
Disc.	List	-6%	-12%	On request

Part number	Ød	A	B	ØD	A1	Ød1	B1	SW	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 4
SFWR-12	12	40	20	23,5	$30^{\pm 0,12}$	5,5	12	M3	0,05	✔	56,43 €
SFWR-16	16	50	20	27,5	$35^{\pm 0,12}$	5,5	12	M3	0,08	✔	64,21 €
SFWR-20	20	50	23	33,5	$38^{\pm 0,15}$	6,6	14	M4	0,10	✔	71,97 €
SFWR-25	25	60	25	42,0	$42^{\pm 0,15}$	6,6	16	M5	0,15	✔	81,95 €
SFWR-30	30	70	30	49,5	$54^{\pm 0,25}$	9,0	19	M6	0,24	✔	105,21 €
SFWR-40	40	100	40	65,0	$68^{\pm 0,25}$	11,0	26	M8	0,66	✔	127,37 €
SFWR-50	50	100	50	75,0	$75^{\pm 0,25}$	11,0	36	M8	0,82	-	172,40 €


**Depending on availability - Dimensions in mm*

Supporto per estremità

FGWA


Ritto

- ***Supporto per estremità***
- *Materiale:*
  In alluminio
- *Gioco regolabile*
- *Fori di fissaggio a norma DIN 912 - 8.8*



Accessori

- *Alberi rettificati*
  Z-A (vol. 1 *p.554*)
  Z-B (vol. 1 *p.555*)



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	Su richiesta

Codice	Ød	h	B	H	L	A	S	V	E	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
FGWA-12	12	20	20	35	15	42	5,5	5,5	32	✔	15,27 €
FGWA-16	16	25	26	42	15	50	5,5	6,5	40	✔	16,99 €
FGWA-20	20	30	32	50	20	60	5,5	8,0	45	✔	21,24 €
FGWA-25	25	35	38	58	25	74	6,6	9,0	60	✔	24,21 €
FGWA-30	30	40	45	68	30	84	9,0	10,0	68	✔	37,43 €
FGWA-40	40	50	56	86	30	108	11,0	12,0	86	✔	71,52 €
FGWA-50	50	60	80	100	40	130	11,0	14,0	108	-	110,66 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*