



- **Supporto per estremità**
- **Materiale:**
In alluminio
- **Gioco regolabile**
- **Fori di fissaggio a norma DIN 912 - 8.8**

Accessori

- **Alberi rettificati Z-A, Z-B**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+
Sc. Prezzo	-6%	-12%	Su richiesta	

Codice	Ød	h	B	H	L	A	S	V	E	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
FGWA-12	12	20	20	35	15	42	5,5	5,5	32	✓	14,55 €
FGWA-16	16	25	26	42	15	50	5,5	6,5	40	✓	16,19 €
FGWA-20	20	30	32	50	20	60	5,5	8,0	45	✓	20,23 €
FGWA-25	25	35	38	58	25	74	6,6	9,0	60	✓	23,06 €
FGWA-30	30	40	45	68	30	84	9,0	10,0	68	✓	35,65 €
FGWA-40	40	50	56	86	30	108	11,0	12,0	86	✓	68,12 €
FGWA-50	50	60	80	100	40	130	11,0	14,0	108	-	105,41 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PR820
Ruota di rinvio, Serie 820 e 815



VLBG
Anello di sollevamento, Girevole



ZBconique
Ingranaggio conico in plastica, 1:1



MHX
Manicotto esagonale maschiato, Esagonale - inox



UCP_SS
Cuscinetto ritto tutto inox, Inox



MSP23
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø23 con...



AC144
Piastrina di riscontro piatta per chiusura, 22mm




BOX-TOR-B
Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 20.38 x 1.78mm a 50.16 ...



GG3
Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



NTMdl
Grano punta in delrin, punta in delrin



LAT4
Attuatore lineare a motore 4A, 4 ampere



SHN
Dado esagonale - DIN934, Acciaio (Class 6/8)


Prodotti correlati



ZA
Albero per guida lineare, Acciaio temprato



ZB
Albero per guida lineare, Inox temprato



AWMP
Albero in alluminio per guida lineare, Alluminio