

FR For repairing damaged threads

Thread inserts are a convenient way of repairing siezed, damaged or hanging threads. It also allows renovate threads in high quality materials.

Thread inserts can be used in varying materials such as light alloys or cast materials.

Advantages

- Quick and easy to install
- Tangs are used during installation and then serve as an anti-rotation mechanism.
- **Apart from the insertion tool, no other special tools are required.**


Assembly

- **Some tapping required**
- Refer to technical oages for assembly/disassembly instructions



NEW!

Locking tang



DISCOUNTS

Qty	1+	10+	20+	30+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	On request

Part number	Thread ØD1	Thread ØM	Length L	Assembly drill size Ø	Assembly counterbore +0,25	Assembly thread	Min thread depth	Removal drill size Ø	Removal thread depth	Price each 1 to 9
FR-M5	M5	M8	8	6,9	8,3	M8	9,5	5,5	4,0	4,84 €
FR-M6	M6	M10x1,25	10	8,8	10,3	M10x1,25	11,5	7,5	4,8	5,24 €
FR-M8	M8	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	5,80 €
FR-M8x100	M8x1	M12x1,25	12	10,8	12,3	M12x1,25	13,5	9,5	4,8	5,80 €
FR-M10	M10	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	7,19 €
FR-M10x125	M10x1,25	M14x1,5	14	12,8	14,3	M14x1,5	15,5	11,5	4,8	7,19 €
FR-M12	M12	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	9,28 €
FR-M12x125	M12x1,25	M16x1,5	16	14,8	16,3	M16x1,5	17,5	13,5	4,8	9,28 €

Altri prodotti...



BUH77
Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 0.1 a 2
Nm



CMM
Testa a snodo
maschio DIN
ISO12240-4, Acciaio /
bronzo



PM2
Coppia ruota e vite
senza fine, Bronzo



BTE
Tenditore automatico
universale, Per
applicazioni correnti



S2B
Supporto corto per
manicotto chiuso a
sfere, Chiuso - Corto



SHA
Volantin pieno,
Poliammide



UTKpwr
Guida lineare
Utilitrack®, Profilo
guida a V



STRIP1000
Spazzola strip,
Lunghezza 1m




RFK38B
Riduttore ipoide inox,
fino a 200 Nm



SH1
Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata
(delrin)



BOXsap
Box kit di spine
elastiche ISO8752,
Box kit - elastica
cilindrica IS...



T5courroie
Cinghia di
posizionamento T, T5
Poliuretano armatura
in acciaio

Prodotti correlati



FRtool
Attrezzi per inserti
filettati, Attrezzo di
posa



FRss
Inserti filettati, Inox



INS
Boccola autofilettante
acciaio, acciaio



CHC
Vite a testa cava
esagonale CHC,
Acciaio classe 12.19