

# Albero supportato per guida lineare **Stock All Acc**

## FTSN Per montaggio senza flessione




- Gruppo composto da un albero e relativo supporto
- Da usare quando il carico è pesante rispetto alla lunghezza
- Supporto albero con fori di fissaggio ravvicinati
- Materiale:  
Supporto: alluminio rettificato  
Albero: Ck 55 temprato rettificato 62HRC<sup>±2</sup>

### Opzione

- Lunghezza possibile fino a 6 metri\*\*

### Accessori

- Boccia KB-OP (vol. 1 p.566)
- Boccia TK-OP (vol. 1 p.567)



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	d	A	H	A1	A2	A3	H1	C	d1	G	Lunghezza standard (mm)	Stock*	Prezzo unit.
													€
FTSN-12G	12	40	22	29	5,4	15	5	37,5	4,5	75	1000	✓	363,18 €
FTSN-16G	16	45	26	33	7,0	19	5	50,0	5,5	100	1000	✓	279,38 €
FTSN-20G	20	52	32	37	8,1	23	6	50,0	6,6	100	1000	✓	321,28 €
FTSN-25G	25	57	36	42	10,3	26	6	60,0	6,6	120	1000	✓	342,22 €
FTSN-30G	30	69	42	51	11,0	29	7	75,0	9,0	150	1000	-	447,01 €
FTSN-40G	40	73	50	55	15,0	36	9	100,0	9,0	200	1000	-	558,82 €

\*Nei limiti delle disponibilità - \*\* Prezzo del trasporto su richiesta - Dimensioni in mm