

Ingranaggio dritto in acciaio

Modulo 0,6


Acciaio 20NCD2



- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min

Opzione

- Numero di denti diverso, contattateci.



Indicazione di coppia e di potenza			
Per 50 denti a 1000 giri/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	ottone fibra
Nm	0,630	2,910	0,315 0,240
kW	0,067	0,306	0,033 0,022

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc. Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta	

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5	
						G	PG		G	PG
G0.6-10	10	6,60	7,80	7,80	3	0,004	0,001	-	20,65 €	
G0.6-12	12	7,80	9,00	9,00	3	0,005	0,002	✓	20,65 €	
G0.6-14	14	8,40	9,60	9,60	4	0,006	0,002	-	20,65 €	
G0.6-16	16	9,60	10,80	10,80	4	0,008	0,003	✓	21,15 €	
G0.6-18	18	10,80	12,00	12,00	4	0,010	0,004	-	22,05 €	
G0.6-20	20	12,00	13,20	12,00	4	0,011	0,005	✓	23,32 €	
G0.6-22	22	13,20	14,40	12,00	4	0,012	0,006	-	24,14 €	
G0.6-24	24	14,40	15,60	12,00	4	0,013	0,007	-	24,35 €	
G0.6-28	28	16,80	18,00	12,00	4	0,016	0,010	-	25,31 €	
G0.6-29	29	17,40	18,60	12,00	4	0,016	0,010	-	25,62 €	
G0.6-35	35	21,00	22,20	15,00	5	0,025	0,015	-	26,63 €	
G0.6-40	40	24,00	25,20	15,00	5	0,029	0,020	✓	26,93 €	
G0.6-50	50	30,00	31,60	20,00	6	0,049	0,030	-	27,41 €	
G0.6-55	55	33,00	34,20	20,00	6	0,055	0,038	-	27,74 €	
G0.6-60	60	36,00	37,20	20,00	6	0,063	0,045	-	28,22 €	
G0.6-63	63	37,80	39,00	20,00	6	0,068	0,050	-	28,59 €	
G0.6-80	80	48,00	49,20	20,00	6	0,099	0,082	-	30,25 €	
G0.6-84	84	50,40	51,60	30,00	8	0,129	0,089	-	30,98 €	
G0.6-120	120	72,00	73,20	30,00	8	0,225	0,185	-	47,18 €	
G0.6-150	150	90,00	91,20	30,00	8	0,330	0,290	-	62,79 €	

Su richiesta

↓ A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓

G0.6-231	231	138,60	139,80	Dimensioni: contattateci		Su richiesta
----------	-----	--------	--------	--------------------------	--	--------------

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Gal-cardan

Giunto cardanico
semplice serie eco,
Sollecitazioni leggere



BC2

Panamech, Multi-
Beam, Alluminio - con
ganascia di serraggio




SSG0

Ingranaggio dritto
Inox, Inox 304L



CHMBR

Braccio di reazione,
Braccio di reazione
per riduttori CHM e
CHMR



KS

Chiavetta in barre,
Inox - in barre



BLHT70

Rinvio angolare a T,
da 26 a 128 Nm



PR40

Piede fissabile con
snodo - poliammide, \varnothing
50




PNA

Giunto elastico
PERIFLEX®, Giunto
completo



BHC

Vite a testa bombata
BHC, Inox A2



GPLny

Scovolo, nylon



IN1

Ingranaggio interno,
Acciaio 20NCD2



WJUM20

Pattino Drylin® W,
Pattino

Prodotti correlati



G0

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



G0

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2