




- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min

Opzione

- Numero di denti diverso, contattateci.



Indicazione di coppia e di potenza			
Per 50 denti a 1000 giri/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	ottone fibra
Nm	0,60	3,200	0,326 0,25
kW	0,06	0,336	0,030 0,03

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc. Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta	

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5	
						G	PG		G	PG
G0.7-9	9	7,00	8,40	8,40	4	0,004	0,003	-	22,05 €	22,05 €
G0.7-10	10	7,70	9,10	9,10	4	0,005	0,003	✓	22,05 €	22,05 €
G0.7-11	11	8,40	9,80	9,80	4	0,006	0,004	-	22,05 €	22,05 €
G0.7-12	12	8,40	9,80	9,80	5	0,006	0,005	-	22,05 €	22,05 €
G0.7-13	13	9,10	10,50	10,50	5	0,007	0,005	-	22,64 €	22,64 €
G0.7-15	15	10,50	11,90	11,90	5	0,009	0,006	✓	23,66 €	23,66 €
G0.7-18	18	12,60	14,00	12,00	5	0,011	0,008	-	25,51 €	25,51 €
G0.7-20	20	14,00	15,40	12,00	5	0,012	0,009	-	26,05 €	26,05 €
G0.7-24	24	16,80	18,20	12,00	5	0,015	0,012	-	27,10 €	27,10 €
G0.7-26	26	18,20	19,60	12,00	5	0,017	0,014	-	27,71 €	27,71 €
G0.7-28	28	19,60	21,00	12,00	5	0,019	0,016	-	28,07 €	28,07 €
G0.7-30	30	21,00	22,40	12,00	5	0,021	0,018	-	28,52 €	28,52 €
G0.7-35	35	24,50	25,90	16,00	6	0,031	0,025	-	28,77 €	28,77 €
G0.7-40	40	28,00	29,40	16,00	6	0,038	0,031	-	29,09 €	29,09 €
G0.7-42	42	29,40	30,80	16,00	6	0,040	0,034	-	29,25 €	29,25 €
G0.7-48	48	33,60	35,00	16,00	6	0,050	0,044	-	29,81 €	29,81 €
G0.7-50	50	35,00	36,40	16,00	6	0,053	0,047	✓	30,14 €	30,14 €
G0.7-60	60	42,00	43,40	16,00	6	0,073	0,067	-	31,43 €	31,43 €
G0.7-70	70	49,00	50,40	16,00	8	0,094	0,092	-	32,73 €	32,73 €
G0.7-76	76	53,20	54,60	16,00	8	0,109	0,107	-	34,47 €	34,47 €
G0.7-175	175	122,50	123,90	25,00	12	0,566	0,547	-	91,32 €	91,32 €

Su richiesta

↓ **A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓
G0.7-198 198 138,60 140,00 Dimensioni: contattateci Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CQA20

Accessori per slitta di regolazione miniatura, 20



CLG1

Ingranaggio dritto in plastica stampata, Nylon stampato



SEH

Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante - inox



RDCss

Tenditore, Inox



GAL_20

Rullo per trasportatore, Polietilene autolubrificato



CHMR90

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 540 Nm



CLSCLP_SS

Forcella e perno serie corta, Corta inox



SHA_PTR

Volantino pieno, Poliammide



Q6

Cuscinetto radiale a sfere, Acciaio



PX

Riduttore a ruota e vite senza fine, Albero semplice in uscita per r...



PDD


Pressore a molla sensore di rilevamento, Con attacco per sensore



BTESS

Tenditore automatico universale per tenditore, Per ambienti aggressivi

Prodotti correlati



G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2