

Ingranaggio dritto in acciaio

Stock Acc



Modulo 1,5

Acciaio 20NCD2



- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min

Indicazione di coppia e di potenza				
Per 50 denti a 1000 giri/min.				
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 tremolato	ottone	fibra
Nm	8,88	41,50	4,44	3,55
KW	0,93	4,23	0,46	0,37



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5	
						G	PG		G	PG
G1.5-9	9	15,00	18,00	18	8	0,032	0,012	✓	25,46 €	Su richiesta
G1.5-10	10	16,50	19,50	18	8	0,035	0,015	✓	25,46 €	
G1.5-11	11	18,00	21,00	18	8	0,039	0,019	-	25,46 €	
G1.5-12	12	18,00	21,00	14	8	0,029	0,019	✓	12,95 €	
G1.5-13	13	19,50	22,50	15	8	0,035	0,023	✓	25,02 €	
G1.5-14	14	21,00	24,00	15	8	0,040	0,027	✓	25,62 €	
G1.5-15	15	22,50	25,50	18	8	0,052	0,032	✓	14,05 €	
G1.5-16	16	24,00	27,00	20	10	0,058	0,034	✓	14,43 €	
G1.5-17	17	25,50	28,50	20	10	0,063	0,040	✓	27,80 €	
G1.5-18	18	27,00	30,00	20	10	0,069	0,045	✓	22,80 €	
G1.5-19	19	28,50	31,50	20	10	0,075	0,051	✓	29,73 €	
G1.5-20	20	30,00	33,00	20	10	0,081	0,058	✓	16,73 €	
G1.5-21	21	31,50	34,50	20	10	0,088	0,064	✓	31,59 €	
G1.5-22	22	33,00	36,00	20	10	0,095	0,071	✓	16,45 €	
G1.5-23	23	34,50	37,50	20	10	0,102	0,079	✓	32,41 €	
G1.5-24	24	36,00	39,00	25	10	0,127	0,086	✓	17,56 €	
G1.5-25	25	37,50	40,50	25	10	0,135	0,094	✓	34,47 €	
G1.5-26	26	39,00	42,00	25	10	0,144	0,102	-	36,10 €	
G1.5-27	27	40,50	43,50	25	10	0,152	0,111	-	37,21 €	
G1.5-28	28	42,00	45,00	25	10	0,161	0,120	✓	38,33 €	
G1.5-29	29	43,50	46,50	25	10	0,170	0,129	-	38,96 €	
G1.5-30	30	45,00	48,00	25	10	0,180	0,139	✓	21,51 €	
G1.5-31	31	46,50	49,50	25	10	0,190	0,149	✓	40,71 €	
G1.5-32	32	48,00	51,00	25	10	0,200	0,159	✓	22,24 €	
G1.5-33	33	49,50	52,50	25	10	0,211	0,170	✓	41,84 €	
G1.5-34	34	51,00	54,00	25	10	0,221	0,180	✓	42,23 €	

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Ct Meca s.r.l.

WEB
04/2020

www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5	
						G	PG		G	PG
G1.5-35	35	52,50	55,50	30	15	0,235	0,183	-	42,72	€
G1.5-36	36	54,00	57,00	30	15	0,247	0,194	✓	24,10	€
G1.5-37	37	55,50	58,50	30	15	0,259	0,206	-	45,90	€
G1.5-38	38	57,00	60,00	30	15	0,271	0,218	-	46,89	€
G1.5-39	39	58,50	61,50	30	15	0,283	0,231	-	47,88	€
G1.5-40	40	60,00	63,00	40	15	0,351	0,243	✓	48,91	€
G1.5-41	41	61,50	64,50	40	15	0,364	0,257	-	48,91	€
G1.5-42	42	63,00	66,00	40	15	0,377	0,270	✓	48,95	€
G1.5-43	43	64,50	67,50	40	15	0,391	0,284	-	49,02	€
G1.5-44	44	66,00	69,00	40	15	0,405	0,298	-	49,02	€
G1.5-45	45	67,50	70,50	40	15	0,420	0,312	-	50,03	€
G1.5-46	46	69,00	72,00	40	15	0,435	0,327	✓	51,13	€
G1.5-47	47	70,50	73,50	40	15	0,450	0,342	-	52,33	€
G1.5-48	48	72,00	75,00	40	15	0,465	0,358	✓	53,46	€
G1.5-49	49	73,50	76,50	40	15	0,481	0,373	✓	53,46	€
G1.5-50	50	75,00	78,00	40	15	0,497	0,389	✓	59,74	€
G1.5-51	51	76,50	79,50	40	15	0,513	0,406	-	61,57	€
G1.5-52	52	78,00	81,00	40	15	0,530	0,423	-	62,82	€
G1.5-53	53	79,50	82,50	40	15	0,547	0,440	-	63,82	€
G1.5-54	54	81,00	84,00	40	15	0,564	0,457	-	64,03	€
G1.5-55	55	82,50	85,50	40	15	0,582	0,475	-	64,31	€
G1.5-56	56	84,00	87,00	40	15	0,600	0,493	-	64,84	€
G1.5-57	57	85,50	88,50	40	15	0,618	0,511	-	65,45	€
G1.5-58	58	87,00	90,00	40	15	0,637	0,530	-	65,45	€
G1.5-59	59	88,50	91,50	40	15	0,656	0,549	-	66,10	€
G1.5-60	60	90,00	93,00	40	15	0,675	0,568	✓	66,48	€
G1.5-62	62	93,00	96,00	40	15	0,715	0,608	-	67,77	€
G1.5-64	64	96,00	99,00	40	15	0,756	0,648	-	68,61	€
G1.5-65	65	97,50	100,50	40	15	0,777	0,669	-	70,28	€
G1.5-66	66	99,00	102,00	40	15	0,798	0,691	-	72,85	€
G1.5-68	68	102,00	105,00	40	15	0,842	0,734	-	74,50	€
G1.5-70	70	105,00	108,00	40	15	0,886	0,779	-	77,17	€
G1.5-71	71	106,50	109,50	50	15	0,980	0,802	-	79,31	€
G1.5-72	72	108,00	111,00	50	15	1,003	0,825	-	81,62	€
G1.5-73	73	109,50	112,50	50	15	1,026	0,849	-	83,59	€
G1.5-74	74	111,00	114,00	50	15	1,050	0,872	-	86,47	€
G1.5-75	75	112,50	115,50	50	15	1,074	0,897	-	86,99	€
G1.5-76	76	114,00	117,00	50	15	1,099	0,921	-	87,34	€
G1.5-78	78	117,00	120,00	50	15	1,149	0,971	-	91,74	€
G1.5-80	80	120,00	123,00	50	15	1,200	1,022	✓	95,08	€
G1.5-86	86	129,00	132,00	50	15	1,362	1,184	-	102,17	€
G1.5-90	90	135,00	138,00	50	15	1,476	1,298	✓	109,46	€
G1.5-96	96	144,00	147,00	50	15	1,657	1,479	-	116,69	€
G1.5-98	98	147,00	150,00	50	15	1,720	1,542	-	123,96	€
G1.5-100	100	150,00	153,00	50	15	1,784	1,606	-	132,05	€
G1.5-105	105	157,50	160,50	50	15	1,951	1,773	-	140,69	€
G1.5-110	110	165,00	168,00	50	15	2,125	1,947	-	151,80	€
G1.5-115	115	172,50	175,50	50	15	2,308	2,130	-	169,06	€
G1.5-120	120	180,00	183,00	50	15	2,498	2,320	-	188,99	€

Su richiesta

↓ **A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓

G1.5-298	298	447,00	450,00	Dimensioni: contattateci	Su richiesta
-----------------	------------	---------------	---------------	---------------------------------	---------------------

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



GCA

Copiglia a scatto, A scatto



BAN

Connettore / supporto per profili alluminio, Standard



FGWA

Supporto per estremità dell'albero, A soletta



LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere



BSPT

Morsetto per guide, Rondo



TPEpbd

Ruota per profili alluminio, Girevole con freno



PPF

Pistoncino a molla, con flangia



DKGS

Giunto senza gioco Gerwah®, da 0.5 a 3Nm



RPCpl

Ruota girevole a doppio bloccaggio,



RT61ss

Calettatore di bloccaggio, Coppia



PCS37SS

Pignone a catena - Inox, 9.525 (DIN)



ZB

Albero per guida lineare, Inox temprato

Prodotti correlati



YG1

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6




ZG1

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



GG1

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



MR_MMR

Cremaiera sezione metrica, Acciaio