



Ingranaggio dritto in acciaio

Modulo 2,0

Acciaio 20NCD2



- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min



Indicazione di coppia e di potenza

Per 50 denti a 1000 giri/min.

	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	ottone	fibra
Nm	25	119	12,50	10
kW	2,61	12,51	1,32	1,04

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc. Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta	

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Stock*	Prezzo Unit. da 1 à 5	
						G	PG		G	PG
G2-9	9	20,00	24,00	24	12	0,070	0,031	✓	33,16 €	Su richiesta
G2-10	10	22,00	26,00	26	12	0,089	0,041	✓	33,16 €	
G2-11	11	24,00	28,00	28	12	0,110	0,052	-	33,16 €	
G2-12	12	24,00	28,00	28	12	0,110	0,052	✓	17,76 €	
G2-13	13	26,00	30,00	20	12	0,087	0,064	✓	35,08 €	
G2-14	14	28,00	32,00	20	12	0,100	0,077	✓	37,07 €	
G2-15	15	30,00	34,00	25	15	0,117	0,081	✓	20,93 €	
G2-16	16	32,00	36,00	25	15	0,132	0,096	✓	22,01 €	
G2-17	17	34,00	38,00	25	15	0,148	0,112	-	41,84 €	
G2-18	18	36,00	40,00	30	15	0,190	0,129	✓	23,07 €	
G2-19	19	38,00	42,00	30	15	0,207	0,147	-	44,08 €	
G2-20	20	40,00	44,00	30	15	0,226	0,165	✓	24,13 €	
G2-21	21	42,00	46,00	30	15	0,246	0,185	-	46,17 €	
G2-22	22	44,00	48,00	35	15	0,296	0,206	✓	47,88 €	
G2-23	23	46,00	50,00	35	15	0,317	0,227	✓	47,88 €	
G2-24	24	48,00	52,00	35	15	0,340	0,250	✓	26,26 €	
G2-25	25	50,00	54,00	35	15	0,364	0,273	✓	51,68 €	
G2-26	26	52,00	56,00	35	15	0,388	0,298	✓	53,31 €	
G2-27	27	54,00	58,00	40	20	0,411	0,302	✓	55,22 €	
G2-28	28	56,00	60,00	40	20	0,437	0,329	✓	56,40 €	
G2-29	29	58,00	62,00	40	20	0,464	0,356	-	57,79 €	
G2-30	30	60,00	64,00	40	20	0,493	0,385	✓	31,71 €	
G2-31	31	62,00	66,00	40	20	0,522	0,414	-	61,40 €	
G2-32	32	64,00	68,00	40	20	0,552	0,444	✓	34,49 €	
G2-33	33	66,00	70,00	40	20	0,584	0,476	-	65,42 €	

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Codice	Z	OP	OD	OM	OA	Pesi (kg)		Stock*	Prezzo Unit. da 1 à 5	
	Denti	Primitivo	Esterno	Mozzo	Alesaggio	G	PG		G	PG
G2-34	34	68,00	72,00	40	20	0,616	0,508	✓	68,61 €	
G2-35	35	70,00	74,00	50	20	0,730	0,541	✓	70,80 €	
G2-36	36	72,00	76,00	50	20	0,764	0,575	✓	40,22 €	
G2-37	37	74,00	78,00	50	20	0,799	0,610	-	75,76 €	
G2-38	38	76,00	80,00	50	20	0,836	0,646	-	77,76 €	
G2-39	39	78,00	82,00	50	20	0,873	0,683	✓	79,62 €	
G2-40	40	80,00	84,00	50	20	0,911	0,721	✓	81,07 €	
G2-41	41	82,00	86,00	50	20	0,949	0,760	-	82,59 €	
G2-42	42	84,00	88,00	50	20	0,989	0,800	-	83,53 €	
G2-43	43	86,00	90,00	50	20	1,030	0,841	-	84,55 €	
G2-44	44	88,00	92,00	50	20	1,072	0,883	✓	85,87 €	
G2-45	45	90,00	94,00	50	20	1,115	0,926	✓	87,18 €	
G2-46	46	92,00	96,00	50	20	1,159	0,969	-	89,19 €	
G2-47	47	94,00	98,00	50	20	1,203	1,014	-	91,18 €	
G2-48	48	96,00	100,00	50	20	1,249	1,060	✓	93,87 €	
G2-49	49	98,00	102,00	50	20	1,296	1,106	-	96,83 €	
G2-50	50	100,00	104,00	50	20	1,343	1,154	✓	100,50 €	
G2-51	51	102,00	106,00	50	20	1,392	1,202	-	102,45 €	
G2-52	52	104,00	108,00	50	20	1,441	1,252	-	104,23 €	
G2-53	53	106,00	110,00	50	20	1,492	1,302	-	105,43 €	
G2-54	54	108,00	112,00	50	20	1,543	1,354	✓	107,21 €	
G2-55	55	110,00	114,00	50	20	1,596	1,406	-	117,72 €	
G2-56	56	112,00	116,00	50	20	1,649	1,460	-	120,21 €	
G2-57	57	114,00	118,00	50	20	1,703	1,514	-	122,62 €	
G2-58	58	116,00	120,00	50	20	1,759	1,569	-	124,77 €	
G2-59	59	118,00	122,00	50	20	1,815	1,626	-	126,22 €	
G2-60	60	120,00	124,00	50	20	1,872	1,683	✓	127,97 €	
G2-62	62	124,00	128,00	50	20	1,989	1,800	-	131,12 €	
G2-64	64	128,00	132,00	50	20	2,211	1,921	-	134,29 €	
G2-65	65	130,00	134,00	50	20	2,173	1,983	-	140,69 €	
G2-66	66	132,00	136,00	50	20	2,236	2,046	-	143,07 €	
G2-68	68	136,00	140,00	50	20	2,364	2,175	-	145,20 €	
G2-70	70	140,00	144,00	50	20	2,497	2,308	✓	148,86 €	
G2-71	71	142,00	146,00	70	20	2,781	2,376	-	157,12 €	
G2-72	72	144,00	148,00	70	20	2,850	2,444	-	166,66 €	
G2-73	73	146,00	150,00	70	20	2,920	2,514	-	173,41 €	
G2-74	74	148,00	152,00	70	20	2,990	2,585	-	178,28 €	
G2-75	75	150,00	154,00	70	20	3,062	2,656	-	184,26 €	
G2-76	76	152,00	156,00	70	20	3,135	2,729	-	193,24 €	
G2-78	78	156,00	160,00	70	20	3,283	2,877	-	203,27 €	
G2-80	80	160,00	164,00	70	20	3,435	3,029	✓	223,02 €	
G2-86	86	172,00	176,00	70	20	3,914	3,508	-	239,93 €	
G2-90	90	180,00	184,00	70	20	4,252	3,846	-	266,28 €	
G2-96	96	192,00	196,00	70	20	4,789	4,383	-	285,08 €	
G2-98	98	196,00	200,00	70	20	4,975	4,570	-	310,29 €	
G2-100	100	200,00	204,00	70	20	5,166	4,760	-	331,11 €	
G2-105	105	210,00	214,00	70	20	5,658	5,253	-	343,42 €	
G2-110	110	220,00	224,00	70	20	6,175	5,770	-	366,92 €	
G2-115	115	230,00	234,00	70	20	6,716	6,311	-	392,45 €	
G2-120	120	240,00	244,00	70	20	7,281	6,875	-	426,40 €	

Su richiesta

↓
A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione
↓

G2-290 290 580,00 584,00 Dimensioni: contattateci Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



NT61
Riduttore coassiale a treni paralleli, da 5 a 14 Nm - a treni parall...



PRF_CHA D
Cerniera ad avvitare, Scardinabile



GARBAB
Perno di bloccaggio rapido manuale, A sfere



RT61
Calettatore di bloccaggio, Coppia media/bassa



GFX
Giunto a dentatura bombata serie economica, Acciaio e poliammide



BPPL
Mini sfera portante a incastro, A incastro



F7-SN
Visualizzatore multifunzione, Supporto snodato



AT5courroie
Cinghia chiusa posizionamento AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio



PARF110
Piede senza snodo, Piede snodato oscillante fissabile



PSG08S
Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



FTSN
Albero supportato per guida lineare, Albero acciaio / supporto



GET-AL
Giunto elastico alluminio serie eco., Alluminio

Prodotti correlati




YG2
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



ZG2
Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



GG2
Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



MR_MMR
Crema di sezione metrica, Acciaio