# Ingranaggio dritto acciaio

## Modulo 2,0

Acciaio C45


Serie economica




- ***Ingranaggio serie economica***
- *Angolo di pressione*
- *Materiale:*
  *Acciaio C45 UNI7845*

**Info**

- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo, può variare in funzione della produzione*
- *Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente*
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***




**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -12% | -25% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP Primitivo | ØD Esterno | ØM Mozzo | ØA Prealesaggio** | Peso (kg) | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2-12/ECO | 12 | 24 | 28 | 18 | 10 | 0,080 | ✔ | 3,75 € |
| G2-13/ECO | 13 | 26 | 30 | 19 | 10 | 0,100 | - | 4,04 € |
| G2-14/ECO | 14 | 28 | 32 | 20 | 10 | 0,120 | ✔ | 4,47 € |
| G2-15/ECO | 15 | 30 | 34 | 22 | 10 | 0,140 | ✔ | 4,80 € |
| G2-16/ECO | 16 | 32 | 36 | 24 | 10 | 0,160 | ✔ | 5,57 € |
| G2-17/ECO | 17 | 34 | 38 | 25 | 10 | 0,180 | ✔ | 5,62 € |
| G2-18/ECO | 18 | 36 | 40 | 25 | 10 | 0,190 | ✔ | 5,74 € |
| G2-19/ECO | 19 | 38 | 42 | 25 | 10 | 0,210 | ✔ | 6,16 € |
| G2-20/ECO | 20 | 40 | 44 | 30 | 10 | 0,260 | ✔ | 6,70 € |
| G2-21/ECO | 21 | 42 | 46 | 30 | 12 | 0,270 | ✔ | 6,88 € |
| G2-22/ECO | 22 | 44 | 48 | 30 | 12 | 0,290 | ✔ | 7,54 € |
| G2-23/ECO | 23 | 46 | 50 | 30 | 12 | 0,310 | - | 7,80 € |
| G2-24/ECO | 24 | 48 | 52 | 35 | 12 | 0,360 | ✔ | 8,44 € |
| G2-25/ECO | 25 | 50 | 54 | 35 | 12 | 0,390 | ✔ | 9,03 € |
| G2-26/ECO | 26 | 52 | 56 | 40 | 12 | 0,450 | - | 9,08 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

## SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -12% | -25% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP Primitivo | ØD Esterno | ØM Mozzo | ØA Prealesaggio** | Peso (kg) | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2-27/ECO | 27 | 54 | 58 | 40 | 12 | 0,470 | ✔ | 9,81 € |
| G2-28/ECO | 28 | 56 | 60 | 40 | 12 | 0,500 | ✔ | 10,29 € |
| G2-29/ECO | 29 | 58 | 62 | 40 | 14 | 0,520 | - | 10,55 € |
| G2-30/ECO | 30 | 60 | 64 | 40 | 14 | 0,550 | ✔ | 11,22 € |
| G2-31/ECO | 31 | 62 | 66 | 45 | 14 | 0,610 | ✔ | 11,73 € |
| G2-32/ECO | 32 | 64 | 68 | 45 | 14 | 0,650 | ✔ | 11,99 € |
| G2-33/ECO | 33 | 66 | 70 | 45 | 14 | 0,680 | ✔ | 12,86 € |
| G2-34/ECO | 34 | 68 | 72 | 45 | 14 | 0,710 | ✔ | 13,02 € |
| G2-35/ECO | 35 | 70 | 74 | 45 | 14 | 0,740 | ✔ | 13,94 € |
| G2-36/ECO | 36 | 72 | 76 | 45 | 14 | 0,780 | ✔ | 14,20 € |
| G2-37/ECO | 37 | 74 | 78 | 50 | 14 | 0,860 | - | 14,61 € |
| G2-38/ECO | 38 | 76 | 80 | 50 | 14 | 0,900 | ✔ | 15,66 € |
| G2-39/ECO | 39 | 78 | 82 | 50 | 14 | 0,930 | - | 16,33 € |
| G2-40/ECO | 40 | 80 | 84 | 50 | 14 | 0,970 | ✔ | 17,08 € |
| G2-41/ECO | 41 | 82 | 86 | 60 | 16 | 1,050 | - | 17,59 € |
| G2-42/ECO | 42 | 84 | 88 | 60 | 16 | 1,090 | ✔ | 18,06 € |
| G2-43/ECO | 43 | 86 | 90 | 60 | 16 | 1,130 | - | 19,14 € |
| G2-44/ECO | 44 | 88 | 92 | 60 | 16 | 1,230 | ✔ | 19,35 € |
| G2-45/ECO | 45 | 90 | 94 | 60 | 16 | 1,270 | ✔ | 20,72 € |
| G2-46/ECO | 46 | 92 | 96 | 60 | 16 | 1,310 | - | 20,96 € |
| G2-47/ECO | 47 | 94 | 98 | 60 | 16 | 1,480 | ✔ | 21,95 € |
| G2-48/ECO | 48 | 96 | 100 | 70 | 16 | 1,530 | ✔ | 23,74 € |
| G2-49/ECO | 49 | 98 | 102 | 70 | 16 | 1,570 | - | 26,05 € |
| G2-50/ECO | 50 | 100 | 104 | 70 | 16 | 1,620 | ✔ | 25,96 € |
| G2-51/ECO | 51 | 102 | 106 | 70 | 20 | 1,670 | - | 26,34 € |
| G2-52/ECO | 52 | 104 | 108 | 70 | 20 | 1,720 | - | 27,42 € |
| G2-53/ECO | 53 | 106 | 110 | 70 | 20 | 1,780 | - | 28,38 € |
| G2-54/ECO | 54 | 108 | 112 | 70 | 20 | 1,830 | - | 28,06 € |
| G2-55/ECO | 55 | 110 | 114 | 70 | 20 | 1,880 | - | 30,02 € |
| G2-56/ECO | 56 | 112 | 116 | 70 | 20 | 1,940 | - | 32,51 € |
| G2-57/ECO | 57 | 114 | 118 | 70 | 20 | 1,990 | - | 33,52 € |
| G2-58/ECO | 58 | 116 | 120 | 70 | 20 | 2,050 | ✔ | 34,59 € |
| G2-59/ECO | 59 | 118 | 122 | 70 | 20 | 2,110 | - | 35,34 € |
| G2-60/ECO | 60 | 120 | 124 | 70 | 20 | 2,160 | ✔ | 35,93 € |
| G2-61/ECO | 61 | 122 | 126 | 80 | 20 | 2,360 | - | 36,73 € |
| G2-62/ECO | 62 | 124 | 128 | 80 | 20 | 2,420 | - | 38,64 € |
| G2-63/ECO | 63 | 126 | 130 | 80 | 20 | 2,480 | - | 39,13 € |
| G2-64/ECO | 64 | 128 | 132 | 80 | 20 | 2,550 | - | 40,45 € |
| G2-65/ECO | 65 | 130 | 134 | 80 | 20 | 2,610 | ✔ | 42,24 € |
| G2-66/ECO | 66 | 132 | 136 | 80 | 20 | 2,670 | ✔ | 42,99 € |
| G2-67/ECO | 67 | 134 | 138 | 80 | 20 | 2,740 | - | 43,12 € |
| G2-68/ECO | 68 | 136 | 140 | 80 | 20 | 2,810 | - | 43,38 € |
| G2-69/ECO | 69 | 138 | 142 | 80 | 20 | 2,870 | - | 43,32 € |
| G2-70/ECO | 70 | 140 | 144 | 80 | 20 | 2,940 | ✔ | 43,64 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


# Ingranaggio dritto in acciaio

## Modulo 2,0

### Acciaio 20NCD2



- ***Classe di precisione 9***
- *Angolo di pressione 20°*
- *Velocità lineare 300m/min*






alesaggio, chiavetta
**MODIFICABILE**
foro maschiato, perno, altro...

| Indicazione di coppia e di potenza | | | |
|---|---|---|---|
| Per 50 denti a 1000 giri/min. | | | |
| | 20NCD2 Z10CNF18.09 | *20NCD2 temprato* | *ottone* |
| Nm | **25** | *119* | *12,50* |
| kW | **2,61** | *12,51* | *1,32* |

## SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -12% | -25% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP Primitivo | ØD Esterno | ØM Mozzo | ØA Alesaggio | Pesi (kg) G | Pesi (kg) PG | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 G | Prezzo Unit. da 1 a 5 PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2-9 | 9 | 20,00 | 24,00 | 24 | 12 | 0,070 | 0,031 | ✔ | 43,43 € | Su richiesta |
| G2-10 | 10 | 22,00 | 26,00 | 26 | 12 | 0,089 | 0,041 | ✔ | 43,43 € | |
| G2-11 | 11 | 24,00 | 28,00 | 28 | 12 | 0,110 | 0,052 | - | 43,43 € | |
| G2-12 | 12 | 24,00 | 28,00 | 28 | 12 | 0,110 | 0,052 | ✔ | 27,21 € | |
| G2-13 | 13 | 26,00 | 30,00 | 20 | 12 | 0,087 | 0,064 | ✔ | 45,95 € | |
| G2-14 | 14 | 28,00 | 32,00 | 20 | 12 | 0,100 | 0,077 | ✔ | 48,55 € | |
| G2-15 | 15 | 30,00 | 34,00 | 25 | 15 | 0,117 | 0,081 | ✔ | 32,08 € | |
| G2-16 | 16 | 32,00 | 36,00 | 25 | 15 | 0,132 | 0,096 | ✔ | 33,73 € | |
| G2-17 | 17 | 34,00 | 38,00 | 25 | 15 | 0,148 | 0,112 | - | 54,82 € | |
| G2-18 | 18 | 36,00 | 40,00 | 30 | 15 | 0,190 | 0,129 | ✔ | 35,36 € | |
| G2-19 | 19 | 38,00 | 42,00 | 30 | 15 | 0,207 | 0,147 | - | 57,74 € | |
| G2-20 | 20 | 40,00 | 44,00 | 30 | 15 | 0,226 | 0,165 | ✔ | 36,98 € | |
| G2-21 | 21 | 42,00 | 46,00 | 30 | 15 | 0,246 | 0,185 | - | 60,48 € | |
| G2-22 | 22 | 44,00 | 48,00 | 35 | 15 | 0,296 | 0,206 | ✔ | 62,73 € | |
| G2-23 | 23 | 46,00 | 50,00 | 35 | 15 | 0,317 | 0,227 | - | Su richiesta | |
| G2-24 | 24 | 48,00 | 52,00 | 35 | 15 | 0,340 | 0,250 | ✔ | 40,25 € | |
| G2-25 | 25 | 50,00 | 54,00 | 35 | 15 | 0,364 | 0,273 | ✔ | 67,70 € | |
| G2-26 | 26 | 52,00 | 56,00 | 35 | 15 | 0,388 | 0,298 | ✔ | 69,84 € | |
| G2-27 | 27 | 54,00 | 58,00 | 40 | 20 | 0,411 | 0,302 | - | Su richiesta | |
| G2-28 | 28 | 56,00 | 60,00 | 40 | 20 | 0,437 | 0,329 | ✔ | 73,89 € | |
| G2-29 | 29 | 58,00 | 62,00 | 40 | 20 | 0,464 | 0,356 | - | 75,70 € | |
| G2-30 | 30 | 60,00 | 64,00 | 40 | 20 | 0,493 | 0,385 | ✔ | 48,60 € | |
| G2-31 | 31 | 62,00 | 66,00 | 40 | 20 | 0,522 | 0,414 | - | 80,43 € | |
| G2-32 | 32 | 64,00 | 68,00 | 40 | 20 | 0,552 | 0,444 | ✔ | 52,85 € | |
| G2-33 | 33 | 66,00 | 70,00 | 40 | 20 | 0,584 | 0,476 | - | 85,70 € | |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

| Codice | Z Denti | ØP Primitivo | ØD Esterno | ØM Mozzo | ØA Alesaggio | Pesi (kg) G | Pesi (kg) PG | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 5 G | Prezzo Unit. da 1 a 5 PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2-34 | 34 | 68,00 | 72,00 | 40 | 20 | 0,616 | 0,508 | ✔ | 89,88 € | Su richiesta |
| G2-35 | 35 | 70,00 | 74,00 | 50 | 20 | 0,730 | 0,541 | ✔ | 92,74 € | |
| G2-36 | 36 | 72,00 | 76,00 | 50 | 20 | 0,764 | 0,575 | ✔ | 61,65 € | |
| G2-37 | 37 | 74,00 | 78,00 | 50 | 20 | 0,799 | 0,610 | - | 99,24 € | |
| G2-38 | 38 | 76,00 | 80,00 | 50 | 20 | 0,836 | 0,646 | - | 101,87 € | |
| G2-39 | 39 | 78,00 | 82,00 | 50 | 20 | 0,873 | 0,683 | - | Su richiesta | |
| G2-40 | 40 | 80,00 | 84,00 | 50 | 20 | 0,911 | 0,721 | ✔ | 106,20 € | |
| G2-41 | 41 | 82,00 | 86,00 | 50 | 20 | 0,949 | 0,760 | - | 108,20 € | |
| G2-42 | 42 | 84,00 | 88,00 | 50 | 20 | 0,989 | 0,800 | - | 109,43 € | |
| G2-43 | 43 | 86,00 | 90,00 | 50 | 20 | 1,030 | 0,841 | - | 110,77 € | |
| G2-44 | 44 | 88,00 | 92,00 | 50 | 20 | 1,072 | 0,883 | ✔ | 112,50 € | |
| G2-45 | 45 | 90,00 | 94,00 | 50 | 20 | 1,115 | 0,926 | ✔ | 114,21 € | |
| G2-46 | 46 | 92,00 | 96,00 | 50 | 20 | 1,159 | 0,969 | - | 116,85 € | |
| G2-47 | 47 | 94,00 | 98,00 | 50 | 20 | 1,203 | 1,014 | - | 119,45 € | |
| G2-48 | 48 | 96,00 | 100,00 | 50 | 20 | 1,249 | 1,060 | ✔ | 122,98 € | |
| G2-49 | 49 | 98,00 | 102,00 | 50 | 20 | 1,296 | 1,106 | - | 126,85 € | |
| G2-50 | 50 | 100,00 | 104,00 | 50 | 20 | 1,343 | 1,154 | ✔ | 131,66 € | |
| G2-51 | 51 | 102,00 | 106,00 | 50 | 20 | 1,392 | 1,202 | - | 134,21 € | |
| G2-52 | 52 | 104,00 | 108,00 | 50 | 20 | 1,441 | 1,252 | - | 136,55 € | |
| G2-53 | 53 | 106,00 | 110,00 | 50 | 20 | 1,492 | 1,302 | - | 138,12 € | |
| G2-54 | 54 | 108,00 | 112,00 | 50 | 20 | 1,543 | 1,354 | - | Su richiesta | |
| G2-55 | 55 | 110,00 | 114,00 | 50 | 20 | 1,596 | 1,406 | - | 154,21 € | |
| G2-56 | 56 | 112,00 | 116,00 | 50 | 20 | 1,649 | 1,460 | - | 157,49 € | |
| G2-57 | 57 | 114,00 | 118,00 | 50 | 20 | 1,703 | 1,514 | - | 160,63 € | |
| G2-58 | 58 | 116,00 | 120,00 | 50 | 20 | 1,759 | 1,569 | - | 163,45 € | |
| G2-59 | 59 | 118,00 | 122,00 | 50 | 20 | 1,815 | 1,626 | - | 165,36 € | |
| G2-60 | 60 | 120,00 | 124,00 | 50 | 20 | 1,872 | 1,683 | ✔ | 167,64 € | |
| G2-62 | 62 | 124,00 | 128,00 | 50 | 20 | 1,989 | 1,800 | - | 171,76 € | |
| G2-64 | 64 | 128,00 | 132,00 | 50 | 20 | 2,211 | 1,921 | - | 175,93 € | |
| G2-65 | 65 | 130,00 | 134,00 | 50 | 20 | 2,173 | 1,983 | - | 184,30 € | |
| G2-66 | 66 | 132,00 | 136,00 | 50 | 20 | 2,236 | 2,046 | - | 187,42 € | |
| G2-68 | 68 | 136,00 | 140,00 | 50 | 20 | 2,364 | 2,175 | - | 190,22 € | |
| G2-70 | 70 | 140,00 | 144,00 | 50 | 20 | 2,497 | 2,308 | - | Su richiesta | |
| G2-71 | 71 | 142,00 | 146,00 | 70 | 20 | 2,781 | 2,376 | - | 205,83 € | |
| G2-72 | 72 | 144,00 | 148,00 | 70 | 20 | 2,850 | 2,444 | - | 218,33 € | |
| G2-73 | 73 | 146,00 | 150,00 | 70 | 20 | 2,920 | 2,514 | - | 227,17 € | |
| G2-74 | 74 | 148,00 | 152,00 | 70 | 20 | 2,990 | 2,585 | - | 233,55 € | |
| G2-75 | 75 | 150,00 | 154,00 | 70 | 20 | 3,062 | 2,656 | - | 241,39 € | |
| G2-76 | 76 | 152,00 | 156,00 | 70 | 20 | 3,135 | 2,729 | - | 253,15 € | |
| G2-78 | 78 | 156,00 | 160,00 | 70 | 20 | 3,283 | 2,877 | - | 266,29 € | |
| G2-80 | 80 | 160,00 | 164,00 | 70 | 20 | 3,435 | 3,029 | ✔ | 292,17 € | |
| G2-86 | 86 | 172,00 | 176,00 | 70 | 20 | 3,914 | 3,508 | - | 314,32 € | |
| G2-90 | 90 | 180,00 | 184,00 | 70 | 20 | 4,252 | 3,846 | - | 348,83 € | |
| G2-96 | 96 | 192,00 | 196,00 | 70 | 20 | 4,789 | 4,383 | - | 373,46 € | |
| G2-98 | 98 | 196,00 | 200,00 | 70 | 20 | 4,975 | 4,570 | - | 406,49 € | |
| G2-100 | 100 | 200,00 | 204,00 | 70 | 20 | 5,166 | 4,760 | - | 433,76 € | |
| G2-105 | 105 | 210,00 | 214,00 | 70 | 20 | 5,658 | 5,253 | - | 449,89 € | |
| G2-110 | 110 | 220,00 | 224,00 | 70 | 20 | 6,175 | 5,770 | - | 480,67 € | |
| G2-115 | 115 | 230,00 | 234,00 | 70 | 20 | 6,716 | 6,311 | - | 514,12 € | |
| G2-120 | 120 | 240,00 | 244,00 | 70 | 20 | 7,281 | 6,875 | - | 558,60 € | |
| ↓ | A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione | | | | | | | | | |
| G2-290 | 290 | 580,00 | 584,00 | Dimensioni: contattateci | | | | | | |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Ingranaggio dritto PRESTAZIONE

## Modulo 2,0

### Acciaio 35NCD6




- ***Coppia più importante***
- *Classe di precisione 9*
- *Angolo di pressione 20°*
- *Velocità lineare 300m/min*

**Opzione**

- *Materiale 20NCD2 cementato temprato*

| Indicazione di coppia e di potenza | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Per 50 denti a 1000 giri/min. | | | | |
| | **35NCD6** | **35NCD6** *temprato* | *20NCD2* | *20NCD2 temprato* |
| Nm | **70** | *103* | *70* | *195* |
| kW | **7,43** | *10,85* | *7,43* | *20,14* |






alesaggio, chiavetta
**MODIFICABILE**
foro maschiato, perno, altro...

## SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Dc. | Prezzo | -12% | -25% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP Primitivo | ØD Esterno | ØM Mozzo | ØA Alesaggio | Pesi (kg) YG | Pesi (kg) XG | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 YG | Prezzo unit. da 1 a 5 XG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG2-9 | 9 | 20,00 | 24,00 | 24 | 12 | 0,077 | 0,038 | - | 54,10 € | Su richiesta |
| YG2-10 | 10 | 22,00 | 26,00 | 26 | 12 | 0,099 | 0,051 | - | 54,10 € | |
| YG2-11 | 11 | 24,00 | 28,00 | 28 | 12 | 0,123 | 0,065 | - | 54,10 € | |
| YG2-12 | 12 | 24,00 | 28,00 | 28 | 12 | 0,123 | 0,065 | ✔ | 54,10 € | |
| YG2-13 | 13 | 26,00 | 30,00 | 30 | 12 | 0,148 | 0,080 | - | 57,28 € | |
| YG2-14 | 14 | 28,00 | 32,00 | 30 | 12 | 0,164 | 0,096 | - | 60,58 € | |
| YG2-15 | 15 | 30,00 | 34,00 | 30 | 15 | 0,162 | 0,101 | ✔ | 63,75 € | |
| YG2-16 | 16 | 32,00 | 36,00 | 30 | 15 | 0,181 | 0,120 | - | 66,82 € | |
| YG2-17 | 17 | 34,00 | 38,00 | 35 | 15 | 0,230 | 0,140 | - | 68,39 € | |
| YG2-18 | 18 | 36,00 | 40,00 | 35 | 15 | 0,251 | 0,161 | ✔ | 70,20 € | |
| YG2-19 | 19 | 38,00 | 42,00 | 35 | 15 | 0,273 | 0,183 | - | 72,00 € | |
| YG2-20 | 20 | 40,00 | 44,00 | 35 | 15 | 0,297 | 0,207 | - | 73,49 € | |
| YG2-21 | 21 | 42,00 | 46,00 | 35 | 15 | 0,321 | 0,231 | ✔ | 75,50 € | |
| YG2-22 | 22 | 44,00 | 48,00 | 35 | 15 | 0,347 | 0,257 | - | 76,81 € | |
| YG2-23 | 23 | 46,00 | 50,00 | 35 | 15 | 0,374 | 0,284 | ✔ | 78,16 € | |
| YG2-24 | 24 | 48,00 | 52,00 | 35 | 15 | 0,403 | 0,312 | ✔ | 79,86 € | |
| YG2-25 | 25 | 50,00 | 54,00 | 35 | 15 | 0,432 | 0,342 | ✔ | 84,52 € | |
| YG2-26 | 26 | 52,00 | 56,00 | 35 | 15 | 0,463 | 0,372 | - | 87,09 € | |
| YG2-27 | 27 | 54,00 | 58,00 | 50 | 20 | 0,567 | 0,378 | - | 90,08 € | |
| YG2-28 | 28 | 56,00 | 60,00 | 50 | 20 | 0,600 | 0,411 | - | 92,07 € | |
| YG2-29 | 29 | 58,00 | 62,00 | 50 | 20 | 0,635 | 0,445 | - | 94,46 € | |
| YG2-30 | 30 | 60,00 | 64,00 | 50 | 20 | 0,670 | 0,481 | ✔ | 96,50 € | |
| YG2-31 | 31 | 62,00 | 66,00 | 50 | 20 | 0,707 | 0,517 | - | 100,30 € | |
| YG2-32 | 32 | 64,00 | 68,00 | 50 | 20 | 0,745 | 0,555 | - | 104,81 € | |
| YG2-33 | 33 | 66,00 | 70,00 | 50 | 20 | 0,784 | 0,594 | - | 106,93 € | |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

| Codice | Z Denti | ØP Primitivo | ØD Esterno | ØM Mozzo | ØA Alesaggio | Pesi (kg) YG | Pesi (kg) XG | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 YG | Prezzo unit. da 1 a 5 XG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YG2-34 | 34 | 68,00 | 72,00 | 50 | 20 | 0,824 | 0,635 | - | 112,05 € | |
| YG2-35 | 35 | 70,00 | 74,00 | 50 | 20 | 0,865 | 0,676 | - | 115,68 € | |
| YG2-36 | 36 | 72,00 | 76,00 | 50 | 20 | 0,908 | 0,719 | - | 122,28 € | |
| YG2-37 | 37 | 74,00 | 78,00 | 50 | 20 | 0,952 | 0,763 | - | 123,83 € | |
| YG2-38 | 38 | 76,00 | 80,00 | 50 | 20 | 0,997 | 0,808 | - | 126,96 € | |
| YG2-39 | 39 | 78,00 | 82,00 | 50 | 20 | 1,043 | 0,854 | - | 130,03 € | |
| YG2-40 | 40 | 80,00 | 84,00 | 50 | 20 | 1,091 | 0,902 | ✔ | 132,33 € | |
| YG2-41 | 41 | 82,00 | 86,00 | 50 | 20 | 1,139 | 0,950 | - | 134,76 € | |
| YG2-42 | 42 | 84,00 | 88,00 | 50 | 20 | 1,189 | 1,000 | - | 136,41 € | |
| YG2-43 | 43 | 86,00 | 90,00 | 60 | 20 | 1,340 | 1,051 | - | 138,09 € | |
| YG2-44 | 44 | 88,00 | 92,00 | 60 | 20 | 1,392 | 1,103 | - | 140,33 € | |
| YG2-45 | 45 | 90,00 | 94,00 | 60 | 20 | 1,445 | 1,157 | ✔ | 142,39 € | |
| YG2-46 | 46 | 92,00 | 96,00 | 60 | 20 | 1,500 | 1,212 | - | 145,69 € | |
| YG2-47 | 47 | 94,00 | 98,00 | 60 | 20 | 1,556 | 1,268 | - | 148,96 € | |
| YG2-48 | 48 | 96,00 | 100,00 | 60 | 20 | 1,613 | 1,325 | ✔ | 153,25 € | |
| YG2-49 | 49 | 98,00 | 102,00 | 60 | 20 | 1,671 | 1,383 | - | 158,12 € | |
| YG2-50 | 50 | 100,00 | 104,00 | 60 | 20 | 1,731 | 1,442 | ✔ | 164,05 € | |
| YG2-51 | 51 | 102,00 | 106,00 | 60 | 20 | 1,792 | 1,503 | - | 167,38 € | |
| YG2-52 | 52 | 104,00 | 108,00 | 60 | 20 | 1,853 | 1,565 | - | 170,24 € | |
| YG2-53 | 53 | 106,00 | 110,00 | 60 | 20 | 1,917 | 1,628 | - | 172,22 € | |
| YG2-54 | 54 | 108,00 | 112,00 | 60 | 20 | 1,981 | 1,692 | - | 175,05 € | |
| YG2-55 | 55 | 110,00 | 114,00 | 60 | 20 | 2,046 | 1,758 | - | 192,12 € | |
| YG2-56 | 56 | 112,00 | 116,00 | 60 | 20 | 2,113 | 1,825 | - | 196,22 € | |
| YG2-57 | 57 | 114,00 | 118,00 | 60 | 20 | 2,181 | 1,893 | - | 200,17 € | |
| YG2-58 | 58 | 116,00 | 120,00 | 60 | 20 | 2,250 | 1,962 | - | 203,83 € | |
| YG2-59 | 59 | 118,00 | 122,00 | 60 | 20 | 2,320 | 2,032 | - | 206,07 € | |
| YG2-60 | 60 | 120,00 | 124,00 | 60 | 20 | 2,392 | 2,104 | ✔ | 209,21 € | |
| YG2-62 | 62 | 124,00 | 128,00 | 75 | 20 | 2,721 | 2,250 | - | 214,09 € | |
| YG2-64 | 64 | 128,00 | 132,00 | 75 | 20 | 2,873 | 2,402 | - | 219,35 € | |
| YG2-65 | 65 | 130,00 | 134,00 | 75 | 20 | 2,950 | 2,479 | - | 229,68 € | |
| YG2-66 | 66 | 132,00 | 136,00 | 75 | 20 | 3,029 | 2,558 | - | 233,55 € | |
| YG2-68 | 68 | 136,00 | 140,00 | 75 | 20 | 3,190 | 2,719 | - | 237,20 € | |
| YG2-70 | 70 | 140,00 | 144,00 | 75 | 20 | 3,356 | 2,885 | - | 257,48 € | |
| YG2-71 | 71 | 142,00 | 146,00 | 75 | 20 | 3,441 | 2,970 | - | 257,48 € | |
| YG2-72 | 72 | 144,00 | 148,00 | 75 | 20 | 3,527 | 3,055 | - | 272,12 € | |
| YG2-73 | 73 | 146,00 | 150,00 | 75 | 20 | 3,614 | 3,143 | - | 283,03 € | |
| YG2-74 | 74 | 148,00 | 152,00 | 75 | 20 | 3,702 | 3,231 | - | 291,08 € | |
| YG2-75 | 75 | 150,00 | 154,00 | 75 | 20 | 3,792 | 3,321 | - | 300,76 € | |
| YG2-76 | 76 | 152,00 | 156,00 | 75 | 20 | 3,882 | 3,411 | - | 315,53 € | |
| YG2-78 | 78 | 156,00 | 160,00 | 100 | 20 | 4,462 | 3,596 | - | 331,95 € | |
| YG2-80 | 80 | 160,00 | 164,00 | 100 | 20 | 4,652 | 3,786 | - | 364,21 € | |
| YG2-86 | 86 | 172,00 | 176,00 | 100 | 20 | 5,250 | 4,385 | - | 391,83 € | |
| YG2-90 | 90 | 180,00 | 184,00 | 100 | 20 | 5,673 | 4,808 | - | 434,77 € | |
| YG2-96 | 96 | 192,00 | 196,00 | 100 | 20 | 6,344 | 5,479 | - | 465,43 € | |
| YG2-98 | 98 | 196,00 | 200,00 | 100 | 20 | 6,577 | 5,712 | - | 465,43 € | |
| YG2-100 | 100 | 200,00 | 204,00 | 100 | 20 | 6,815 | 5,950 | - | 540,52 € | |
| YG2-105 | 105 | 210,00 | 214,00 | 100 | 20 | 7,431 | 6,566 | - | 560,54 € | |
| YG2-110 | 110 | 220,00 | 224,00 | 100 | 20 | 8,077 | 7,212 | - | 598,99 € | |
| YG2-115 | 115 | 230,00 | 234,00 | 100 | 20 | 8,754 | 7,888 | - | 640,59 € | |
| YG2-120 | 120 | 240,00 | 244,00 | 100 | 20 | 9,460 | 8,594 | - | 696,17 € | |
| ↓ | A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione | | | | | | | | | |
| YG2-290 | 290 | 580,00 | 584,00 | Dimensioni: contattateci | | | | | | |

Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Ingranaggio dritto inox


## Modulo 2,0

Inox 304L



- ***Classe di precisione 9***
- *Angolo di pressione 20°*

| Indicazione di coppia e di potenza | | |
|---|---|---|
| Per 50 denti a 1000 giri/min. | | |
| | **INOX 304L** | *ottone* |
| Nm | **25** | *12,50* |
| kW | **2,61** | *1,32* |







## SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -12% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP Primitivo | ØD Esterno | ØM Mozzo | ØA Alesaggio | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSG2-12-304L | 12 | 24 | 28 | 28 | 12 | 64,52 € |
| SSG2-15-304L | 15 | 30 | 34 | 25 | 15 | 55,89 € |
| SSG2-16-304L | 16 | 32 | 36 | 25 | 15 | 59,47 € |
| SSG2-18-304L | 18 | 36 | 40 | 30 | 15 | 67,52 € |
| SSG2-20-304L | 20 | 40 | 44 | 30 | 15 | 72,13 € |
| SSG2-22-304L | 22 | 44 | 48 | 35 | 15 | 81,11 € |
| SSG2-24-304L | 24 | 48 | 52 | 35 | 15 | 89,31 € |
| SSG2-30-304L | 30 | 60 | 64 | 40 | 20 | 116,42 € |
| SSG2-32-304L | 32 | 64 | 68 | 40 | 20 | 120,29 € |
| SSG2-36-304L | 36 | 72 | 76 | 50 | 20 | 139,84 € |
| SSG2-40-304L | 40 | 80 | 84 | 50 | 20 | 224,52 € |
| SSG2-44-304L | 44 | 88 | 92 | 50 | 20 | 308,57 € |
| SSG2-46-304L | 46 | 92 | 96 | 50 | 20 | 308,57 € |
| SSG2-48-304L | 48 | 96 | 100 | 50 | 20 | 308,57 € |
| SSG2-50-304L | 50 | 100 | 104 | 50 | 20 | 353,99 € |
| SSG2-54-304L | 54 | 108 | 112 | 50 | 20 | 353,99 € |
| SSG2-56-304L | 56 | 112 | 116 | 50 | 20 | 403,89 € |
| SSG2-60-304L | 60 | 120 | 124 | 50 | 20 | 403,89 € |
| SSG2-64-304L | 64 | 128 | 132 | 50 | 20 | 459,33 € |
| SSG2-66-304L | 66 | 132 | 136 | 50 | 20 | 487,78 € |
| SSG2-70-304L | 70 | 140 | 144 | 50 | 20 | 507,65 € |
| ↓ | A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione | | | | | |
| SSG2-290-304L | 290 | 580 | 584 | Dimensioni : contattateci | | |

*Dimensioni in mm*

# Ingranaggio dritto in plastica

## Nylon PA6 stampato

## Modulo 2,0

**Serie economica**

- ***Componente stampato***
- *Angolo di pressione 20°*
- *Materiale:*
  *Nylon 6*
  *Rinforzato con 30% fibre di vetro*


**Opzione**


- ***Ordinabili numero di denti diversi fino a 75***
- ***Componenti non modificabili a nostra cura*** *per realizzazioni speciali vedere cod.* **ZG, ZPG**

**Info**

- *Prealesaggio grezzo da stampaggio. Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente*
- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo*

CLG



ØA**: prealesaggio assolutamente da modificare

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | -25% | Su richiesta |

| Codice | N. di denti | Esterno ØD | Primitivo ØP | Mozzo ØM | Prealesaggio non garantito ØA** | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLG2-12 | 12 | 28 | 24 | 18 | 8 | ✔ | 3,97 € |
| CLG2-15 | 15 | 35 | 30 | 22 | 8 | ✔ | 4,15 € |
| CLG2-16 | 16 | 36 | 32 | 25 | 8 | ✔ | 4,86 € |
| CLG2-20 | 20 | 44 | 40 | 30 | 10 | ✔ | 5,67 € |
| CLG2-24 | 24 | 52 | 48 | 35 | 10 | ✔ | 7,38 € |
| CLG2-25 | 25 | 54 | 50 | 35 | 10 | ✔ | 7,80 € |
| CLG2-26 | 26 | 56 | 52 | 40 | 14 | - | Su richiesta |
| CLG2-30 | 30 | 64 | 60 | 40 | 14 | ✔ | 9,63 € |
| CLG2-32 | 32 | 68 | 64 | 45 | 16 | ✔ | 10,13 € |
| CLG2-34 | 34 | 72 | 68 | 45 | 16 | - | Su richiesta |
| CLG2-35 | 35 | 74 | 70 | 45 | 16 | - | Su richiesta |
| CLG2-36 | 36 | 76 | 72 | 50 | 16 | ✔ | 13,21 € |
| CLG2-40 | 40 | 84 | 80 | 50 | 16 | ✔ | 15,39 € |
| CLG2-45 | 45 | 94 | 90 | 60 | 16 | - | Su richiesta |
| CLG2-48 | 48 | 100 | 96 | 60 | 16 | - | Su richiesta |
| CLG2-50 | 50 | 104 | 100 | 60 | 20 | ✔ | 18,75 € |
| CLG2-60 | 60 | 124 | 120 | 60 | 20 | ✔ | 23,81 € |
| CLG2-65 | 65 | 134 | 130 | 60 | 20 | ✔ | 24,31 € |
| CLG2-70 | 70 | 144 | 140 | 60 | 20 | ✔ | 26,01 € |
| CLG2-72 | 72 | 148 | 144 | 60 | 20 | - | Su richiesta |
| CLG2-75 | 75 | 154 | 150 | 60 | 20 | - | Su richiesta |
| ↓ | A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione | | | | | | |
| **CLG2-78** | **78** | **160** | **156** | **60** | **25** | - | |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Ingranaggio dritto in plastica


## Modulo 2,0

Delrin lavorato



- ***Componenti lavorati***
- *Classe di precisione 9*
- *Angolo di pressione 20°*
- *T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C*

| Indicazione di coppia | |
|---|---|
| Per 50 denti a 1000 giri/min. | |
| | **Delrin** |
| Nm | **6** |






**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 6+ | 30+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -22% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP Primitivo | ØD Esterno | ØM Mozzo | ØA Alesaggio | Pesi (kg) ZG | Pesi (kg) ZPG | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 ZG | Prezzo unit. da 1 a 5 ZPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZG2-9 | 9 | 20,00 | 24,00 | 24 | 10 | 0,009 | 0,005 | - | 21,77 € | Su richiesta |
| ZG2-10 | 10 | 22,00 | 26,00 | 24 | 10 | 0,011 | 0,006 | - | 21,77 € | |
| ZG2-11 | 11 | 24,00 | 28,00 | 24 | 10 | 0,012 | 0,007 | - | 21,77 € | |
| ZG2-12 | 12 | 24,00 | 28,00 | 24 | 10 | 0,012 | 0,007 | ✔ | 21,77 € | |
| ZG2-13 | 13 | 26,00 | 30,00 | 24 | 10 | 0,014 | 0,009 | - | 23,01 € | |
| ZG2-14 | 14 | 28,00 | 32,00 | 24 | 10 | 0,015 | 0,010 | ✔ | 24,31 € | |
| ZG2-15 | 15 | 30,00 | 34,00 | 25 | 12 | 0,016 | 0,011 | ✔ | 25,68 € | |
| ZG2-16 | 16 | 32,00 | 36,00 | 27 | 12 | 0,019 | 0,013 | ✔ | 27,62 € | |
| ZG2-17 | 17 | 34,00 | 38,00 | 30 | 12 | 0,023 | 0,015 | - | 28,50 € | |
| ZG2-18 | 18 | 36,00 | 40,00 | 30 | 12 | 0,025 | 0,017 | ✔ | 29,77 € | |
| ZG2-19 | 19 | 38,00 | 42,00 | 30 | 12 | 0,027 | 0,020 | ✔ | 30,88 € | |
| ZG2-20 | 20 | 40,00 | 44,00 | 30 | 12 | 0,030 | 0,022 | ✔ | 31,77 € | |
| ZG2-21 | 21 | 42,00 | 46,00 | 30 | 12 | 0,032 | 0,025 | ✔ | 38,00 € | |
| ZG2-22 | 22 | 44,00 | 48,00 | 35 | 12 | 0,038 | 0,027 | ✔ | 38,65 € | |
| ZG2-23 | 23 | 46,00 | 50,00 | 35 | 12 | 0,041 | 0,030 | - | 39,48 € | |
| ZG2-24 | 24 | 48,00 | 52,00 | 35 | 12 | 0,044 | 0,033 | ✔ | 40,31 € | |
| ZG2-25 | 25 | 50,00 | 54,00 | 35 | 12 | 0,047 | 0,036 | ✔ | 51,15 € | |
| ZG2-26 | 26 | 52,00 | 56,00 | 35 | 12 | 0,050 | 0,039 | - | 52,74 € | |
| ZG2-27 | 27 | 54,00 | 58,00 | 35 | 12 | 0,053 | 0,042 | ✔ | 54,69 € | |
| ZG2-28 | 28 | 56,00 | 60,00 | 35 | 12 | 0,056 | 0,045 | - | 55,89 € | |
| ZG2-29 | 29 | 58,00 | 62,00 | 35 | 12 | 0,060 | 0,049 | - | 57,25 € | |
| ZG2-30 | 30 | 60,00 | 64,00 | 35 | 12 | 0,063 | 0,052 | ✔ | 66,34 € | |
| ZG2-31 | 31 | 62,00 | 66,00 | 35 | 12 | 0,067 | 0,056 | - | 68,90 € | |
| ZG2-32 | 32 | 64,00 | 68,00 | 35 | 12 | 0,071 | 0,060 | - | 72,14 € | |
| ZG2-33 | 33 | 66,00 | 70,00 | 35 | 12 | 0,075 | 0,064 | ✔ | 73,45 € | |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

## SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 30+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -22% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP Primitivo | ØD Esterno | ØM Mozzo | ØA Alesaggio | Pesi (kg) ZG | ZPG | | Prezzo unit. da 1 a 5 ZG | ZPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZG2-34 | 34 | 68,00 | 72,00 | 35 | 12 | 0,079 | 0,068 | ✔ | 77,05 € | |
| ZG2-35 | 35 | 70,00 | 74,00 | 35 | 12 | 0,083 | 0,072 | ✔ | 79,54 € | |
| ZG2-36 | 36 | 72,00 | 76,00 | 45 | 15 | 0,093 | 0,075 | ✔ | 84,00 € | |
| ZG2-37 | 37 | 74,00 | 78,00 | 45 | 15 | 0,098 | 0,080 | - | 90,21 € | |
| ZG2-38 | 38 | 76,00 | 80,00 | 45 | 15 | 0,102 | 0,084 | - | 92,48 € | |
| ZG2-39 | 39 | 78,00 | 82,00 | 45 | 15 | 0,107 | 0,089 | - | 94,57 € | |
| ZG2-40 | 40 | 80,00 | 84,00 | 45 | 15 | 0,112 | 0,094 | ✔ | 96,38 € | |
| ZG2-41 | 41 | 82,00 | 86,00 | 45 | 15 | 0,117 | 0,098 | - | 98,28 € | |
| ZG2-42 | 42 | 84,00 | 88,00 | 45 | 15 | 0,122 | 0,103 | - | 99,31 € | |
| ZG2-43 | 43 | 86,00 | 90,00 | 45 | 15 | 0,127 | 0,109 | - | 100,57 € | |
| ZG2-44 | 44 | 88,00 | 92,00 | 45 | 15 | 0,132 | 0,114 | - | 113,47 € | |
| ZG2-45 | 45 | 90,00 | 94,00 | 45 | 15 | 0,137 | 0,119 | - | 115,30 € | |
| ZG2-46 | 46 | 92,00 | 96,00 | 45 | 15 | 0,143 | 0,125 | - | 117,75 € | |
| ZG2-47 | 47 | 94,00 | 98,00 | 45 | 15 | 0,149 | 0,130 | - | 120,66 € | |
| ZG2-48 | 48 | 96,00 | 100,00 | 45 | 15 | 0,154 | 0,136 | - | 121,09 € | |
| ZG2-49 | 49 | 98,00 | 102,00 | 45 | 15 | 0,160 | 0,142 | - | 124,91 € | |
| ZG2-50 | 50 | 100,00 | 104,00 | 45 | 15 | 0,166 | 0,148 | ✔ | 129,79 € | |
| ZG2-51 | 51 | 102,00 | 106,00 | 45 | 15 | 0,172 | 0,154 | - | 132,42 € | |
| ZG2-52 | 52 | 104,00 | 108,00 | 45 | 15 | 0,179 | 0,160 | - | 134,59 € | |
| ZG2-53 | 53 | 106,00 | 110,00 | 45 | 15 | 0,185 | 0,167 | - | 136,10 € | |
| ZG2-54 | 54 | 108,00 | 112,00 | 45 | 15 | 0,191 | 0,173 | - | 138,39 € | |
| ZG2-55 | 55 | 110,00 | 114,00 | 45 | 15 | 0,198 | 0,180 | - | 143,53 € | |
| ZG2-56 | 56 | 112,00 | 116,00 | 45 | 15 | 0,205 | 0,187 | - | 155,30 € | |
| ZG2-57 | 57 | 114,00 | 118,00 | 45 | 15 | 0,212 | 0,193 | ✔ | 158,24 € | |
| ZG2-58 | 58 | 116,00 | 120,00 | 45 | 15 | 0,219 | 0,200 | - | 176,04 € | |
| ZG2-59 | 59 | 118,00 | 122,00 | 60 | 15 | 0,242 | 0,208 | - | 176,63 € | |
| ZG2-60 | 60 | 120,00 | 124,00 | 60 | 15 | 0,249 | 0,215 | ✔ | 176,63 € | |
| ZG2-62 | 62 | 124,00 | 128,00 | 60 | 15 | 0,264 | 0,230 | - | 176,63 € | |
| ZG2-64 | 64 | 128,00 | 132,00 | 60 | 15 | 0,279 | 0,245 | - | 189,17 € | |
| ZG2-65 | 65 | 130,00 | 134,00 | 60 | 15 | 0,287 | 0,253 | - | 198,13 € | |
| ZG2-66 | 66 | 132,00 | 136,00 | 60 | 15 | 0,295 | 0,261 | ✔ | 201,60 € | |
| ZG2-68 | 68 | 136,00 | 140,00 | 60 | 15 | 0,311 | 0,277 | - | 209,79 € | |
| ZG2-70 | 70 | 140,00 | 144,00 | 60 | 15 | 0,328 | 0,294 | - | 227,24 € | |
| ZG2-71 | 71 | 142,00 | 146,00 | 60 | 15 | 0,336 | 0,302 | - | 240,05 € | |
| ZG2-72 | 72 | 144,00 | 148,00 | 60 | 15 | 0,345 | 0,311 | - | Su richiesta | |
| ZG2-73 | 73 | 146,00 | 150,00 | 60 | 15 | 0,354 | 0,320 | - | 258,38 € | |
| ZG2-74 | 74 | 148,00 | 152,00 | 60 | 15 | 0,363 | 0,328 | - | 258,38 € | |
| ZG2-75 | 75 | 150,00 | 154,00 | 60 | 15 | 0,372 | 0,337 | ✔ | 258,38 € | |
| ZG2-76 | 76 | 152,00 | 156,00 | 60 | 15 | 0,381 | 0,347 | - | 295,12 € | |
| ZG2-78 | 78 | 156,00 | 160,00 | 60 | 15 | 0,399 | 0,365 | - | 313,61 € | |
| ZG2-80 | 80 | 160,00 | 164,00 | 60 | 15 | 0,419 | 0,384 | - | 313,61 € | |
| ZG2-86 | 86 | 172,00 | 176,00 | 60 | 15 | 0,479 | 0,445 | - | 364,43 € | |
| ZG2-90 | 90 | 180,00 | 184,00 | 60 | 15 | 0,522 | 0,487 | - | 452,81 € | |
| ZG2-96 | 96 | 192,00 | 196,00 | 60 | 15 | 0,589 | 0,555 | - | 452,81 € | |
| ↓ | A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione | | | | | | | | | |
| ZG2-200 | 200 | 400,00 | 404,00 | Dimensioni: contattateci | | | | | | |

Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm