

Ingranaggio dritto acciaio



Modulo

Acciaio C45

3,0

- Ingranaggio serie economica

- Angolo di pressione

- Materiale:


Acciaio C45 UNI7845

Info


- *Prealesaggio fornito a titolo indicativo, può variare in funzione della produzione

- Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente

- Componenti non modificabili a nostra cura



Venduto prealesato*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	Prealesaggio non garantito ØA*	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 3
G3-12/ECO	12	36	42	25	12	✓	6,52 €
G3-13/ECO	13	39	45	25	12	-	7,79 €
G3-14/ECO	14	42	48	30	12	✓	8,07 €
G3-15/ECO	15	45	51	35	12	✓	9,09 €
G3-16/ECO	16	48	54	38	15	✓	10,56 €
G3-17/ECO	17	51	57	42	15	✓	11,24 €
G3-18/ECO	18	54	60	45	15	✓	12,02 €
G3-19/ECO	19	57	63	45	15	-	12,38 €
G3-20/ECO	20	60	66	45	15	✓	13,84 €
G3-21/ECO	21	63	69	45	15	✓	16,15 €
G3-22/ECO	22	66	72	50	15	✓	16,65 €
G3-23/ECO	23	69	75	50	15	✓	18,27 €
G3-24/ECO	24	72	78	50	16	✓	18,98 €
G3-25/ECO	25	75	81	60	16	✓	20,76 €
G3-26/ECO	26	78	84	60	16	✓	22,21 €
G3-27/ECO	27	81	87	60	16	✓	23,76 €
G3-28/ECO	28	84	90	60	16	✓	26,40 €
G3-29/ECO	29	87	93	60	16	✓	27,31 €
G3-30/ECO	30	90	96	60	16	✓	28,36 €
G3-31/ECO	31	93	99	70	20	✓	29,39 €
G3-32/ECO	32	96	102	70	20	✓	30,92 €
G3-33/ECO	33	99	105	70	20	✓	31,04 €
G3-34/ECO	34	102	108	70	20	✓	32,27 €
G3-35/ECO	35	105	111	70	20	✓	34,18 €
G3-36/ECO	36	108	114	70	20	✓	36,74 €
G3-37/ECO	37	111	117	80	20	✓	38,16 €
G3-38/ECO	38	114	120	80	20	✓	38,77 €
G3-39/ECO	39	117	123	80	20	✓	39,87 €
G3-40/ECO	40	120	126	80	20	✓	40,08 €
G3-41/ECO	41	123	129	90	20	✓	46,78 €
G3-42/ECO	42	126	132	90	20	✓	52,51 €
G3-43/ECO	43	129	135	90	20	✓	55,62 €
G3-44/ECO	44	132	138	90	20	✓	57,10 €
G3-45/ECO	45	135	141	90	20	✓	60,33 €
G3-46/ECO	46	138	144	90	20	✓	64,19 €
G3-47/ECO	47	141	147	90	20	✓	67,07 €
G3-48/ECO	48	144	150	100	20	✓	68,39 €

Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

Altri prodotti...



DOMI80
Accessori di collegamento, Piastra



SSBRA
Ingranaggio conico inox, 1:1



MDB_MTB
Ingranaggio conico in plastica stampata, 3:1



RBG
Ruota, Rivestimento in gomma - nucleo in polipropilene



CNA-CNG
Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...



MCLred
Manicotto di intaglio, Cilindrico - inox



CHAR7530
Cerniera a molla, saldabile



PCS50
Pignone a catena - acciaio, 12.7mm (DIN08B-1)



OP6
Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 5



BPM-Z
Pressore a molla con intaglio e puntale a



RNAS
Rotelle, Senza anello interno



R203
Molla per stampi ISO10243, Leggero

Prodotti correlati



G3
Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



CLG3
Ingranaggio dritto in plastica stampata, Nylon stampato



ZG3
Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



YG3
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6