

# Ingranaggio dritto in acciaio




## Modulo 3,0

## Acciaio 20NCD2



- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min



Indicazione di coppia e di potenza Per 50 denti a 1000 giri/mn.				
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	ottone	fibra
Nm	88	421	44	35
kW	8,95	44,01	4,66	3,73

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Prezzo Unit. da 1 a 3	
						G	PG	G	PG
G3-9	9	30,00	36,00	28	15	0,189	0,122	24,03 €	
G3-10	10	33,00	39,00	28	15	0,223	0,156	24,03 €	
G3-11	11	36,00	42,00	28	15	0,260	0,193	24,03 €	
G3-12	12	36,00	42,00	28	20	0,208	0,162	24,03 €	
G3-13	13	39,00	45,00	28	20	0,248	0,202	24,88 €	
G3-14	14	42,00	48,00	30	20	0,306	0,246	25,97 €	
G3-15	15	45,00	51,00	30	20	0,353	0,293	26,76 €	
G3-16	16	48,00	54,00	40	20	0,488	0,343	28,44 €	
G3-17	17	51,00	57,00	40	20	0,541	0,397	30,03 €	
G3-18	18	54,00	60,00	40	20	0,598	0,454	31,58 €	
G3-19	19	57,00	63,00	40	20	0,658	0,514	32,85 €	
G3-20	20	60,00	66,00	50	25	0,762	0,536	33,86 €	
G3-21	21	63,00	69,00	50	25	0,828	0,603	35,00 €	
G3-22	22	66,00	72,00	50	25	0,898	0,673	36,19 €	
G3-23	23	69,00	75,00	50	25	0,971	0,746	37,32 €	
G3-24	24	72,00	78,00	50	25	1,047	0,822	38,44 €	
G3-25	25	75,00	81,00	50	25	1,127	0,902	40,74 €	
G3-26	26	78,00	84,00	50	25	1,210	0,984	43,03 €	
G3-27	27	81,00	87,00	50	25	1,296	1,070	44,07 €	
G3-28	28	84,00	90,00	50	25	1,385	1,160	45,34 €	
G3-29	29	87,00	93,00	50	25	1,477	1,252	47,18 €	
G3-30	30	90,00	96,00	50	25	1,573	1,348	48,84 €	
G3-31	31	93,00	99,00	50	25	1,672	1,447	50,56 €	
G3-32	32	96,00	102,00	50	25	1,774	1,549	52,40 €	

Su richiesta

Dimensioni in mm

Codice	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Pesi (kg)		Prezzo Unit. da 1 a 3	
	Denti	Primitivo	Esterno	Mozzo	Alesaggio	G	PG	G	PG
G3-33	33	99,00	105,00	50	25	1,880	1,654	55,27 €	
G3-34	34	102,00	108,00	50	25	1,989	1,763	56,41 €	
G3-35	35	105,00	111,00	60	25	2,233	1,875	60,77 €	
G3-36	36	108,00	114,00	60	25	2,348	1,990	63,07 €	
G3-37	37	111,00	117,00	60	25	2,466	2,109	64,33 €	
G3-38	38	114,00	120,00	60	25	2,588	2,230	65,25 €	
G3-39	39	117,00	123,00	60	25	2,713	2,355	66,09 €	
G3-40	40	120,00	126,00	60	25	2,841	2,484	67,05 €	
G3-41	41	123,00	129,00	60	25	2,973	2,615	68,21 €	
G3-42	42	126,00	132,00	60	25	3,107	2,750	69,08 €	
G3-43	43	129,00	135,00	60	25	3,245	2,888	75,31 €	
G3-44	44	132,00	138,00	60	25	3,386	3,029	84,48 €	
G3-45	45	135,00	141,00	60	25	3,531	3,173	99,10 €	
G3-46	46	138,00	144,00	60	25	3,679	3,321	100,00 €	
G3-47	47	141,00	147,00	60	25	3,829	3,472	100,70 €	
G3-48	48	144,00	150,00	60	25	3,984	3,626	106,87 €	
G3-49	49	147,00	153,00	60	25	4,141	3,783	109,07 €	
G3-50	50	150,00	156,00	60	25	4,302	3,944	106,66 €	
G3-51	51	153,00	159,00	60	25	4,466	4,108	113,68 €	
G3-52	52	156,00	162,00	60	25	4,633	4,275	117,54 €	
G3-53	53	159,00	165,00	60	25	4,803	4,445	121,54 €	
G3-54	54	162,00	168,00	60	25	4,977	4,619	125,16 €	
G3-55	55	165,00	171,00	60	25	5,154	4,796	131,11 €	
G3-56	56	168,00	174,00	60	25	5,334	4,976	133,21 €	
G3-57	57	171,00	177,00	60	25	5,517	5,159	135,33 €	
G3-58	58	174,00	180,00	60	25	5,704	5,346	137,46 €	
G3-59	59	177,00	183,00	60	25	5,894	5,536	141,43 €	
G3-60	60	180,00	186,00	60	25	6,087	5,729	145,28 €	
G3-61	61	183,00	189,00	60	25	6,283	5,925	149,26 €	
G3-62	62	186,00	192,00	60	25	6,483	6,125	153,21 €	
G3-63	63	189,00	195,00	60	25	6,685	6,328	157,24 €	
G3-64	64	192,00	198,00	120	30	8,107	6,484	160,78 €	
G3-65	65	195,00	201,00	120	30	8,316	6,694	161,71 €	
G3-68	68	204,00	210,00	120	30	8,964	7,341	173,15 €	
G3-70	70	210,00	216,00	120	30	9,412	7,789	187,05 €	
G3-72	72	216,00	222,00	120	30	9,873	8,250	193,05 €	
G3-75	75	225,00	231,00	120	30	10,588	8,965	207,98 €	
G3-76	76	228,00	234,00	120	30	10,833	9,210	209,62 €	
G3-78	78	234,00	240,00	120	30	11,333	9,710	220,75 €	
G3-80	80	240,00	246,00	120	30	11,846	10,223	231,99 €	
G3-82	82	246,00	252,00	120	30	12,371	10,749	244,86 €	
G3-84	84	252,00	258,00	120	30	12,910	11,288	256,64 €	
G3-86	86	258,00	264,00	120	30	13,462	11,839	277,30 €	
G3-88	88	264,00	270,00	120	30	14,027	12,404	294,46 €	
G3-90	90	270,00	276,00	120	30	14,604	12,982	305,41 €	
G3-92	92	276,00	282,00	120	30	15,195	13,572	314,94 €	
G3-94	94	282,00	288,00	120	30	15,799	14,176	335,54 €	
G3-95	95	285,00	291,00	120	30	16,105	14,483	349,11 €	
G3-96	96	288,00	294,00	120	30	16,415	14,793	361,41 €	

Su richiesta

↓ **A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓

**G3-195**    195    585,00    591,00    **Dimensioni: contattateci**    su richiesta

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



AC156-157

Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello, 25.5mm



DFG

Ventosa, silicone



PNA

Giunto elastico PERIFLEX®, Giunto completo



KK

Chiavetta rettangolare, Acciaio



AFA

Perno di fissaggio, con anello



BTESS

Tenditore automatico universale per tenditore, Per ambienti aggressivi



PFM

Piede senza snodo, Lamiera modellata



AC144

Plastrina di riscontro piatta per chiusura, 22mm



PTA50ssEB

Piede snodato con base stampata Ø50, Piede snodato



PTA50

Piede snodato con base stampata Ø50, Ø 50



UGH25

Unità di guida tipo H, Per martinetti Ø25



CHM30-MOT

Motoriduttore AC asincrono da 0,09 a 0,22kW, 0.09 a 0.22kW

## Prodotti correlati



YG3

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



ZG3

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



MR\_MMR

Cremagliera sezione metrica, Acciaio



TRM

Cremagliera sezione circolare, Acciaio - modulo 1-6