Ingranaggio dritto acciaio

Acciaio C45

Modulo 4,0



Serie economica


- ***Ingranaggio serie economica***
- *Angolo di pressione*
- *Materiale:*
  Acciaio C45 UNI7845



*Venduto prealesato***

Info

- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo, può variare in funzione della produzione*
- *Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente*
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	Prealesaggio non garantito ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 3
G4-12/ECO	12	48	56	35	14	✔	11,24 €
G4-13/ECO	13	52	60	40	14	✔	13,06 €
G4-14/ECO	14	56	64	45	14	-	14,82 €
G4-15/ECO	15	60	68	45	14	✔	16,76 €
G4-16/ECO	16	64	72	50	15	-	19,26 €
G4-17/ECO	17	68	76	50	15	✔	21,55 €
G4-18/ECO	18	72	80	50	15	✔	23,14 €
G4-19/ECO	19	76	84	60	15	-	23,52 €
G4-20/ECO	20	80	88	60	15	✔	25,21 €
G4-21/ECO	21	84	92	70	20	✔	26,34 €
G4-22/ECO	22	88	96	70	20	-	28,77 €
G4-23/ECO	23	92	100	75	20	-	32,06 €
G4-24/ECO	24	96	104	75	20	✔	33,94 €
G4-25/ECO	25	100	108	75	20	✔	35,91 €
G4-26/ECO	26	104	112	75	20	-	38,20 €
G4-27/ECO	27	108	116	75	20	-	42,11 €
G4-28/ECO	28	112	120	75	20	✔	44,46 €
G4-29/ECO	29	116	124	75	20	-	46,00 €
G4-30/ECO	30	120	128	75	20	✔	48,91 €
G4-31/ECO	31	124	132	80	20	-	49,84 €
G4-32/ECO	32	128	136	80	20	-	51,65 €
G4-33/ECO	33	132	140	80	20	-	53,99 €
G4-34/ECO	34	136	144	80	20	-	56,48 €
G4-35/ECO	35	140	148	80	20	-	59,43 €
G4-36/ECO	36	144	152	80	20	-	73,40 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Ingranaggio dritto in plastica


Modulo 4,0


Delrin lavorato



- ***Componenti lavorati***
- *Classe di precisione 9*
- *Angolo di pressione 20°*
- *T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C*

Indicazione di coppia	
Per 50 denti a 1000 giri/min.	
	Delrin
Nm	**55**





alesaggio, chiavetta
MODIFICABILE
foro maschiato, perno, altro...

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	4+	20+
	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Prezzo Unit. da 1 a 3 ZG	ZPG
ZG4-9	9	40,00	48,00	30	20	44,92 €	Su richiesta
ZG4-10	10	44,00	52,00	34	20	44,92 €	
ZG4-11	11	48,00	56,00	38	25	44,92 €	
ZG4-12	12	48,00	56,00	38	25	44,92 €	
ZG4-13	13	52,00	60,00	38	25	48,60 €	
ZG4-14	14	56,00	64,00	40	25	52,00 €	
ZG4-15	15	60,00	68,00	40	25	59,13 €	
ZG4-16	16	64,00	72,00	50	25	65,60 €	
ZG4-17	17	68,00	76,00	50	25	69,18 €	
ZG4-18	18	72,00	80,00	50	25	72,52 €	
ZG4-19	19	76,00	84,00	50	25	75,37 €	
ZG4-20	20	80,00	88,00	50	25	77,72 €	
ZG4-21	21	84,00	92,00	50	25	81,84 €	
ZG4-22	22	88,00	96,00	50	25	86,18 €	
ZG4-23	23	92,00	100,00	50	25	88,84 €	
ZG4-24	24	96,00	104,00	50	25	104,96 €	
ZG4-25	25	100,00	108,00	80	30	104,96 €	
ZG4-26	26	104,00	112,00	80	30	104,96 €	
ZG4-27	27	108,00	116,00	80	30	129,23 €	
ZG4-28	28	112,00	120,00	80	30	129,23 €	
ZG4-29	29	116,00	124,00	80	30	130,97 €	
ZG4-30	30	120,00	128,00	80	30	129,23 €	

Dimensioni in mm

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Prezzo Unit. da 1 a 3 ZG	ZPG
ZG4-31	31	124,00	132,00	80	30	153,45 €	Su richiesta
ZG4-32	32	128,00	136,00	80	30	241,26 €	
ZG4-33	33	132,00	140,00	80	30	258,48 €	
ZG4-34	34	136,00	144,00	80	30	276,21 €	
ZG4-35	35	140,00	148,00	80	30	299,57 €	
ZG4-36	36	144,00	152,00	80	30	317,14 €	
ZG4-37	37	148,00	156,00	80	30	336,34 €	
ZG4-38	38	152,00	160,00	80	30	341,44 €	
ZG4-39	39	156,00	164,00	80	30	360,61 €	
ZG4-40	40	160,00	168,00	80	30	372,53 €	
ZG4-41	41	164,00	172,00	80	30	386,65 €	
ZG4-42	42	168,00	176,00	80	30	421,77 €	
ZG4-43	43	172,00	180,00	80	30	428,99 €	
ZG4-44	44	176,00	184,00	80	30	436,27 €	
ZG4-45	45	180,00	188,00	80	30	443,32 €	
ZG4-46	46	184,00	192,00	80	30	448,44 €	
ZG4-47	47	188,00	196,00	80	30	453,58 €	
ZG4-48	48	192,00	200,00	80	30	Su richiesta	
ZG4-49	49	196,00	204,00	80	30		
ZG4-50	50	200,00	208,00	80	30		
ZG4-51	51	204,00	212,00	120	30		
ZG4-52	52	208,00	216,00	120	30		
ZG4-53	53	212,00	220,00	120	30		
ZG4-54	54	216,00	224,00	120	30		
ZG4-55	55	220,00	228,00	120	30		
ZG4-56	56	224,00	232,00	120	30		
ZG4-57	57	228,00	236,00	120	30		
ZG4-58	58	232,00	240,00	120	30		
ZG4-59	59	236,00	244,00	120	30		
ZG4-60	60	240,00	248,00	120	30		
ZG4-61	61	244,00	252,00	120	30		
ZG4-62	62	248,00	256,00	120	30		
ZG4-63	63	252,00	260,00	120	30		
ZG4-64	64	256,00	264,00	120	30		
ZG4-65	65	260,00	268,00	150	38		
ZG4-66	66	264,00	272,00	150	38		
ZG4-67	67	268,00	276,00	150	38		
ZG4-68	68	272,00	280,00	150	38		
ZG4-69	69	276,00	284,00	150	38		
ZG4-70	70	280,00	288,00	150	38		
ZG4-71	71	284,00	292,00	150	38		
ZG4-72	72	288,00	296,00	150	38		
↓	A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione						
ZG4-100	100	400,00	408,00 Dimensioni: contattateci				

Dimensioni in mm