


Serie economica

- Ingranaggio serie economica
- Angolo di pressione
- Materiale:
Acciaio C45 UNI7845

Info

- *Prealesaggio fornito a titolo indicativo, può variare in funzione della produzione
- Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- **Componenti non modificabili a nostra cura**



Venduto prealesato*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	Prealesaggio non garantito ØA*	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 3
G4-12/ECO	12	48	56	35	14	✓	11,76 €
G4-13/ECO	13	52	60	40	14	✓	13,71 €
G4-14/ECO	14	56	64	45	14	✓	15,59 €
G4-15/ECO	15	60	68	45	14	✓	17,67 €
G4-16/ECO	16	64	72	50	15	✓	20,33 €
G4-17/ECO	17	68	76	50	15	✓	22,76 €
G4-18/ECO	18	72	80	50	15	✓	24,22 €
G4-19/ECO	19	76	84	60	15	✓	24,86 €
G4-20/ECO	20	80	88	60	15	✓	26,69 €
G4-21/ECO	21	84	92	70	20	✓	27,86 €
G4-22/ECO	22	88	96	70	20	✓	30,44 €
G4-23/ECO	23	92	100	75	20	✓	33,89 €
G4-24/ECO	24	96	104	75	20	✓	35,96 €
G4-25/ECO	25	100	108	75	20	✓	37,97 €
G4-26/ECO	26	104	112	75	20	✓	40,40 €
G4-27/ECO	27	108	116	75	20	✓	44,59 €
G4-28/ECO	28	112	120	75	20	✓	47,21 €
G4-29/ECO	29	116	124	75	20	✓	48,78 €
G4-30/ECO	30	120	128	75	20	✓	51,82 €
G4-31/ECO	31	124	132	80	20	✓	52,91 €
G4-32/ECO	32	128	136	80	20	✓	54,76 €
G4-33/ECO	33	132	140	80	20	✓	57,43 €
G4-34/ECO	34	136	144	80	20	✓	60,03 €
G4-35/ECO	35	140	148	80	20	✓	62,60 €
G4-36/ECO	36	144	152	80	20	✓	70,74 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CF5

Perno folle mini,
Miniatura



PRF PSP_PR

Profilato di copertura,
Da inserire nelle
scanalature



PRF_PIV

Cerniere e giunti,
Fulcro per porta



CLLCLLP

Forcella serie lunga,
Lunga acciaio



SH0

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata
(delrin)



GPB55

Impugnatura sferica
femmina filettata,
Inox 304



PTR55

Pignone tendicatena,
Per ambienti
aggressivi



GAC

Chiusura a leva con
serratura, Riscontro
grosso



SCA

Serracavo, Acciaio



CHAC4040NP

Cerniera, Quadrata
con rivetto senza fori



BOX-TOR-MAX


Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, 2.90 x 1.78mm



RBNTc

Ruota girevole a foro
centrale, Acciaio -
caucciù

Prodotti correlati



MR_MMR

Cremagliera sezione
metrica, Acciaio



G4

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



ZG4

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)



YG4

Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
35NCD6