

Ingranaggio dritto in acciaio





Modulo 4,0

Acciaio 20NCD2



- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min



Indicazione di coppia e di potenza				
Per 50 denti a 1000 giri/mn.				
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	ottone	fibra
Nm	200	953	100	80
kW	20,88	99,96	10,44	8,20

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Prezzo Unit. da 1 a 3	
						G	PG	G	PG
G4-9	9	40,00	48,00	30	20	0,349	0,288	32,59 €	
G4-10	10	44,00	52,00	34	20	0,460	0,369	32,59 €	
G4-11	11	48,00	56,00	38	25	0,502	0,404	32,59 €	
G4-12	12	48,00	56,00	38	25	0,502	0,404	33,32 €	
G4-13	13	52,00	60,00	38	25	0,598	0,500	35,17 €	
G4-14	14	56,00	64,00	40	25	0,721	0,604	37,71 €	
G4-15	15	60,00	68,00	40	25	0,832	0,715	42,81 €	
G4-16	16	64,00	72,00	50	25	1,060	0,834	47,47 €	
G4-17	17	68,00	76,00	50	25	1,187	0,961	50,04 €	
G4-18	18	72,00	80,00	50	25	1,321	1,096	52,57 €	
G4-19	19	76,00	84,00	50	25	1,464	1,238	54,53 €	
G4-20	20	80,00	88,00	50	25	1,614	1,388	57,14 €	
G4-21	21	84,00	92,00	50	25	1,771	1,546	59,20 €	
G4-22	22	88,00	96,00	50	25	1,937	1,711	62,31 €	
G4-23	23	92,00	100,00	50	25	2,110	1,884	63,53 €	
G4-24	24	96,00	104,00	50	25	2,291	2,065	64,76 €	
G4-25	25	100,00	108,00	80	30	2,849	2,188	67,35 €	
G4-26	26	104,00	112,00	80	30	3,045	2,384	70,16 €	
G4-27	27	108,00	116,00	80	30	3,249	2,588	73,24 €	
G4-28	28	112,00	120,00	80	30	3,460	2,799	76,05 €	
G4-29	29	116,00	124,00	80	30	3,680	3,018	78,67 €	
G4-30	30	120,00	128,00	80	30	3,907	3,245	81,51 €	

Su richiesta

Dimensioni in mm

Codice	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Pesi (kg)		Prezzo Unit. da 1 a 3	
	Denti	Primitivo	Esterno	Mozzo	Alesaggio	G	PG	G	PG
G4-31	31	124,00	132,00	80	30	4,141	3,480	86,92	€
G4-32	32	128,00	136,00	80	30	4,383	3,722	92,03	€
G4-33	33	132,00	140,00	80	30	4,633	3,972	102,11	€
G4-34	34	136,00	144,00	80	30	4,891	4,230	105,30	€
G4-35	35	140,00	148,00	80	30	5,157	4,495	115,71	€
G4-36	36	144,00	152,00	80	30	5,430	4,769	120,94	€
G4-37	37	148,00	156,00	80	30	5,710	5,049	128,19	€
G4-38	38	152,00	160,00	80	30	5,999	5,338	130,15	€
G4-39	39	156,00	164,00	80	30	6,295	5,634	137,42	€
G4-40	40	160,00	168,00	80	30	6,599	5,938	142,01	€
G4-41	41	164,00	172,00	80	30	6,911	6,249	147,40	€
G4-42	42	168,00	176,00	80	30	7,230	6,569	160,80	€
G4-43	43	172,00	180,00	80	30	7,557	6,896	163,48	€
G4-44	44	176,00	184,00	80	30	7,891	7,230	166,26	€
G4-45	45	180,00	188,00	80	30	8,234	7,573	168,99	€
G4-46	46	184,00	192,00	80	30	8,584	7,923	170,95	€
G4-47	47	188,00	196,00	80	30	8,941	8,280	172,89	€
G4-48	48	192,00	200,00	80	30	9,307	8,646	174,83	€
G4-49	49	196,00	204,00	80	30	9,680	9,019	215,10	€
G4-50	50	200,00	208,00	80	30	10,061	9,400	215,10	€
G4-51	51	204,00	212,00	120	30	11,411	9,788	215,10	€
G4-52	52	208,00	216,00	120	30	11,807	10,184	215,10	€
G4-53	53	212,00	220,00	120	30	12,211	10,588	215,10	€
G4-54	54	216,00	224,00	120	30	12,622	11,000	215,10	€
G4-55	55	220,00	228,00	120	30	13,042	11,419	253,29	€
G4-56	56	224,00	232,00	120	30	13,469	11,846	253,29	€
G4-57	57	228,00	236,00	120	30	13,903	12,281	253,29	€
G4-58	58	232,00	240,00	120	30	14,346	12,723	244,30	€
G4-59	59	236,00	244,00	120	30	14,796	13,173	254,33	€
G4-60	60	240,00	248,00	120	30	15,253	13,631	260,74	€
G4-61	61	244,00	252,00	120	30	15,719	14,096	315,81	€
G4-62	62	248,00	256,00	120	30	16,192	14,569	318,73	€
G4-63	63	252,00	260,00	120	30	16,673	15,050	324,52	€
G4-64	64	256,00	264,00	120	30	17,161	15,538	331,29	€
G4-65	65	260,00	268,00	150	38	18,435	15,904	345,28	€
G4-66	66	264,00	272,00	150	38	18,939	16,408	357,04	€
G4-67	67	268,00	276,00	150	38	19,450	16,919	369,69	€
G4-68	68	272,00	280,00	150	38	19,970	17,439	380,63	€
G4-69	69	276,00	284,00	150	38	20,497	17,966	390,67	€
G4-70	70	280,00	288,00	150	38	21,031	18,500	398,85	€
G4-71	71	284,00	292,00	150	38	21,573	19,043	478,89	€
G4-72	72	288,00	296,00	150	38	22,124	19,593	478,89	€

Su richiesta

↓ **A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓

G4-145	145	580,00	588,00	Dimensioni: contattateci		su richiesta
---------------	------------	---------------	---------------	---------------------------------	--	---------------------

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



DOG316

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 1.5 a 2 Nm



AT5-10ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT5 al...



SLHVlok

Bloccaggio a leva, A leva orizzontale / base verticale



BKGS

Giunto senza gioco Gerwah®, da 1.2 a 450Nm



WJRM

Pattino ibrido Drylin® W, Cuscinetto ibrido



ACLLPP

Sistema di chiusura, Chiusura a molla



H3

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



RBGpl

Ruota girevole a doppio bloccaggio, Acciaio - gomma grigia



G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio



PRF-SRA-78

Sistema di chiusura per profili alluminio,



UCFL_PBT

Supporto a flangia ovale con cuscinetto,



BABT

Perno autobloccante, Inox temprato

Prodotti correlati



YG4

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6




ZG4

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



G4-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



MR_MMR

Crema di sezione metrica, Acciaio