

Latch clamp **with lock**



Lockable

GAC

- Snap closing
- Supplied with 2 identical keys
- Latch clamp and strike plates supplied separately
- Material:
 - Galvanised steel
 - Stainless steel 304

Advantage

- Can be locked using a key



Hole layout

DISCOUNTS

Qty	1+	10+	20+	50+	100+
Disc	List	-3%	-5%	-10%	On request

Part number	Material	Finish	A	B	C	D	E	Weight (g)	Stock*	Price each 1 to 9
Latch clamp										
GAC-106	steel	Galvanized	106,5	40,0	17,0	-	-	132	✓	17,59 €
GAC-106/SS	S/steel 304	Natural	106,5	40,0	17,0	-	-	132	✓	28,25 €
Strike plate										
GAC-106G	steel	Galvanized	-	-	-	28	25	24	✓	3,74 €
GAC-106G/SS	S/steel 304	Natural	-	-	-	28	25	24	✓	7,11 €

Dimensions in mm


0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Altri prodotti...



CNA-CNG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...



H1

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata ...



CLA

Maniglia a ripresa Hygienic Usit®, Inox



SFE

Testa a snodo femmina, Inox / PTFE



PM2

Vite senza fine, Acciaio temprato



TPEf

Ruota per profili alluminio, Fissa



T5M T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio




SHW

Rondella semplice, Acciaio



GLP

Volantino a 6 lobi filettato, Tecnopolimero - Inox



RPP14

Cinghia di trasmissione RPP, RPP14



PM2

Vite senza fine, Acciaio non temprato



PX

Riduttore a ruota e vite senza fine, Albero semplice in uscita per F...

Prodotti correlati



GAC

Chiusura a leva con serratura, Riscontro grezzo



GE

Chiusura a leva, Standard



GE

Chiusura a leva, Standard



SVG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 82mm a 92mm