

Latch clamp **with lock**



Lockable

GAC

- Snap closing
- Supplied with 2 identical keys
- Latch clamp and strike plates supplied separately
- Material:
 - Galvanised steel
 - Stainless steel 304

Advantage

- Can be locked using a key



Hole layout

DISCOUNTS

Qty	1+	10+	20+	50+	100+
Disc	List	-3%	-5%	-10%	On request

Part number	Material	Finish	A	B	C	D	E	Weight (g)	Stock*	Price each 1 to 9
Latch clamp										
GAC-106	steel	Galvanized	106,5	40,0	17,0	-	-	132	✓	17,59 €
GAC-106/SS	S/steel 304	Natural	106,5	40,0	17,0	-	-	132	✓	28,25 €
Strike plate										
GAC-106G	steel	Galvanized	-	-	-	28	25	24	✓	3,74 €
GAC-106G/SS	S/steel 304	Natural	-	-	-	28	25	24	✓	7,11 €

Dimensions in mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Altri prodotti...



EMAS

Antistatic knurled nut,
Antistatic



UCF_PBT

Cuscinetto a flangia
quadrata polimero
inox, Polimero e inox



HW_HT

Guida su semi-binari,
Ruota



AT10-50ECO

Puleggia dentata di
posizionamento tipo
AT, Serie economica -
AT10 a...



SLV

Attrezzo di bloccaggio
a leva verticale, A
leva verticale - acciaio



PCS_PA6

, 12.7mm (DIN 08B-1)



DOMI50

Accessori di
collegamento, Piatto
girevole



PSG125S

Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 316



NT91

Riduttore coassiale a
treni paralleli, da 10 a
35 Nm - a treni



SHA_PT

Volantino pieno,
Poliammide



PTRSS

Pignone tendicatena,
Per ambienti
aggressivi



ZG0

Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)

Prodotti correlati



GAC

Chiusura a leva con
serratura, Riscontro
grezzo



GE

Chiusura a leva,
Standard



GE

Chiusura a leva,
Standard



SVG

Chiusura a leva
regolabile, Corsa da
82mm a 92mm