

Latch clamp **with lock**



Lockable

GAC

- Snap closing
- Supplied with 2 identical keys
- Latch clamp and strike plates supplied separately
- Material:
 - Galvanised steel
 - Stainless steel 304

Advantage

- Can be locked using a key



Hole layout

DISCOUNTS


Qty	1+	10+	20+	50+	100+
Disc	List	-3%	-5%	-10%	On request

Part number	Material	Finish	A	B	C	D	E	Weight (g)	Stock*	Price each 1 to 9
Latch clamp										
GAC-106	steel	Galvanized	106,5	40,0	17,0	-	-	132	✓	17,59 €
GAC-106/SS	S/steel 304	Natural	106,5	40,0	17,0	-	-	132	✓	28,25 €
Strike plate										
GAC-106G	steel	Galvanized	-	-	-	28	25	24	✓	3,74 €
GAC-106G/SS	S/steel 304	Natural	-	-	-	28	25	24	✓	7,11 €

Dimensions in mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Altri prodotti...



FRss
Inserti filettati, Inox



PPJ
Pistoncino a molla,
Con flangia di
fissaggio orizzontale



LVT
Mini martinetto
motorizzato 4A, 4
ampere



PVL
Volantino a lobi,
Poliammide




VRM
Anello di
sollevamento,
Orientabile femmina



MHXred
Manicotto di
riduzione, Esagonale -
inox



PM3
Coppia ruota e vite
senza fine, Acciaio
temprato



PF45
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
40 Nm



M
Manicotto per giunto
cardanico, Accessori



VTA
Limitatore di coppia
ad attrito Vari-Tork®,
0.53 a 1.32 Nm



T5-10ECO
Puleggia dentata di
posizionamento tipo
T, Serie economica -



P40
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
118 Nm

Prodotti correlati



GAC
Chiusura a leva con
serratura, Riscontro
grezzo



GE
Chiusura a leva,
Standard



GE
Chiusura a leva,
Standard



SVG
Chiusura a leva
regolabile, Corsa da
82mm a 92mm