

GAL22

Acciaio zincato




- Capacità di carico: 100N statico, 200N dinamico
- Cuscinetto con fila semplice di sfere
- Materiali:
 - Rullo: acciaio zincato
 - Cuscinetti: sfere in acciaio su mozzo in acciaio zincato

Info.

- Venduto a multipli, contattateci

Vantaggi

- Grande stabilità del cuscinetto
- Grande durata di vita grazie al mozzo in acciaio trattato



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+
Sc.	Prezzo -5%	Su richiesta	

Riferimento	Carico Statico (N)	Carico dinamico (N)	Prezzo unit. da 1 a 49
GAL22-01	100	200	3,24 €

Altri prodotti...




PW_PWG05

Ruota di precisione,
Bronzo



SNG

Cuscinetto ritto
polimero inox, Ghisa -
In 2 metà



PX_PO

Maniglia -
movimentazione
manuale, standard



CHMBR

Braccio di reazione,
Braccio di reazione
per riduttori CHM e
CHMR



SLB

Pistoncino a molla,
inox



VAP

Magnete con foro
centrale, Con foro
centrale



CMM

Testa a snodo
maschio DIN
ISO12240-4, Acciaio /
bronzo



DB

Ingranaggio conico in
acciaio, 2:1




PWC

Inserti filettati, Kit
Powercoil - con o



DOMI30

Accessori di
collegamento, Kit di



NRR

Morsetto orientabile,
Montaggio e



SLBWSS

Pistoncino a molla, Da
saldare - inox

Prodotti correlati



GAL21

Ruota per
trasportatore, Plastica