

## GAL22

## Acciaio zincato




- Capacità di carico: 100N statico, 200N dinamico
- Cuscinetto con fila semplice di sfere
- Materiali:  
Rullo: acciaio zincato  
Cuscinetti: sfere in acciaio su mozzo in acciaio zincato

### Info.

- Venduto a multipli, contattateci

### Vantaggi

- Grande stabilità del cuscinetto
- Grande durata di vita grazie al mozzo in acciaio trattato



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	50+	100+
Sc.	Prezzo -5%	Su richiesta	

Riferimento	Carico Statico (N)	Carico dinamico (N)	Prezzo unit. da 1 a 49
GAL22-01	100	200	3,24 €

## Altri prodotti...



BSM

Pressore a molla con esagono incassato, corpo e spina in acciaio



SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



SCH

Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante orizzontale - acciaio



M0

Vite senza fine , Acciaio non temprato



PMB

Supporto antivibrante a campana, Piastra a base ovale



TPEf

Ruota per profili alluminio, Fissa



DIA

Pistoncino a molla, con anello



PAP

Maniglia e battuta per porta, Maniglia ergonomica




SBRtool

Chain tool, Drive chain maintenance



PRF\_JL5

Panel accessories, Guarnizione - Ø 5mm



PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro



RCC\_RCX

Rondella sferica - DIN6319, concava

## Prodotti correlati



GAL21

Ruota per trasportatore, Plastica