

Ruota per trasportatore

Acc 200N


GAL22

Acciaio zincato



- Capacità di carico: 100N statico,
200N dinamico

- Cuscinetto con fila semplice di sfere

- Materiali:

Rullo: acciaio zincato

Cuscinetti: sfere in acciaio su mozzo in acciaio
zincato


Info.

- Venduto a multipli, contattateci

Vantaggi

- Grande stabilità del cuscinetto

- Grande durata di vita grazie al mozzo in
acciaio trattato



SCONTI PER QUANTITÀ

Qta	1+	50+	100+
Sc.	Pièzzo -5%	Su richiesta	

Riferimento	Carico Statico (N)	Carico dinamico (N)	Prezzo unit. da 1 a 49
GAL22-01	100	200	3,24 €

Altri prodotti...



SUPccss



ZDB



BPVM



CLASS

Calettatore di bloccaggio autozentante inox, Con ghiera

Ingranaggio conico in plastica, 2:1

Sfera portante avvitabile miniatura, Miniatura ad avvitare

Maniglia a ripresa - maschio, Inox



ACLBTS



YG2
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



PTGT



RJUM01

Sistema di chiusura per profili alluminio, Squadra per blocca porta ...

Puleggia folle, Per cinghia trapezoidale

Manicotto a sfere, Drylin® R



ZA
Albero per guida lineare, Acciaio temprato



PO
Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro liscio



Perno folle mini, Miniatura



Inserto autofilettante, Box kit per materiali duri

Prodotti correlati



GAL21
Ruota per trasportatore, Plastica