

To be fitted to a Ø8mm axle



GAL48



- Multiple rollers mounted on one axle work as a conventional roller with two possible directions of movement
- The "Snap in" function allows you to securely and quickly position two omni-directional rollers together, and guarantees an optimised assembly
- Corrosion-resistant
- Suitable for dusty environments
- No maintenance required
- Materials: technopolymer and stainless steel

Uses

- Control posts
- Assembly or handling stations

Info.

- Not sold individually, please contact us for details



Typical application

Allows the load to be moved in any direction

DISCOUNTS

Qty.	1+	100+	300+	500+
Disc.	List	-30%	-40%	On request

Part number	ØD	X	Y	W	V	Max. load (daN)	Stock*	Price each 1 to 99
GAL48-OMNI	48	3	3	21,5	40	5	✓	7,57 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



PGR

Impugnatura cilindrica libera retraibile, Retraibile



PRF-SRA-78

Sistema di chiusura per profili alluminio, Serratura rapida autobloc...



SC2

Giunto rigido in 2 parti, Ganascia di serraggio



AT5P_AT10P

Piastra di giunzione per cinghia AT, AT10



PRF_GAL

Rotella per profilo alluminio, Kit di fissaggio per rotella concentr...



VRM

Anello di sollevamento, Orientabile femmina



GE_ES_2RS

Snodo sferico, acciaio/acciaio e guarnizioni di tenuta



GGB

Dado ad alette, Cieco



PPG

Pistoncino a molla, Con flangia di fissaggio orizzontale



HLA24

Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 78Nm



VQT

Chiusura ¼ di giro per bloccaggio, Manopola plastica o inox



PF45

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 40 Nm

Prodotti correlati



RLX

Rullo folle plastica, PVC



RLXAC8

Rullo folle, Acciaio