

To be fitted to a Ø8mm axle



GAL48



- Multiple rollers mounted on one axle work as a conventional roller with two possible directions of movement
- The "Snap in" function allows you to securely and quickly position two omni-directional rollers together, and guarantees an optimised assembly
- Corrosion-resistant
- Suitable for dusty environments
- No maintenance required
- Materials: technopolymer and stainless steel

### Uses

- Control posts
- Assembly or handling stations

### Info.

- Not sold individually, please contact us for details



Typical application

Allows the load to be moved in any direction

### DISCOUNTS

Qty.	1+	100+	300+	500+
Disc.	List	-30%	-40%	On request

Part number	ØD	X	Y	W	V	Max. load (daN)	Stock*	Price each 1 to 99
GAL48-OMNI	48	3	3	21,5	40	5	✓	7,57 €

\*Depending on availability - Dimensions in mm

## Altri prodotti...



RVM25  
Riduttore manuale,  
Rinvio angolare



T10\_21\_AL  
Puleggia dentata di  
posizionamento tipo  
T, Serie economica -  
T10 all...



SLB  
Pistoncino a molla,  
inox



RBG  
Ruota, Rivestimento  
in gomma - nucleo in  
polipropilene



PRF19\_E  
Squadra di giunzione,  
PRF19 a PRF32



RPCplss  
Ruota girevole a  
doppio bloccaggio,  
Inox - poliammide



G-ECO25  
Ingranaggio dritto  
acciaio - serie ECO,  
Acciaio C45



NK17  
Guida mini Drylin® N,  
Larghezza 17 mm



CLSCLP\_SS  
Perno serie corta inox,  
Inox - serie corta



HK  
Accessorio di  
serraggio manuale,



RTK  
Giunto Bowex®, a  
dentatura bombata,



PM3  
Vite senza fine,  
Acciaio non temprato

## Prodotti correlati



RLX  
Rullo folle plastica,  
PVC



RLXAC8  
Rullo folle, Acciaio