




- Copiglia economica
- Materiale:
acciaio zincato bianco
- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante

NUOVO!



Vantaggi

- Montaggio/smontaggio manuale



Esempio di montaggio

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	21+
Sc.	Prezzo -10%	-20%	Su richiesta	

Codice	ØD	L	ØA	ØC	Massa al 100 (kg)	Quantità per conf.	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 4
GCA4.5-3/B	4,5	42	34	3	1,31	100	✓	42,91 €
GCA6-3.5/B	6	42	41	3,5	2,30	50	✓	22,07 €
GCA7-3.5/B	7	42	41	3,5	2,65	50	✓	22,42 €
GCA8-3.5/B	8	42	41	3,5	2,91	50	✓	25,90 €
GCA9-3.5/B	9	42	41	3,5	3,55	50	✓	27,91 €
GCA10-3.5/B	10	42	41	3,5	4,27	50	✓	29,31 €
GCA11-3.5/B	11	42	41	3,5	4,77	50	-	30,76 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



STRIP1000

Spazzola strip,
Lunghezza 1m



BOXINS300

Inserto autofilettante,
Box kit per materiali
duri



PSG125S

Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 316



BLHT50

Rinvio angolare a T,
da 11.50 a 30 Nm



SVR15

Martinetto a vite - Vite
rotante, Con
madrevite esterna



LACT_SS

Leva a camma
regolabile, Maschio




RVM25

Riduttore manuale,
Rinvio angolare



WW10

Guida Drylin® W,
Carrello



DOMI_MD

Tavola rotante di
regolazione Domino,
40/1



FBL4004_K7

Spazzola al metro
fibre PA6 da Ø0,3 a
Ø0,5, Poliammide



SLB

Pistoncino a molla,
acciaio classe 5.8



VBFP

Volantino a 6 lobi -
boccola passante,
Duroplast - Inox

Prodotti correlati



GCT

Copiglia per tubo, Clip
per tubo



AFA

Perno di fissaggio, con
anello