



- Copiglia economica
- Materiale:
acciaio zincato bianco
- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante

NUOVO!



Vantaggi

- Montaggio/smontaggio manuale



Esempio di montaggio


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	21+
Sc.	Prezzo -10%	-20%	Su richiesta	

Codice	ØD	L	ØA	ØC	Massa al 100 (kg)	Quantità per conf.	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 4
GCA4.5-3/B	4,5	42	34	3	1,31	100	✓	42,91 €
GCA6-3.5/B	6	42	41	3,5	2,30	50	✓	22,07 €
GCA7-3.5/B	7	42	41	3,5	2,65	50	✓	22,42 €
GCA8-3.5/B	8	42	41	3,5	2,91	50	✓	25,90 €
GCA9-3.5/B	9	42	41	3,5	3,55	50	✓	27,91 €
GCA10-3.5/B	10	42	41	3,5	4,27	50	✓	29,31 €
GCA11-3.5/B	11	42	41	3,5	4,77	50	-	30,76 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



TBL

Mini tavola di
posizionamento a vite
metrica, 1kg




GE14

Chiusura a leva, Con
porta-lucchetto



VTAP

Vite a testa
magnetica, Con
rivestimento in
gomma




CRM

Cremagliera in nylon
stampato, Nylon



SVT_CH

Martinetto a vite -
Montaggio con
terminale forato,
Console girevole



UCF PBT

Cuscinetto a flangia
quadrata polimero
inox, Polimero e inox



BG

Giunto Oldham, con
vite a pressione



DCA

Ventosa, silicone



CFS

Perno folle mini,
Miniatura



SBF

Sealed flange bearing
unit for Food Industry,



H02SS

Giunto cardanico
semplice ad aghi -



CLASS

Maniglia a ripresa -
femmina, Inox

Prodotti correlati



GCT

Copiglia per tubo, Clip
per tubo



AFA

Perno di fissaggio, con
anello