




- Copiglia economica
- Materiale:
acciaio zincato bianco
- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante

NUOVO!



Vantaggi

- Montaggio/smontaggio manuale



Esempio di montaggio

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	21+
Sc.	Prezzo -10%	-20%	Su richiesta	

Codice	ØD	L	ØA	ØC	Massa al 100 (kg)	Quantità per conf.	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 4
GCA4.5-3/B	4,5	42	34	3	1,31	100	✓	42,91 €
GCA6-3.5/B	6	42	41	3,5	2,30	50	✓	22,07 €
GCA7-3.5/B	7	42	41	3,5	2,65	50	✓	22,42 €
GCA8-3.5/B	8	42	41	3,5	2,91	50	✓	25,90 €
GCA9-3.5/B	9	42	41	3,5	3,55	50	✓	27,91 €
GCA10-3.5/B	10	42	41	3,5	4,27	50	✓	29,31 €
GCA11-3.5/B	11	42	41	3,5	4,77	50	-	30,76 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CDC

Molla di compressione conica, Conica



RFKfp

Riduttore inox - accessori, Piede di supporto



RDERSS

Tenditore, a serraggio manuale inox



SSDB

Ingranaggio conico inox, 2:1



SKM

Dado esagonale in acciaio, Acciaio - 1 filetto



WW10

Guida Drylin® W, Carrello



WJRM

Pattino ibrido Drylin® W, Cuscinetto ibrido



BDP1R

Braccio di reazione, Serraggio standard



NK40

Guida mini Drylin® N, Larghezza 40 mm



BAG-MI

Anello di serraggio con intaglio e



HFL

Ruota libera, Combinata ad aghi



T5P_T10P

Piastra di giunzione per cinghia T, T5

Prodotti correlati



GCT

Copiglia per tubo, Clip per tubo



AFA

Perno di fissaggio, con anello