
- ***Copiglia economica***
- *Materiale:*
  Acciaio zincato bianco
- *La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante*


NUOVO!



Vantaggi

- *Montaggio/smontaggio manuale*





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	21+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Codice	ØD	L	C	ØF	Per tubo ØT	Massa al 100 (kg)	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo Unit. Da 1 a 4
GCT4.5-40/B	4,5	40	18	3	38-39	1,7	50	✔	27,25 €
GCT6-32/B	6	32	18	3	30-31	2,0	50	✔	29,04 €
GCT6-45/B	6	45	22	3	43-44	2,6	50	✔	31,41 €
GCT8-40/B	8	40	18	3	38-39	3,5	50	✔	34,43 €
GCT8-45/B	8	45	22	3	43-44	3,8	50	✔	36,76 €
GCT8-50/B	8	50	25	3	48-49	4,0	50	✔	39,03 €
GCT8-60/B	8	60	28	3	58-59	4,3	50	✔	42,65 €
GCT10-40/B	10	40	18	3,2	37-38	5,0	25	✔	23,26 €
GCT10-50/B	10	50	25	3,2	47-48	5,8	25	✔	25,80 €
GCT10-60/B	10	60	28	3,2	57-58	6,3	25	✔	28,63 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...



DOMI50

Accessori di collegamento, Kit di fissaggio



BAC105

Contenitore a becco, 8mm



NPTR10

Connettore rinvio d'angolo, Regolabile



BCTH

Pomello a fungo Hygienic Usit®, Con foro filettato e collare alto




MSP3815

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con dado



NTM

Grano punta in nylon, punta in nylon



PM3

Ruota per vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



PT820

Pignone di trazione, Serie 820 e 815



BPLE

Sfera portante a incastro, Leggero



V3RA_PT

Volantino a tre razze, Poliammide



ZBRA

Ingranaggio conico in plastica, 1:1



PTA50ssEB

Piede snodato con base stampata Ø50, 4000N

Prodotti correlati



GCA

Copiglia a scatto, A scatto



AFA

Perno di fissaggio, con anello