





- Copiglia economica
- Materiale:  
Acciaio zincato bianco
- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante

**NUOVO!**



### Vantaggi

- Montaggio/smontaggio manuale



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	21+
Sc.	Prezzo -10%	-20%	Su richiesta	

Codice	ØD	L	C	ØF	Per tubo ØT	Massa al 100 (kg)	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo Unit. Da 1 a 4
GCT4.5-40/B	4,5	40	18	3	38-39	1,7	50	✓	27,25 €
GCT6-32/B	6	32	18	3	30-31	2,0	50	✓	29,04 €
GCT6-45/B	6	45	22	3	43-44	2,6	50	✓	31,41 €
GCT8-40/B	8	40	18	3	38-39	3,5	50	✓	34,43 €
GCT8-45/B	8	45	22	3	43-44	3,8	50	✓	36,76 €
GCT8-50/B	8	50	25	3	48-49	4,0	50	✓	39,03 €
GCT8-60/B	8	60	28	3	58-59	4,3	50	✓	42,65 €
GCT10-40/B	10	40	18	3,2	37-38	5,0	25	✓	23,26 €
GCT10-50/B	10	50	25	3,2	47-48	5,8	25	✓	25,80 €
GCT10-60/B	10	60	28	3,2	57-58	6,3	25	✓	28,63 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PCS\_PA6  
9.525mm (DIN  
06B-1)



CHA138  
Cerniera ad avvitare,  
138 gradi




GGB  
Dado ad alette,  
Maschiato passante



CHAR16046  
Cerniera a molla,  
avvitabile



PCS75K  
Pignone a catena  
dentatura temprata,  
19.05mm (DIN12B-1)



LVTMFC  
Device for controlling  
limit switches, For  
mini-actuator LVT



BLOC  
Accessori per porte,  
Arresto per porta



VTLF  
Volantino a 3 lobi,  
Poliammide - Ottone



RESC  
Ruote con supporto di  
livellamento, Ruote



BFDdII  
Boccola di fermo per  
perno ad innesto,



CHCSS  
Vite a testa cava  
esagonale CHC, Inox -



SCE  
Serracavo, Acciaio

## Prodotti correlati



GCA  
Copiglia a scatto, A  
scatto



AFA  
Perno di fissaggio, con  
anello