





- Copiglia economica
- Materiale:
Acciaio zincato bianco
- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante

NUOVO!



Vantaggi

- Montaggio/smontaggio manuale



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	21+
Sc.	Prezzo -10%	-20%	Su richiesta	

Codice	ØD	L	C	ØF	Per tubo ØT	Massa al 100 (kg)	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo Unit. Da 1 a 4
GCT4.5-40/B	4,5	40	18	3	38-39	1,7	50	✓	27,25 €
GCT6-32/B	6	32	18	3	30-31	2,0	50	✓	29,04 €
GCT6-45/B	6	45	22	3	43-44	2,6	50	✓	31,41 €
GCT8-40/B	8	40	18	3	38-39	3,5	50	✓	34,43 €
GCT8-45/B	8	45	22	3	43-44	3,8	50	✓	36,76 €
GCT8-50/B	8	50	25	3	48-49	4,0	50	✓	39,03 €
GCT8-60/B	8	60	28	3	58-59	4,3	50	✓	42,65 €
GCT10-40/B	10	40	18	3,2	37-38	5,0	25	✓	23,26 €
GCT10-50/B	10	50	25	3,2	47-48	5,8	25	✓	25,80 €
GCT10-60/B	10	60	28	3,2	57-58	6,3	25	✓	28,63 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BPM

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Acciaio



PTA50

Piede snodato con base stampata Ø50, Ø 50



G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



DFG

Ventosa, nitrile



TCXR

Tenditore per catena automatico, Con pignone inox



CABtool

Attrezzi per cavi, Attrezzi per taglio



PW_PWG1

Vite senza fine di precisione, Inox



FF10

Riduttore ad alberi paralleli, da 0.78 a 3.70 Nm



SH1

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata



QN

Cuscinetto a singola corona di rulli cilindrici, Anello



HG6-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



PR125

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 123

Prodotti correlati



GCA

Copiglia a scatto, A scatto



AFA

Perno di fissaggio, con anello