Chiusura a leva

Stock Inx Acc

GE1006

Per aggancio in gola

- ***Chiusura tramite aggancio***
- *Leggera elasticità dell'anello*
- *Materiale: acciaio zincato bianco o inox 303*





Assemblaggio

- *Quota approssimativa d'assemblaggio X=56,6mm per una tensione di 400N*

Info.

- ***Venduto a multipli, contattateci***





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+	500+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	Ø filo	Spessore leva	Spessore staffa di fissaggio	Tensione max. (N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 50
Modello in acciaio							
GE1006-ZB	2,7	15/10	20/10	550	25	✔	2,00 €
Modello in acciaio inossidabile							
GE1006-SS	2,5	15/10	20/10	550	24	✔	9,58 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Chiusura a leva

Modelli standard ed in miniatura

GE5
GE18

- ***Chiusura tramite aggancio***
- *Materiale :*
  acciaio zincato bianco o inox 303



Assemblaggio

- ***GE5-ZB e GE5-SS:*** *con ganci* **AC121-ZB** *e* **AC121-SS** *quota X=77,5mm per una tensione di 350N*
- ***GE18-ZB e GE18-SS:*** *con ganci* **AC118-ZB** *e* **AC118-SS** *quota X=31.1mm per una tensione di 150N*
- *Quota X presa sul primo foro del gancio*

Vantaggi


- *Buona flessibilità d'utilizzo*


Info.

- ***Venduto a multipli, contattateci***

Accessori

- *Ganci* **AC121, AC118 (vol. 1 p.91)**





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+	500+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta


Codice	Materiale	Ø filo	Spessore leva	Spessore Staffa di fissaggio	Tensione max. (N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 50
Modello standard								
GE5-ZB	acciaio	2,0	20/10	20/10	500	36,0	✔	3,64 €
GE5-SS	inox	2,0	20/10	20/10	500	36,0	✔	7,35 €
Modello in miniatura								
GE18-ZB	acciaio	1,5	8/10	10/10	300	6,5	✔	2,15 €
GE18-SS	inox	1,5	8/10	10/10	300	6,5	✔	3,48 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Chiusura a leva

GE14 Con porta lucchetto

- ***Chiusura tramite aggancio***
- *Materiale:*
  Acciaio zincato bianco



Assemblaggio

- **GE14-ZB:** *con gancio* **AC101-ZB** *quota X=53.9mm per una tensione di 350N*
- *Quota X presa sul primo foro del gancio*

Vantaggi


- *Buona flessibilità d'utilizzo*
- *Permette numerose manovre senza allentare il serraggio*
- *Tolleranza di posizionamento*


Info.

- ***Venduto a multipli, contattateci***

Accessori

- *Piastrina di riscontro* **AC101** **(vol. 1 p.91)**





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+	500+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	Ø filo	Spessore leva	Spessore Staffa di fissaggio	Tensione max. (N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 50
Modello con porta-serratura							
GE14-ZB	2,5	15/10	20/10	500	21,9	✔	3,84 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Piastrina di riscontro

Modelli larghezza 15mm

ACZB
ACSS

in acciaio o inox

- ***Chiusura tramite aggancio***
- *Materiale:*
  Acciaio zincato bianco o inox 303




Selezione


- *Componete voi stessi il sistema di chiusura piastrina/chiusura a leva: verificate la larghezza interna dell'anello e selezionate una piastrina con larghezza inferiore*

Info.


- ***Venduto a multipli, contattateci***




AC101



AC106-ZB



AC109-ZB



AC111-ZB

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+	500+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	Ideale per chiusura a leva	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 50
Modello in acciaio				
AC101-ZB	GE14-ZB	4,7	✔	0,67 €
AC106-ZB	GE14-ZB	5,2	✔	1,08 €
AC109-ZB	GE14-ZB	6,2	✔	0,93 €
AC111-ZB	GE14-ZB	6,8	✔	1,45 €
Modello in acciaio inossidabile				
AC101-SS	GE1006-SS	4,7	✔	0,67 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Piastrina di riscontro

ACZB ACSS Modelli larghezza 12, 13, 18 e 20 mm

- ***Chiusura tramite aggancio***
- *Materiale:*
  Acciaio zincato bianco o inox 303

in acciaio o inox





Selezione


- *Componete voi stessi il sistema di chiusura piastrina/chiusura a leva: verificate la larghezza interna dell'anello e selezionate una piastrina con larghezza inferiore*


Info.


- ***Venduto a multipli, contattateci***











SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+	500+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	Ideale per chiusura a leva	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 50
Modello in acciaio				
AC103-ZB	-	3,4	-	0,30 €
AC118-ZB	GE18-ZB	1,5	✔	0,22 €
AC121-ZB	GE5-ZB	9,4	✔	0,49 €
AC122-ZB	GP22-ZB e GP23-ZB	1,9	✔	0,93 €
Modello in acciaio inossidabile				
AC118-SS	GE18-SS	1,5	✔	0,45 €
AC121-SS	GE5-SS	9,4	✔	1,34 €
AC122-SS	GP22-SS e GP23-SS	1,9	✔	2,59 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Inx Acc Stock Chiusura a leva a trazione compensata

Raccomandato in caso di assenza di guarnizione

GP22
GP23

- ***Tolleranza di posizionamento***
- *Ottima flessibilità d'utilizzo*
- *Materiale: acciaio zincato bianco o inox 303*



Assemblaggio


- *Quota approssimativa con la piastrina AC122 X=87 mm per una tensione di 350 N*
- *Quota X presa sul primo foro del gancio*

Info.

- ***Venduto a multipli, contattateci***

Accessori

- *Piastrina di riscontro* **AC122 (vol. 1 p.92)**



GP22 **GP23**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+	500+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	Materiale	Ø filo	Spessore leva	Spessore staffa di fissaggio	Tensione max (N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo Unit. 1 à 50
Senza porta-lucchetto								
GP22-ZB	Acciaio	1,7	20/10è	25/10è	450	75	✔	8,58 €
GP22-SS	Inox	2,7	20/10è	25/10è	450	75	✔	17,71 €
Con porta-lucchetto								
GP23-ZB	Acciaio	2,5	20/10è	25/10è	450	75	✔	8,83 €
GP23-SS	Inox	3,5	20/10è	25/10è	450	75	✔	18,23 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

GP75 Raccomandata in caso di assenza di guarnizione

- ***Elevata resistenza per una chiusura a molla***
- *Chiusura integrale della leva sulla staffa di fissaggio mediante la leva ribaltabile*
- *Facili manovre della leva di sbloccaggio*
- *Possibilità di piombatura*
- *Grande corsa delle molle*
- *Elevate tolleranze di posizionamento*
- *Materiali:*
  Acciaio zincato bianco
  Inox 18/8 grezzo




Assemblaggio

- *Quota approssimativa di assemblaggio: con la piastrina di riscontro AC144 : X= 82,5 mm per una tensione di circa 550N*
- *Quota X presa sul primo foro del gancio*

Accessori

- *Piastrina di riscontro* **AC144-ZB** *e* **AC144-SS (vol. 1 p.95)**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codici	Materiali	Ø filo	Spessore leva	Spessore staffa di fissaggio	Tensione max. (N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 50
GP75-ZB	Acciaio	5,00	20/10è	20/10è	750	125	✔	12,31 €
GP75-SS	Inox	5,00	20/10è	20/10è	750	125	✔	21,06 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Inx Acc Piastrina di riscontro piatta per chiusura


Modello larghezza 22 mm — AC144

- ***Chiusura tramite aggancio***
- *Materiali:*
  Acciaio zincato bianco
  Inox 18/8 grezzo

Accessori

- *Chiusure* ***GP75-ZB*** *e* ***GP75-SS*** **(vol. 1 *p.94*)**





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codici	Materiali	Ideale per chiusura a leva	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 50
Montaggio in linea					
AC144-ZB	Acciaio	GP75-ZB	35	-	0,98 €
AC144-SS	Inox	GP75-SS	35	✔	3,10 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Chiusura a leva rigida ad anello Inx Acc

GE32 Raccomandato in caso di vibrazioni

- ***Chiusura tramite aggancio***
- Elevata robustezza
- Chiusura della leva sulla staffa di fissaggio (particolarmente raccomandata in caso di vibrazioni)
- Possibilità di piombatura
- Materiali:
  Acciaio zincato bianco
  Inox 18/8 grezzo





Assemblaggio

- Quota approssimativa di assemblaggio con la piastrina di riscontro
  AC 157 : X= 94 mm per una tensione di circa 150 daN (per modello lungo)
- Quota X presa sul primo foro del gancio

Accessori

- Piastrine di riscontro **AC156-ZB**, **AC156-SS**, **AC157-ZB** e **AC157-SS** **(vol. 1 p.97)**





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codici	Materiali	Ø filo	Spessore leva	Spessore staffa di fissaggio	Tensione max. (N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 50
GE32-ZB	Acciaio	5,00	20/10è	20/10è	2500	103	✔	3,18 €
GE32-SS	Inox	5,00	20/10è	20/10è	2500	109	✔	13,02 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Piastrina di riscontro

Modello larghezza 25,5 mm

AC156
AC157


- ***Chiusura tramite aggancio***
- *Materiali:*
  Acciaio zincato bianco
  Inox 18/8 grezzo






Accessori

- *Chiusure* ***GE32-ZB*** *e* ***GE32-SS*** *(vol. 1 p.96)*



AC156



AC157

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codici	Materiali	Ideale per chiusura	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 50
Montaggio a 90°					
AC156-ZB	Acciaio	GE32-ZB	59	✔	1,24 €
AC156-SS	Inox	GE32-SS	59	✔	4,67 €
Montaggio in linea					
AC157-ZB	Acciaio	GE32-ZB	59	✔	1,01 €
AC157-SS	Inox	GE32-SS	59	✔	4,67 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*