

## GE5 GE18

Modelli standard ed in miniatura

- Chiusura tramite aggancio
- Materiale :  
acciaio zincato bianco o inox 303

### Assemblaggio

- GE5-ZB e GE5-SS: con ganci AC121-ZB e AC121-SS quota X=77,5mm per una tensione di 350N
- GE18-ZB e GE18-SS: con ganci AC118-ZB e AC118-SS quota X=31.1mm per una tensione di 150N
- Quota X presa sul primo foro del gancio.

### Vantaggi

- Buona flessibilità d'utilizzo.

in acciaio  
o inox





### Info.

- Venduto a multipli, contattateci

### Accessori

- Ganci AC121, AC118 (t.imagetome1 p.125)



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+	500+
Sc. Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta	

Codice	Materiale	Ø filo	Spessore leva	Spessore Staffa di fissaggio	Tensione max. (N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 50
<b>Modello standard</b>								
GE5-ZB	acciaio	2,0	20/10	20/10	500	36,0	✓	3,24 €
GE5-SS	inox	2,0	20/10	20/10	500	36,0	✓	6,55 €
<b>Modello in miniatura</b>								
GE18-ZB	acciaio	1,5	8/10	10/10	300	6,5	✓	1,92 €
GE18-SS	inox	1,5	8/10	10/10	300	6,5	✓	3,10 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



MEB  
Ingranaggio conico in  
plastica stampata, 1:1



CHAC4040NP  
Cerniera, Quadrata  
con rivetto senza fori



ES  
Bipod support base,  
Plastic



PITAss  
Pistoncino a molla,  
con maniglia a T



FB\_ECO  
Ingranaggio conico -  
Acciaio C43 - ECO, 4:1



VDSQ  
Bloccaggio scorrevole  
per la regolazione,  
Bloccaggio rapido per  
prof...



SHTP  
Tavola lineare  
Drylin®, Economica



QTR  
Cuscinetto a rulli  
conici, Acciaio



VRSSss  
Anello di  
sollevamento,



G1  
Ingranaggio dritto  
acciaio, Acciaio



FDSQ  
Flexible drive shaft,  
Masterflex® Steel,



CF  
Perno folle, Standard -  
acciaio

## Prodotti correlati



AC  
Piastrina di riscontro,  
13mm