

- DIN 648, serie E, ISO 6124/1


- Materiale:

Acciaio

Vantaggio

- Non richiede manutenzione

Senza manutenzione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	-10%	-15%	-20%	-30%	Su richiesta	

Codice	Ød	ØD	ØD1	S	C	δ	Capacità di carico		Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 5
							statico (N)	dinamico (N)		
GE6C	6 ^{+0,008}	14 ^{+0,008}	10,0	6 ^{+0,12}	4 ^{+0,24}	13°	9000	3600	4	4,93 €
GE8C	8 ^{+0,008}	16 ^{+0,008}	13,0	8 ^{+0,12}	5 ^{+0,24}	15°	14600	5850	7	5,42 €
GE10C	10 ^{+0,008}	19 ^{+0,009}	16,0	9 ^{+0,12}	6 ^{+0,24}	12°	21600	8650	10	5,42 €
GE12C	12 ^{+0,008}	22 ^{+0,009}	18,0	10 ^{+0,12}	7 ^{+0,24}	11°	28500	11400	10	5,91 €
GE15C	15 ^{+0,008}	26 ^{+0,009}	22,0	12 ^{+0,12}	9 ^{+0,24}	8°	44000	17600	20	7,15 €
GE17C	17 ^{+0,008}	30 ^{+0,009}	25,0	14 ^{+0,12}	10 ^{+0,24}	10°	56000	22400	30	8,14 €
GE20C	20 ^{+0,010}	35 ^{+0,011}	29,0	16 ^{+0,12}	12 ^{+0,24}	9°	78000	31500	60	8,65 €
GE25C	25 ^{+0,010}	42 ^{+0,011}	35,5	20 ^{+0,12}	16 ^{+0,24}	7°	127000	51000	110	9,65 €
GE30C	30 ^{+0,010}	47 ^{+0,011}	40,7	22 ^{+0,12}	18 ^{+0,24}	6°	166000	65500	140	11,37 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



APB_F
Perno di fissaggio per morsetti, Filettato



RJUM05
Supporto per boccola Drylin R®, Chiuso - Lungo



SHA_PT
Volantino pieno, Poliammide



PGM52-M4
Maniglia a ponte, Alluminio



PTAF80-PAMF80
Piede fissabile con base lamiera Ø80, Ø 80



ACM_AZ
Aggancio per tirante chiusura in gomma, Aggancio



SC2
Giunto rigido in 2 parti, Ganascia di serraggio



PR125rehausse
Extension for articulated foot Ø123, Ø 123



BABPass
Perno autobloccante inox temprato ad anello, Con



AKN
Giunto a soffietto Gerwah®, da 22 a 180Nm



PSG15
Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



DOMI80
Accessori di collegamento, Kit di fissaggio

Prodotti correlati



GE_ES
Snodo sferico, acciaio/acciaio



GE_ES_2RS
Snodo sferico, acciaio/acciaio e guarnizioni di tenuta