

## Contatto acciaio/acciaio e guarnizioni di tenuta

### GEES2RS


- DIN 648, serie E, ISO 6124/1

- Materiale:

Acciaio

**Info.**

- Richiede manutenzione



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	Od	OD	OD1	S	C	δ	Capacità di carico		Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
							statico (N)	dinamico (N)			
GE15ES-2RS	15 <sup>+0,008</sup>	26 <sup>+0,009</sup>	22,0	12 <sup>+0,12</sup>	9 <sup>+0,24</sup>	8°	85000	17000	20	✓	3,69 €
GE17ES-2RS	17 <sup>+0,008</sup>	30 <sup>+0,009</sup>	25,0	14 <sup>+0,12</sup>	10 <sup>+0,24</sup>	10°	106000	21200	40	✓	3,93 €
GE20ES-2RS	20 <sup>+0,010</sup>	35 <sup>+0,011</sup>	29,0	16 <sup>+0,12</sup>	12 <sup>+0,24</sup>	9°	146000	30000	60	✓	4,18 €
GE25ES-2RS	25 <sup>+0,010</sup>	42 <sup>+0,011</sup>	35,5	20 <sup>+0,12</sup>	16 <sup>+0,24</sup>	7°	240000	48000	110	-	5,17 €
GE30ES-2RS	30 <sup>+0,010</sup>	47 <sup>+0,011</sup>	40,7	22 <sup>+0,12</sup>	18 <sup>+0,24</sup>	6°	310000	62000	140	✓	5,91 €
GE35ES-2RS	35 <sup>+0,012</sup>	55 <sup>+0,013</sup>	47,0	25 <sup>+0,12</sup>	20 <sup>+0,30</sup>	6°	400000	80000	220	✓	7,41 €
GE40ES-2RS	40 <sup>+0,012</sup>	62 <sup>+0,013</sup>	53,0	28 <sup>+0,12</sup>	22 <sup>+0,30</sup>	7°	500000	100000	300	✓	9,17 €
GE45ES-2RS	45 <sup>+0,012</sup>	68 <sup>+0,013</sup>	60,0	32 <sup>+0,12</sup>	25 <sup>+0,30</sup>	7°	640000	127000	400	-	10,88 €
GE50ES-2RS	50 <sup>+0,012</sup>	75 <sup>+0,013</sup>	66,0	35 <sup>+0,12</sup>	28 <sup>+0,30</sup>	6°	780000	156000	540	-	14,35 €
GE60ES-2RS	60 <sup>+0,015</sup>	90 <sup>+0,015</sup>	80,0	44 <sup>+0,15</sup>	36 <sup>+0,40</sup>	6°	1220000	245000	1000	-	22,33 €
GE70ES-2RS	70 <sup>+0,015</sup>	105 <sup>+0,015</sup>	92,0	49 <sup>+0,15</sup>	40 <sup>+0,40</sup>	6°	1560000	315000	1500	-	29,26 €
GE80ES-2RS	80 <sup>+0,015</sup>	120 <sup>+0,015</sup>	105,0	55 <sup>+0,15</sup>	45 <sup>+0,40</sup>	6°	2000000	400000	2200	-	46,17 €
GE90ES-2RS	90 <sup>+0,020</sup>	130 <sup>+0,018</sup>	115,0	60 <sup>+0,20</sup>	50 <sup>+0,50</sup>	5°	2450000	490000	2700	-	72,01 €
GE100ES-2RS	100 <sup>+0,020</sup>	150 <sup>+0,018</sup>	130,0	70 <sup>+0,20</sup>	55 <sup>+0,50</sup>	7°	3050000	610000	4300	-	96,86 €
GE110ES-2RS	110 <sup>+0,020</sup>	160 <sup>+0,025</sup>	140,0	70 <sup>+0,20</sup>	55 <sup>+0,50</sup>	6°	3250000	655000	4700	-	148,54 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



ACLALF

Piede regolabile,  
Ideale per posti di  
lavoro



CLB\_M

Maniglia a ripresa,  
Zamak



SCA\_SS

Serracavo, Inox



DIA

Pistoncino a molla,  
con anello



CHT

Motore AC asincrono  
trifase, 1.1 a 1.85kW




HK

Accessorio di  
serraggio manuale,  
Serraggio manuale  
LWH



PRF\_PA

Elementi di giunzione,  
Piastra di  
adattamento



CDRs

Perno autobloccante,  
Cavo di ritegno




PW\_PWG25

Ruota di precisione,  
Bronzo



MFBS

Giunto a soffietto  
Inox, Inox - con vite a  
pressione



M1

Coppia ruota e vite  
senza fine, Bronzo



PRF\_GAL

Rotella per profilo  
alluminio, Rotella  
cava ø12

## Prodotti correlati



GE\_ES

Snodo sferico,  
acciaio/acciaio



GE\_ET\_2RS

Snodo sferico, Cromo  
duro/PTFE con  
guarnizioni di tenuta