

Contatto cromo duro/PTFE
con guarnizioni di tenuta


GEET2RS

- DIN 648, serie E, ISO 6124/1
- Materiale:
Acciaio

Vantaggio

- Non richiede manutenzione

Senza manutenzione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	Ød	ØD	ØD1	S	C	α	Capacità di carico		Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
							statico (N)	dinamico (N)			
GE17ET-2RS	17 ^{+0,008}	30 ^{+0,009}	25,0	14 ^{+0,12}	10 ^{+0,24}	10°	56000	22400	30	-	10,12 €
GE20ET-2RS	20 ^{+0,010}	35 ^{+0,011}	29,0	16 ^{+0,12}	12 ^{+0,24}	9°	78000	31500	60	✓	10,39 €
GE25ET-2RS	25 ^{+0,010}	42 ^{+0,011}	35,5	20 ^{+0,12}	16 ^{+0,24}	7°	127000	51000	110	-	12,87 €
GE30ET-2RS	30 ^{+0,010}	47 ^{+0,011}	40,7	22 ^{+0,12}	18 ^{+0,24}	6°	166000	65500	140	-	13,88 €
GE35ET-2RS	35 ^{+0,012}	55 ^{+0,013}	47,0	25 ^{+0,12}	20 ^{+0,30}	6°	224000	112000	220	✓	16,35 €
GE40ET-2RS	40 ^{+0,012}	62 ^{+0,013}	53,0	28 ^{+0,12}	22 ^{+0,30}	7°	280000	140000	300	-	18,84 €
GE45ET-2RS	45 ^{+0,012}	68 ^{+0,013}	60,0	32 ^{+0,12}	25 ^{+0,30}	7°	360000	180000	400	-	22,33 €
GE50ET-2RS	50 ^{+0,012}	75 ^{+0,013}	66,0	35 ^{+0,12}	28 ^{+0,30}	6°	440000	220000	540	-	27,30 €
GE60ET-2RS	60 ^{+0,015}	90 ^{+0,015}	80,0	44 ^{+0,15}	36 ^{+0,40}	6°	695000	345000	1000	-	44,17 €
GE70ET-2RS	70 ^{+0,015}	105 ^{+0,015}	92,0	49 ^{+0,15}	40 ^{+0,40}	6°	880000	440000	1500	-	59,10 €
GE80ET-2RS	80 ^{+0,015}	120 ^{+0,015}	105,0	55 ^{+0,15}	45 ^{+0,40}	6°	1140000	570000	2200	-	86,94 €
GE90ET-2RS	90 ^{+0,020}	130 ^{+0,018}	115,0	60 ^{+0,20}	50 ^{+0,50}	5°	1370000	695000	2700	-	113,26 €
GE100ET-2RS	100 ^{+0,020}	150 ^{+0,018}	130,0	70 ^{+0,20}	55 ^{+0,50}	7°	1730000	865000	4300	-	227,56 €
GE110ET-2RS	110 ^{+0,020}	160 ^{+0,025}	140,0	70 ^{+0,20}	55 ^{+0,50}	6°	1860000	930000	4700	-	285,72 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BOXbeta

Box kit di spine beta,
Box kit - beta



CLSCLP

Perno serie corta,
Acciaio - serie corta



VCMB

Vite di giunzione
metallo/legno, Acciaio



PO

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
cieco maschiato



TBL

Mini tavola di
posizionamento a vite
metrica, 1kg



SBF

Sealed flange bearing
unit for Food Industry,
cover



MDB_MTB

Ingranaggio conico in
plastica stampata, 2:1



SCE

Serracavo, Acciaio



RHTtcss

Ruota alte
temperature con foro
centrale, fino a 200kg




AT5courroie

Cinghia chiusa
posizionamento AT,
AT5 Poliuretano
armatura in acciaio



CHB

Feet, For CHB gearbox



H1

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Plastica lavorata
...

Prodotti correlati



GE_C

Snodo sferico, Cromo
duro/PTFE



GE_ES_2RS

Snodo sferico,
acciaio/acciaio e
guarnizioni di tenuta