

Chiusura a leva adattabile

Stock Inx Acc

GE1006

Per aggancio in gola




- Chiusura tramite aggancio
- Leggera elasticità dell'anello
- Materiale: acciaio zincato bianco o inox 303

Assemblaggio

- Quota approssimativa d'assemblaggio
X=56,6mm per una tensione di 400N

Info.

- Venduto a multipli, contattateci



SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | | | |
|-----|--------|------|------|------|------|--------------|
| Qtà | 1+ | 51+ | 101+ | 250+ | 400+ | 500+ |
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | -20% | -25% | Su richiesta |

| Codice | Ø filo | Spessore leva | Spessore staffa di fissaggio | Tensione max. (N) | Massa (g) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 50 |
|--|--------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------------|
| Modello in acciaio | | | | | | | |
| GE1006-ZB | 2,7 | 15/10 | 20/10 | 550 | 25 | ✓ | 1,76 € |
| Modello in acciaio inossidabile | | | | | | | |
| GE1006-SS | 2,5 | 15/10 | 20/10 | 550 | 24 | ✓ | 8,46 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BAP25

Anello di bloccaggio,
Ø25 - Ø40



DOMI120

Accessori di
collegamento, Kit di
fissaggio



BOX-TOR-B

Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, 20.38 x
1.78mm a 50.16 ...



NC92

Riduttore coassiale a
treni paralleli, da 15 a
40 Nm - a treni
paral...



ADL_F

Anello di
sollevamento, Inox



PRES

Accessori per pressa
PRES-3HR e
PRES-4HR, Portapinzze



HRV

Sistema di guida su
binario a V Simple
Select®, Binario con
carrello



ACLEPP

Angolare, 8 fori



SLB

Pistoncino a molla,
inox



DOMI30

Slitta di regolazione
Domino 30, Slitta
DOMILINE 30



PRES

Accessori per pressa
PRES-3HR e
PRES-4HR, Coppia di



M1

Coppia ruota e vite
senza fine, Plastica
lavorata (delrin)

Prodotti correlati



AC

Piastrina di riscontro,
15mm



GP75

Chiusura a leva molla
a trazione
compensata,
Standard (GP75)



GE32

Chiusura a leva rigida
ad anello, Standard