

# Chiusura a leva adattabile

Stock Inx Acc

## GE1006

### Per aggancio in gola




- Chiusura tramite aggancio
- Leggera elasticità dell'anello
- Materiale: acciaio zincato bianco o inox 303

#### Assemblaggio

- Quota approssimativa d'assemblaggio  
X=56,6mm per una tensione di 400N

#### Info.

- Venduto a multipli, contattateci



#### SCONTI PER QUANTITÀ

|     |        |      |      |      |      |              |
|-----|--------|------|------|------|------|--------------|
| Qtà | 1+     | 51+  | 101+ | 250+ | 400+ | 500+         |
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | -20% | -25% | Su richiesta |

| Codice                                 | Ø filo | Spessore leva | Spessore staffa di fissaggio | Tensione max. (N) | Massa (g) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 50 |
|--|--------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------------|
| <b>Modello in acciaio</b>              |        |               |                              |                   |           |        |                        |
| GE1006-ZB                              | 2,7    | 15/10         | 20/10                        | 550               | 25        | ✓      | 1,76 €                 |
| <b>Modello in acciaio inossidabile</b> |        |               |                              |                   |           |        |                        |
| GE1006-SS                              | 2,5    | 15/10         | 20/10                        | 550               | 24        | ✓      | 8,46 €                 |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



CLM  
Attacco per forcella,  
Corta inox



BLHB20  
Rinvio angolare ad  
albero cavo, fino a 4.4  
Nm



DIL  
Pistoncino a molla, a  
leva



PAP  
Maniglia e battuta per  
porta, Maniglia  
ergonomica



HBM  
Guida su semi-binari,  
Boccola di regolazione



PRF\_ECL  
Fissaggio, Dado  
quadrato con  
linguetta - Inox



Q4  
Cuscinetto a doppia  
corona di sfere,  
Radiale - Acciaio



ESCON  
Accessori per  
variatore di velocità  
5A, Cavo USB per  
connessione PC



DOMI50  
Slitta di regolazione  
Domino 50, Slitta  
DOMILINE 50 con



M1  
Coppia ruota e vite  
senza fine, Acciaio  
temprato



MDPOT  
Potenziometro,



ACLEFS  
Elementi di  
ancoraggio,  
Regolabile

## Prodotti correlati



GP75  
Chiusura a leva molla  
a trazione  
compensata,  
Standard (GP75)



GE32  
Chiusura a leva rigida  
ad anello, Standard