

- Chiusura tramite aggancio

- Materiale:

Acciaio zincato bianco

### Assemblaggio



- GE14-ZB: con gancio AC101-ZB quota X=53.9mm per una tensione di 350N

### Vantaggi

- Buona flessibilità d'utilizzo:  
- Permette numerose manovre senza allentare il serraggio

### Info.

- Venduto a multipli, contattateci



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+	500+
Sc. Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta	

Codice	Ø filo	Spessore leva	Spessore Staffa di fissaggio	Tensione max. (N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 50
<b>Modello con porta-serratura</b>							
GE14-ZB	2,5	15/10	20/10	500	21,9	✓	3,39 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



DOMI30

Accessori di collegamento, Piatto girevole



CHA135

Cerniera ad avvitare, 135 gradi



PITAss

Pistoncino a molla, con maniglia a T



PCLA\_M

Maniglia a ripresa - femmina, Plastica



MSP38

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø38 con...



T39\_T49

Molla di trazione al metro acciaio, al metro



CHAE4080PA

Cerniera ad avvitare estetica simmetrica, Poliammide



BCM\_CC

Spazzola cilindrica modulare, Filo di crine di cavallo



CABtool

Attrezzi per cavi, Attrezzi per crimpatura



GPLbr

Scovolo, ottone



SHA\_PTR

Volantino pieno, Poliammide



PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro cieco maschiato

## Prodotti correlati




AC

Piastrina di riscontro, 15mm




AC

Piastrina di riscontro, 15mm



AC

Piastrina di riscontro, 15mm



AC

Piastrina di riscontro, 15mm