

Chiusura a leva rigida ad anello

GE32 Raccomandato in caso di vibrazioni

- **Chiusura tramite aggancio**
- Elevata robustezza
- Chiusura della leva sulla staffa di fissaggio (particolarmente raccomandata in caso di vibrazioni)
- Possibilità di piombatura
- Materiali :
 - Acciaio zincato bianco
 - Inox 18/8 grezzo




Assemblaggio

- Quota approssimativa di assemblaggio con la piastrina di riscontro
AC 157 : X = 94 mm per una tensione di circa 150 daN (per modello lungo)

Accessori

- Piastrine di riscontro
AC156-ZB, AC156-SS,
AC157-ZB e AC157-SS



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codici	Materiali	Ø filo	Spessore		max. (N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 50
			leva	staffa di fissaggio				
GE32-ZB	Acciaio	5,00	20/10è	20/10è	2500	103	✓	2,80 €
GE32-SS	Inox	5,00	20/10è	20/10è	2500	109	✓	11,50 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CHA_GC_955

Cerniera (tutto inox),
A saldare



APB_T

Perno di fissaggio per
morsetti, Maschiato



ZBconique

Ingranaggio conico in
plastica, 1:1



EML

Volantino a lobi, Dado
monoblocco



CHB

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
22 Nm



MAX26

Motore riduttore DC 12V
e 24V DC, da 0,075 a
0,6Nm



RBGpl

Ruota girevole con
piastra, Acciaio -
gomma grigia



INSTool

Boccola autoflettante
- Attrezzo, Strumento
di posa



RLX

Rullo folle plastica,
PVC



M0

Coppia ruota e vite
senza fine, Plastica
lavorata (delrin)



UTKpwc

Guida lineare
Utilitrack®, Ruota a V
- rivestimento



ACM_AZ

Aggancio per tirante
chiusura in gomma,
Aggancio

Prodotti correlati



AC156-157

Riscontro per chiusura
a leva rigida ad
anello, 25.5mm



AC156-157

Riscontro per chiusura
a leva rigida ad
anello, 25.5mm



GE32

Chiusura a leva rigida
ad anello, Standard



GE14

Chiusura a leva, Con
porta-lucchetto