

Chiusura a leva in gomma con aggancio

Bloccabile

GEC

- Chiusura tramite aggancio
- Fornita con aggancio
- Materiali:
Chiusura in elastomero nero
Aggancio in inox

Vantaggi

- Meccanismo interno:
una volta chiusa, la piastrina di riscontro non sporge
- Utilizzo all'esterno

Applicazione esterna




Aperto

con aggancio






Chiuso



NUOVO!



Versione piccola



Versione grande



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	-10%	Su richiesta

Codici	Materiale	Finitura	A	B	C	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 9
Versione piccola								
GEC-96	elastomero	nero	96,5	29,0	20,0	36	✓	16,97 €
Versione grande								
GEC-151	elastomero	nero	151	45,7	29,5	130	✓	25,08 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



NDS14C

Porta ventosa,
Connettore angolare
universale



BPH

Sfera portante a
incastro cilindrico,
Forte



PO

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
cieco maschiato



BSM_LOK

Pressore a molla con
esagono incassato,
LONG-LOK - corpo e
spina in ...



KKB-AR

Manicotto a sfere
inclinate, Carichi
standard / -20° +200°



PCM

Impugnatura cilindrica
fissa, Impugnatura
non girevole



SH1

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Acciaio 20NCD2



PTGT

Puleggia folle, Per
cinghia trapezoidale



DOMI120

Accessori di
collegamento, Leva di
serraggio



PRES5HR

Pressa manuale da
banco, Pressione fino
a 500kg



CHM63

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
196 Nm



VELM4

Supporto avvitabile
per rotolo a strappo
fermacavi,
Poliamide

Prodotti correlati



GE

Chiusura a leva,
Standard



GP

Chiusura a leva molla
a trazione
compensata, Con
porta-lucchetto



SRG

Chiusura a leva
regolabile, Corsa da
77,3mm a 83mm



SVG

Chiusura a leva
regolabile, Corsa da
82mm a 92mm