

# Chiusura a leva in gomma con aggancio

Bloccabile

GEC

- Chiusura tramite aggancio
- Fornita con aggancio
- Materiali:  
Chiusura in elastomero nero  
Aggancio in inox

## Vantaggi

- Meccanismo interno:  
una volta chiusa, la piastrina di riscontro non sporge
- Utilizzo all'esterno

Applicazione esterna




Aperto

con aggancio






Chiuso


NUOVO!



Versione piccola



Versione grande



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	-10%	Su richiesta

Codici	Materiale	Finitura	A	B	C	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 9
<b>Versione piccola</b>								
GEC-96	elastomero	nero	96,5	29,0	20,0	36	✓	16,97 €
<b>Versione grande</b>								
GEC-151	elastomero	nero	151	45,7	29,5	130	✓	25,08 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




TAD  
Piede fissabile con  
snodo - poliammide,  
Plastica e acciaio



CLSCLP  
Forcella serie corta,  
Corta acciaio



PTA80ssEB  
Piede snodato con  
base stampata Ø80,  
Piede snodato



PRL  
Profilo supporto per  
catena, Profilo ad L ad  
incastro



PGB  
Attrezzi, Porta attrezzi



BUT  
Accessori per  
pannello, Arresto per  
pannello



UCF\_PBT  
Cuscinetto a flangia  
quadrata polimero  
inox, Polimero e inox



SC2  
Giunto rigido in 2  
parti, Ganascia di  
serraggio



PX  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, Albero  
doppio in uscita per



DER90  
Motore inox AC  
asincrono da 1,1 a  
1,5kW, 1,1 a 1.5kW



NSA  
Connettore rinvio  
d'angolo, Articolato



MHXred  
Manicotto di  
riduzione, Esagonale -  
acciaio

## Prodotti correlati



GE  
Chiusura a leva,  
Standard



GP  
Chiusura a leva molla  
a trazione  
compensata, Con  
porta-lucchetto



SRG  
Chiusura a leva  
regolabile, Corsa da  
77,3mm a 83mm



SVG  
Chiusura a leva  
regolabile, Corsa da  
82mm a 92mm