

- DIN 648, serie E, ISO 6124/1


- Materiale:

Acciaio

Vantaggio

- Non richiede manutenzione

Senza manutenzione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	Ød	ØD	ØD1	S	C	δ	Capacità di carico statico (N)	Capacità di carico dinamico (N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
GE6C	6 ^{+0,008}	14 ^{+0,008}	10,0	6 ^{+0,12}	4 ^{+0,24}	13°	9000	3600	4	✓	4,93 €
GE8C	8 ^{+0,008}	16 ^{+0,008}	13,0	8 ^{+0,12}	5 ^{+0,24}	15°	14600	5850	7	✓	5,42 €
GE10C	10 ^{+0,008}	19 ^{+0,009}	16,0	9 ^{+0,12}	6 ^{+0,24}	12°	21600	8650	10	✓	5,42 €
GE12C	12 ^{+0,008}	22 ^{+0,009}	18,0	10 ^{+0,12}	7 ^{+0,24}	11°	28500	11400	10	✓	5,91 €
GE15C	15 ^{+0,008}	26 ^{+0,009}	22,0	12 ^{+0,12}	9 ^{+0,24}	8°	44000	17600	20	✓	7,15 €
GE17C	17 ^{+0,008}	30 ^{+0,009}	25,0	14 ^{+0,12}	10 ^{+0,24}	10°	56000	22400	30	✓	8,14 €
GE20C	20 ^{+0,010}	35 ^{+0,011}	29,0	16 ^{+0,12}	12 ^{+0,24}	9°	78000	31500	60	✓	8,65 €
GE25C	25 ^{+0,010}	42 ^{+0,011}	35,5	20 ^{+0,12}	16 ^{+0,24}	7°	127000	51000	110	✓	9,65 €
GE30C	30 ^{+0,010}	47 ^{+0,011}	40,7	22 ^{+0,12}	18 ^{+0,24}	6°	166000	65500	140	✓	11,37 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




KB_WW
Manicotto chiuso a
sfere di precisione,
Economica



AC156-157
Riscontro per chiusura
a leva rigida ad
anello, 25.5mm



CHAFR
Cerniera, A frizione



AC
Piastrina di riscontro,
15mm



EAR
Cuscinetti a sfere -
Accessorio, Ghiera
autobloccante - anello
di fr...



DOG316
Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 1.5 a 2
Nm



PTKss
Piede speciale
agroalimentare, Inox -
3-A standard



INS_SS
Boccola autofilettante
Inox, Inox



T5M_T10M
Cinghia aperta al
metro tipo T, T5
Poliuretano armatura



BLHT60
Rinvio angolare a T,
da 26 a 70 Nm



SH2
Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata



CLG3
Ingranaggio dritto in
plastica stampata ,
Nylon stampato

Prodotti correlati



GE_ES
Snodo sferico,
acciaio/acciaio



GE_ES_2RS
Snodo sferico,
acciaio/acciaio e
guarnizioni di tenuta