

## Modulo 1,5

## Acciaio trattato



- Ingranaggio dritto dentatura rettificata JIS B1702 grado 3

- Angolo di pressione 20°


- Materiali:

Acciaio S45C

Dentatura temprata per induzione

- Superficie di codice del componente di alesaggio ØA

- Durezza in superficie 48-53HRC



### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+     | 2+   | 3+           |
|-----|--------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -20% | Su richiesta |

| Codice   | Z<br>Denti | ØP<br>Primitivo | ØD<br>Esterno | ØM<br>Mozzo | ØA<br>Alesaggio | Gioco<br>(mm) | Peso<br>(kg) | Prezzo unit. |
|----------|------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| GG1.5-14 | 14         | 21,0            | 24,0          | 17          | 10              | 0,08-0,16     | 0,06         | 104,32 €     |
| GG1.5-15 | 15         | 22,5            | 25,5          | 18          | 10              | 0,08-0,16     | 0,07         | 105,91 €     |
| GG1.5-16 | 16         | 24,0            | 27,0          | 20          | 10              | 0,08-0,16     | 0,08         | 111,50 €     |
| GG1.5-17 | 17         | 25,5            | 28,5          | 21          | 10              | 0,08-0,16     | 0,08         | 113,90 €     |
| GG1.5-18 | 18         | 27,0            | 30,0          | 22          | 10              | 0,08-0,16     | 0,10         | 116,67 €     |
| GG1.5-19 | 19         | 28,5            | 31,5          | 23          | 10              | 0,08-0,16     | 0,10         | 124,20 €     |
| GG1.5-20 | 20         | 30,0            | 33,0          | 24          | 10              | 0,08-0,16     | 0,13         | 130,20 €     |
| GG1.5-21 | 21         | 31,5            | 34,5          | 25          | 10              | 0,08-0,16     | 0,13         | 133,82 €     |
| GG1.5-22 | 22         | 33,0            | 36,0          | 26          | 12              | 0,08-0,16     | 0,15         | 136,15 €     |
| GG1.5-23 | 23         | 34,5            | 37,5          | 27          | 12              | 0,08-0,16     | 0,15         | 140,57 €     |

Dimensioni in mm

| Codice    | Z<br>Denti | ØP<br>Primitivo | ØD<br>Esterno | ØM<br>Mozzo | ØA<br>Alesaggio | Gioco<br>(mm) | Peso<br>(kg) | Prezzo unit. |
|-----------|------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| GG1.5-24  | 24         | 36,0            | 39,0          | 28          | 12              | 0,08-0,16     | 0,18         | 145,37 €     |
| GG1.5-25  | 25         | 37,5            | 40,5          | 30          | 12              | 0,08-0,16     | 0,20         | 153,72 €     |
| GG1.5-26  | 26         | 39,0            | 42,0          | 32          | 12              | 0,08-0,16     | 0,20         | 155,40 €     |
| GG1.5-27  | 27         | 40,5            | 43,5          | 34          | 15              | 0,08-0,16     | 0,21         | 158,55 €     |
| GG1.5-28  | 28         | 42,0            | 45,0          | 36          | 15              | 0,08-0,16     | 0,25         | 159,69 €     |
| GG1.5-29  | 29         | 43,5            | 46,5          | 37          | 15              | 0,08-0,16     | 0,25         | 160,89 €     |
| GG1.5-30  | 30         | 45,0            | 48,0          | 38          | 15              | 0,08-0,16     | 0,29         | 162,92 €     |
| GG1.5-32  | 32         | 48,0            | 51,0          | 40          | 15              | 0,08-0,16     | 0,33         | 173,66 €     |
| GG1.5-34  | 34         | 51,0            | 54,0          | 42          | 15              | 0,08-0,18     | 0,35         | 182,05 €     |
| GG1.5-35  | 35         | 52,5            | 55,5          | 42          | 15              | 0,08-0,18     | 0,39         | 183,63 €     |
| GG1.5-36  | 36         | 54,0            | 57,0          | 45          | 15              | 0,08-0,18     | 0,43         | 185,61 €     |
| GG1.5-38  | 38         | 57,0            | 60,0          | 45          | 15              | 0,08-0,18     | 0,44         | 190,44 €     |
| GG1.5-40  | 40         | 60,0            | 63,0          | 50          | 15              | 0,08-0,18     | 0,53         | 197,97 €     |
| GG1.5-42  | 42         | 63,0            | 66,0          | 50          | 15              | 0,08-0,18     | 0,54         | 208,73 €     |
| GG1.5-44  | 44         | 66,0            | 69,0          | 50          | 15              | 0,08-0,18     | 0,58         | 217,88 €     |
| GG1.5-45  | 45         | 67,5            | 70,5          | 50          | 18              | 0,10-0,18     | 0,61         | 222,71 €     |
| GG1.5-48  | 48         | 72,0            | 75,0          | 50          | 18              | 0,10-0,18     | 0,67         | 237,45 €     |
| GG1.5-50  | 50         | 75,0            | 78,0          | 60          | 18              | 0,10-0,18     | 0,80         | 244,20 €     |
| GG1.5-55  | 55         | 82,5            | 85,5          | 60          | 18              | 0,10-0,18     | 0,92         | 268,48 €     |
| GG1.5-56  | 56         | 84,0            | 87,0          | 60          | 18              | 0,10-0,18     | 0,92         | 272,90 €     |
| GG1.5-60  | 60         | 90,0            | 93,0          | 60          | 20              | 0,10-0,18     | 1,00         | 296,41 €     |
| GG1.5-64  | 64         | 96,0            | 99,0          | 60          | 20              | 0,10-0,18     | 1,10         | 324,70 €     |
| GG1.5-70  | 70         | 105,0           | 108,0         | 60          | 20              | 0,12-0,20     | 1,30         | 347,39 €     |
| GG1.5-75  | 75         | 112,5           | 115,5         | 60          | 20              | 0,12-0,20     | 1,40         | 378,89 €     |
| GG1.5-80  | 80         | 120,0           | 123,0         | 70          | 20              | 0,12-0,20     | 1,70         | 408,03 €     |
| GG1.5-90  | 90         | 135,0           | 138,0         | 70          | 20              | 0,12-0,20     | 2,00         | 472,16 €     |
| GG1.5-100 | 100        | 150,0           | 153,0         | 70          | 20              | 0,12-0,20     | 2,40         | 561,85 €     |

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PSG05HC

Ingran. dritto di precisione trattato skiving, Acciaio 20NCD2 cement...



CHML40

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm - Con limitatore d...



ADSR

Giunto senza gioco Gerwah®, da 12.5 a 525Nm




STRIP1000

Spazzola strip, Lunghezza 1m



RUR

Ruota, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra scorrevole)



TBV

Tavola di posizionamento verticale manuale, 20kg



CF

Perno folle, Standard - acciaio



PTA50ssEB

Piede snodato con base stampata Ø50, 4000N



KB\_OP

Manicotto a sfere di precisione, Di



PCS37K

Pignone a catena dentatura temprata,



SHN

Dado esagonale - DIN934, Inox A2



GPLbr

Scovolo, ottone

**Prodotti correlati**