

Modulo 1,5

Acciaio trattato



- Ingranaggio dritto dentatura rettificata JIS B1702 grado 3

- Angolo di pressione 20°


- Materiali:

Acciaio S45C

Dentatura temprata per induzione

- Superficie di codice del componente di alesaggio ØA

- Durezza in superficie 48-53HRC



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Gioco (mm)	Peso (kg)	Prezzo unit.
GG1.5-14	14	21,0	24,0	17	10	0,08-0,16	0,06	104,32 €
GG1.5-15	15	22,5	25,5	18	10	0,08-0,16	0,07	105,91 €
GG1.5-16	16	24,0	27,0	20	10	0,08-0,16	0,08	111,50 €
GG1.5-17	17	25,5	28,5	21	10	0,08-0,16	0,08	113,90 €
GG1.5-18	18	27,0	30,0	22	10	0,08-0,16	0,10	116,67 €
GG1.5-19	19	28,5	31,5	23	10	0,08-0,16	0,10	124,20 €
GG1.5-20	20	30,0	33,0	24	10	0,08-0,16	0,13	130,20 €
GG1.5-21	21	31,5	34,5	25	10	0,08-0,16	0,13	133,82 €
GG1.5-22	22	33,0	36,0	26	12	0,08-0,16	0,15	136,15 €
GG1.5-23	23	34,5	37,5	27	12	0,08-0,16	0,15	140,57 €

Dimensioni in mm

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Gioco (mm)	Peso (kg)	Prezzo unit.
GG1.5-24	24	36,0	39,0	28	12	0,08-0,16	0,18	145,37 €
GG1.5-25	25	37,5	40,5	30	12	0,08-0,16	0,20	153,72 €
GG1.5-26	26	39,0	42,0	32	12	0,08-0,16	0,20	155,40 €
GG1.5-27	27	40,5	43,5	34	15	0,08-0,16	0,21	158,55 €
GG1.5-28	28	42,0	45,0	36	15	0,08-0,16	0,25	159,69 €
GG1.5-29	29	43,5	46,5	37	15	0,08-0,16	0,25	160,89 €
GG1.5-30	30	45,0	48,0	38	15	0,08-0,16	0,29	162,92 €
GG1.5-32	32	48,0	51,0	40	15	0,08-0,16	0,33	173,66 €
GG1.5-34	34	51,0	54,0	42	15	0,08-0,18	0,35	182,05 €
GG1.5-35	35	52,5	55,5	42	15	0,08-0,18	0,39	183,63 €
GG1.5-36	36	54,0	57,0	45	15	0,08-0,18	0,43	185,61 €
GG1.5-38	38	57,0	60,0	45	15	0,08-0,18	0,44	190,44 €
GG1.5-40	40	60,0	63,0	50	15	0,08-0,18	0,53	197,97 €
GG1.5-42	42	63,0	66,0	50	15	0,08-0,18	0,54	208,73 €
GG1.5-44	44	66,0	69,0	50	15	0,08-0,18	0,58	217,88 €
GG1.5-45	45	67,5	70,5	50	18	0,10-0,18	0,61	222,71 €
GG1.5-48	48	72,0	75,0	50	18	0,10-0,18	0,67	237,45 €
GG1.5-50	50	75,0	78,0	60	18	0,10-0,18	0,80	244,20 €
GG1.5-55	55	82,5	85,5	60	18	0,10-0,18	0,92	268,48 €
GG1.5-56	56	84,0	87,0	60	18	0,10-0,18	0,92	272,90 €
GG1.5-60	60	90,0	93,0	60	20	0,10-0,18	1,00	296,41 €
GG1.5-64	64	96,0	99,0	60	20	0,10-0,18	1,10	324,70 €
GG1.5-70	70	105,0	108,0	60	20	0,12-0,20	1,30	347,39 €
GG1.5-75	75	112,5	115,5	60	20	0,12-0,20	1,40	378,89 €
GG1.5-80	80	120,0	123,0	70	20	0,12-0,20	1,70	408,03 €
GG1.5-90	90	135,0	138,0	70	20	0,12-0,20	2,00	472,16 €
GG1.5-100	100	150,0	153,0	70	20	0,12-0,20	2,40	561,85 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



WJUM20
Pattino Drylin® W,
Pattino




RJA00_02
Guarnizione in
gomma, Da
agganciare



UCF_PBT
Cuscinetto a flangia
quadrata polimero
inox, Polimero e inox



LRX
Guida lineare a rulli,
Carello - da 9410 N a
101000 N



LSM
Vite trapezoidale inox
316L, Inox - 1 filetto




M
Manicotto per giunto
cardanico, Accessori



PGMT
Maniglia a ponte a
fissaggio anteriore,
Inox




GAL_25
Rullo per
trasportatore, Senza
cuscinetti a sfere



PRT
Corona girevole
Iglidur®, Iglidur®,
Inox



YG0
Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
PRESTAZIONE



PTBss
Bullone a occhiello
inox, Inox



CHAu
Cerniera ad avvitare,
270°

Prodotti correlati