
Modulo 1,5

Acciaio trattato





- ***Ingranaggio dritto dentatura rettificata JIS B1702 grado 3***
- *Angolo di pressione 20°*
- *Materiali:*
  Acciaio S45C
  Dentatura temprata per induzione
- *Superficie di codice del componente di alesaggio ØA*
- *Durezza in superficie 48-53HRC*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Gioco (mm)	Peso (kg)	Prezzo unit.
GG1.5-14	14	21,0	24,0	17	10	0,08-0,16	0,06	104,32 €
GG1.5-15	15	22,5	25,5	18	10	0,08-0,16	0,07	105,91 €
GG1.5-16	16	24,0	27,0	20	10	0,08-0,16	0,08	111,50 €
GG1.5-17	17	25,5	28,5	21	10	0,08-0,16	0,08	113,90 €
GG1.5-18	18	27,0	30,0	22	10	0,08-0,16	0,10	116,67 €
GG1.5-19	19	28,5	31,5	23	10	0,08-0,16	0,10	124,20 €
GG1.5-20	20	30,0	33,0	24	10	0,08-0,16	0,13	130,20 €
GG1.5-21	21	31,5	34,5	25	10	0,08-0,16	0,13	133,82 €
GG1.5-22	22	33,0	36,0	26	12	0,08-0,16	0,15	136,15 €
GG1.5-23	23	34,5	37,5	27	12	0,08-0,16	0,15	140,57 €

Dimensioni in mm


Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Gioco (mm)	Peso (kg)	Prezzo unit.
GG1.5-24	24	36,0	39,0	28	12	0,08-0,16	0,18	145,37 €
GG1.5-25	25	37,5	40,5	30	12	0,08-0,16	0,20	153,72 €
GG1.5-26	26	39,0	42,0	32	12	0,08-0,16	0,20	155,40 €
GG1.5-27	27	40,5	43,5	34	15	0,08-0,16	0,21	158,55 €
GG1.5-28	28	42,0	45,0	36	15	0,08-0,16	0,25	159,69 €
GG1.5-29	29	43,5	46,5	37	15	0,08-0,16	0,25	160,89 €
GG1.5-30	30	45,0	48,0	38	15	0,08-0,16	0,29	162,92 €
GG1.5-32	32	48,0	51,0	40	15	0,08-0,16	0,33	173,66 €
GG1.5-34	34	51,0	54,0	42	15	0,08-0,18	0,35	182,05 €
GG1.5-35	35	52,5	55,5	42	15	0,08-0,18	0,39	183,63 €
GG1.5-36	36	54,0	57,0	45	15	0,08-0,18	0,43	185,61 €
GG1.5-38	38	57,0	60,0	45	15	0,08-0,18	0,44	190,44 €
GG1.5-40	40	60,0	63,0	50	15	0,08-0,18	0,53	197,97 €
GG1.5-42	42	63,0	66,0	50	15	0,08-0,18	0,54	208,73 €
GG1.5-44	44	66,0	69,0	50	15	0,08-0,18	0,58	217,88 €
GG1.5-45	45	67,5	70,5	50	18	0,10-0,18	0,61	222,71 €
GG1.5-48	48	72,0	75,0	50	18	0,10-0,18	0,67	237,45 €
GG1.5-50	50	75,0	78,0	60	18	0,10-0,18	0,80	244,20 €
GG1.5-55	55	82,5	85,5	60	18	0,10-0,18	0,92	268,48 €
GG1.5-56	56	84,0	87,0	60	18	0,10-0,18	0,92	272,90 €
GG1.5-60	60	90,0	93,0	60	20	0,10-0,18	1,00	296,41 €
GG1.5-64	64	96,0	99,0	60	20	0,10-0,18	1,10	324,70 €
GG1.5-70	70	105,0	108,0	60	20	0,12-0,20	1,30	347,39 €
GG1.5-75	75	112,5	115,5	60	20	0,12-0,20	1,40	378,89 €
GG1.5-80	80	120,0	123,0	70	20	0,12-0,20	1,70	408,03 €
GG1.5-90	90	135,0	138,0	70	20	0,12-0,20	2,00	472,16 €
GG1.5-100	100	150,0	153,0	70	20	0,12-0,20	2,40	561,85 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Ingranaggio conico inox, 1:1



Pignone tendicatena, Per applicazioni correnti



Chiusura a leva con serratura, senza serratura



Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



Attrezzo di montaggio per calettatori, Per calettatori di bloccagio



Impugnatura cilindrica libera retraibile, Retraibile



Piede snodato con base lamiera, Ø 30 & 40



Box kit di chiavette, Box kit - Acciaio o



Riduttore a ruota e vite senza fine, da



Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 2:1



Sfera portante, Forte

Prodotti correlati