


Modulo 2,5

Acciaio trattato



- **Ingranaggio dritto dentatura rettificata JIS B1702 grado 3**
- Angolo di pressione 20°
- Materiali:
 Acciaio S45C
 Dentatura temprata per induzione
- Superficie di codice del componente di alesaggio ØA
- Durezza in superficie 48-53HRC



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Gioco (mm)	Peso (kg)	Prezzo unit.
GG2.5-14	14	35,0	40,0	28	15	0,10-0,20	0,28	135,45 €
GG2.5-15	15	37,5	42,5	30	15	0,10-0,20	0,33	141,42 €
GG2.5-16	16	40,0	45,0	32	15	0,10-0,20	0,38	151,70 €
GG2.5-17	17	42,5	47,5	35	15	0,10-0,20	0,36	156,51 €
GG2.5-18	18	45,0	50,0	38	15	0,10-0,20	0,50	165,28 €
GG2.5-19	19	47,5	52,5	39	15	0,10-0,20	0,46	172,44 €
GG2.5-20	20	50,0	55,0	40	18	0,10-0,20	0,55	184,81 €
GG2.5-21	21	52,5	57,5	42	18	0,12-0,22	0,54	189,21 €
GG2.5-22	22	55,0	60,0	44	18	0,12-0,22	0,60	199,55 €
GG2.5-23	23	57,5	62,5	46	18	0,12-0,22	0,66	205,12 €

Dimensioni in mm

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Gioco (mm)	Peso (kg)	Prezzo unit.
GG2.5-24	24	60,0	65,0	48	18	0,12-0,22	0,81	215,48 €
GG2.5-25	25	62,5	67,5	50	20	0,12-0,22	0,93	222,71 €
GG2.5-26	26	65,0	70,0	54	20	0,12-0,22	0,87	235,09 €
GG2.5-27	27	67,5	72,5	56	20	0,12-0,22	0,94	240,25 €
GG2.5-28	28	70,0	75,0	60	20	0,12-0,22	1,20	251,01 €
GG2.5-29	29	72,5	77,5	60	20	0,12-0,22	1,10	258,17 €
GG2.5-30	30	75,0	80,0	65	20	0,12-0,22	1,30	270,50 €
GG2.5-32	32	80,0	85,0	70	20	0,12-0,22	1,50	286,51 €
GG2.5-34	34	85,0	90,0	70	20	0,12-0,22	1,60	306,00 €
GG2.5-35	35	87,5	92,5	70	20	0,12-0,22	1,70	310,78 €
GG2.5-36	36	90,0	95,0	70	20	0,12-0,22	1,80	328,67 €
GG2.5-38	38	95,0	100,0	70	20	0,12-0,22	1,80	350,99 €
GG2.5-40	40	100,0	105,0	70	25	0,14-0,24	2,10	365,74 €
GG2.5-42	42	105,0	110,0	75	25	0,14-0,24	2,20	390,50 €
GG2.5-44	44	110,0	115,0	75	25	0,14-0,24	2,30	402,78 €
GG2.5-45	45	112,5	117,5	75	25	0,14-0,24	2,60	409,60 €
GG2.5-48	48	120,0	125,0	75	25	0,14-0,24	2,80	441,08 €
GG2.5-50	50	125,0	130,0	80	25	0,14-0,24	3,10	467,81 €
GG2.5-55	55	137,5	142,5	80	25	0,14-0,24	3,50	513,64 €
GG2.5-56	56	140,0	145,0	80	25	0,14-0,24	3,60	526,34 €
GG2.5-60	60	150,0	155,0	80	25	0,14-0,24	4,20	579,75 €
GG2.5-70	70	175,0	180,0	80	25	0,14-0,24	5,30	724,47 €
GG2.5-75	75	187,5	192,5	90	25	0,14-0,24	6,20	797,02 €
GG2.5-80	80	200,0	205,0	90	25	0,14-0,24	6,90	890,61 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PTRSS
Pignone tendicatena,
Per ambienti
aggressivi



UCFL
Cuscinetto a flangia
ovale in ghisa, Ghisa



BOXdh
Box kit di spine
cilindriche DIN6325,
Box kit - standard DIN
6325



PM3
Coppia ruota e vite
senza fine, Plastica
lavorata (delrin)




EML
Volantino a lobi, Dado
monoblocco



PSG25
Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 316



NIN
Dado autofrenante ,
Acciaio



PTGR
Puleggia folle, Per
cinghia tonda



CHAsb63
Cerniera senza perno,
Cerniera in polimero



PRS30
Piede snodato tutto
inox Ø30, Ø 30



PLC_PLT
Magnete, Con foro
maschiato



MET
Cuscinetto cilindrico ,
Bronzo
autolubrificante
METAFRAM

Prodotti correlati